



Ekonomik LEDtube T8       

Ecofit Ledtubes T8

Ecofit LED ampuller ile verimli, uzun   m rl  LED t plere ge i  yapın. Ecofit LED t pler, eski floresan t pleri modern ve verimli LED teknolojisini ile de i tirmenin hızlı ve kolay bir yoldur. D    k ba langı  yatırımıyla genel aydınlatma uygulamalarında kullanım i in do al ı ık efektine sahip iyi ı ık kalitesi -  evre dostu bir   z m.

Faydaları

- Geleneksel floresan sistemleriyle kar ıla tırıldığında %50'ye varan enerji tasarrufu
- Kolay kurulum: Mevcut T8 lambalarında, ı ı ın kalitesini artıran y kseltme de i imini
- D    k ba langı  yatırımı

 zellikler


- 15.000 saatlik uzun kullanım   mr  ile y kseltilebilir   z m
- %50'ye kadar enerji tasarrufu
- Anında yanar, titre imsiz, vızıltısız

Uygulama


- Evsel uygulamalar
- K    k ofisler ve perakende ma azaları

Ecofit Ledtubes T8

Boyutlu çizim



Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I RCA	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I RCA	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1.498,5 mm	1.505,9 mm	1.513 mm
Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1.498,5 mm	1.505,9 mm	1.513 mm
Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I	25,7 mm	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm
Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I	25,7 mm	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm
Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S	25,7 mm	28 mm	1.498,5 mm	1.505,9 mm	1.513 mm
Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S	25,7 mm	28 mm	1.498,5 mm	1.505,9 mm	1.513 mm
Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I RCA	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I RCA	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm



Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I TR	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I TR	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I TR	25,7 mm	28 mm	1.498,5 mm	1.505,9 mm	1.513 mm
Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I TR	25,7 mm	28 mm	1.498,5 mm	1.505,9 mm	1.513 mm
Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I TR	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I TR	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
Ledtube DE 1200mm 18W 740 T8 G13 RCA	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
Ledtube DE 1200mm 18W 765 T8 G13 RCA	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
Ledtube DE 600mm 9W 740 T8 G13 RCA	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Ecofit Ledtubes T8

Boyutlu çizim

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ledtube DE 600mm 9W 765 T8 G13 RCA	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G13
Anahtar Döngüsü	50.000
Işık Teknik Ayrıntıları	
Işın Açısı (Nom)	240 °
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Biçimi	T8

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Nominal kullanım ömrü
69700600	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I	15.000 h
69702000	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I	15.000 h
69704400	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I	15.000 h
69706800	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I	15.000 h
69708200	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I	15.000 h
28061800	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I TR	15.000 h
69710500	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I	15.000 h
28063200	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I TR	15.000 h
28053300	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I TR	15.000 h
25786300	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I RCA	15.000 h
28055700	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I TR	15.000 h
25788700	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I RCA	15.000 h
28057100	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I TR	15.000 h
25782500	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I RCA	15.000 h
28059500	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I TR	15.000 h
25784900	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I RCA	15.000 h
26612400	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S	30.000 h
26614800	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S	30.000 h
40375800	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8	20.000 h
40377200	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 865 T8	20.000 h
41168500	Ledtube DE 1200mm 18W 740 T8 G13 RCA	15.000 h
41170800	Ledtube DE 1200mm 18W 765 T8 G13 RCA	15.000 h
41172200	Ledtube DE 600mm 9W 740 T8 G13 RCA	15.000 h
41174600	Ledtube DE 600mm 9W 765 T8 G13 RCA	15.000 h

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk	Renk	Renk Kodu	Işık Akısı
		Sıcaklığı (Nom.)	oluşturma dizini (CRI)		
69700600	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I	4000 K	80	840	1.600 lm
69702000	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I	6500 K	80	865	1.600 lm
69704400	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I	4000 K	80	840	800 lm
69706800	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I	6500 K	80	865	800 lm
69708200	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I	4000 K	80	840	2.000 lm
28061800	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I TR	4000 K	80	840	2.000 lm

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk	Renk	Renk Kodu	Işık Akısı
		Sıcaklığı (Nom.)	oluşturma dizini (CRI)		
69710500	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I	6500 K	80	865	2.000 lm
28063200	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I TR	6500 K	80	865	2.000 lm
28053300	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I TR	4000 K	80	840	1.600 lm
25786300	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I RCA	4000 K	80	840	1.600 lm
28055700	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I TR	6500 K	80	865	1.600 lm
25788700	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I RCA	6500 K	80	865	1.600 lm

Ecofit Ledtubes T8

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk	Renk	Renk Kodu	Işık Akısı
		Sıcaklığı (Nom.)	oluşturma dizini (CRI)		
28057100	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I TR	4000 K	80	840	800 lm
25782500	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I RCA	4000 K	80	840	800 lm
28059500	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I TR	6500 K	80	865	800 lm
25784900	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I RCA	6500 K	80	865	800 lm
26612400	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S	4000 K	80	840	2.300 lm
26614800	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S	6500 K	80	865	2.300 lm

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk	Renk	Renk Kodu	Işık Akısı
		Sıcaklığı (Nom.)	oluşturma dizini (CRI)		
40375800	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8	4000 K	80	840	2.000 lm
40377200	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 865 T8	6500 K	80	865	2.000 lm
41168500	Ledtube DE 1200mm 18W 740 T8 G13 RCA	4000 K	70	740	1.650 lm
41170800	Ledtube DE 1200mm 18W 765 T8 G13 RCA	6500 K	70	765	1.650 lm
41172200	Ledtube DE 600mm 9W 740 T8 G13 RCA	4000 K	70	740	850 lm
41174600	Ledtube DE 600mm 9W 765 T8 G13 RCA	6500 K	70	765	850 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Hat Frekansı	Güç	
			Güç Tüketimi	Eşleniği
69700600	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I	50 to 60 Hz	16 W	-
69702000	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I	50 to 60 Hz	16 W	-
69704400	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I	50 to 60 Hz	8 W	-
69706800	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I	50 to 60 Hz	8 W	-
69708200	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I	50 to 60 Hz	20 W	-
28061800	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I TR	-	19,5 W	54 W
69710500	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I	50 to 60 Hz	20 W	-
28063200	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I TR	-	19,5 W	54 W
28053300	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I TR	-	16 W	36 W
25786300	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I RCA	50 to 60 Hz	16 W	-
28055700	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I TR	-	16 W	36 W
25788700	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I RCA	50 to 60 Hz	16 W	-

Order Code	Full Product Name	Hat Frekansı	Güç	
			Güç Tüketimi	Eşleniği
28057100	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I TR	-	8 W	18 W
25782500	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I RCA	50 to 60 Hz	8 W	-
28059500	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I TR	-	8 W	18 W
25784900	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I RCA	50 to 60 Hz	8 W	-
26612400	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S	50 to 60 Hz	23 W	-
26614800	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S	50 to 60 Hz	23 W	-
40375800	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8	50 to 60 Hz	19,5 W	-
40377200	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 865 T8	50 to 60 Hz	19,5 W	-
41168500	Ledtube DE 1200mm 18W 740 T8 G13 RCA	50 to 60 Hz	18 W	-
41170800	Ledtube DE 1200mm 18W 765 T8 G13 RCA	50 to 60 Hz	18 W	-
41172200	Ledtube DE 600mm 9W 740 T8 G13 RCA	50 to 60 Hz	9 W	-
41174600	Ledtube DE 600mm 9W 765 T8 G13 RCA	50 to 60 Hz	9 W	-

Sıcaklık

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimumu (Nom.)
69700600	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I	55 °C
69702000	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I	55 °C
69704400	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I	55 °C
69706800	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I	55 °C

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimumu (Nom.)
69708200	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I	60 °C
28061800	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I TR	60 °C
69710500	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I	60 °C
28063200	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I TR	60 °C

Ecofit Ledtubes T8

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimumu (Nom.)
28053300	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I TR	55 °C
25786300	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I RCA	55 °C
28055700	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I TR	55 °C
25788700	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I RCA	55 °C
28057100	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I TR	55 °C
25782500	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I RCA	55 °C
28059500	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I TR	55 °C
25784900	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I RCA	55 °C

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimumu (Nom.)
26612400	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S	60 °C
26614800	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S	60 °C
40375800	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8	60 °C
40377200	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 865 T8	60 °C
41168500	Ledtube DE 1200mm 18W 740 T8 G13 RCA	55 °C
41170800	Ledtube DE 1200mm 18W 765 T8 G13 RCA	55 °C
41172200	Ledtube DE 600mm 9W 740 T8 G13 RCA	50 °C
41174600	Ledtube DE 600mm 9W 765 T8 G13 RCA	50 °C

Mekanik ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Lamba Kaplaması
69700600	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I	-
69702000	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I	-
69704400	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I	-
69706800	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I	-
69708200	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I	-
28061800	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I TR	Buzlu
69710500	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I	-
28063200	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I TR	Buzlu
28053300	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I TR	Buzlu
25786300	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I RCA	-
28055700	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I TR	Buzlu
25788700	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I RCA	-

Order Code	Full Product Name	Lamba Kaplaması
28057100	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I TR	Buzlu
25782500	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I RCA	-
28059500	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I TR	Buzlu
25784900	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I RCA	-
26612400	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S	Buzlu
26614800	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S	Buzlu
40375800	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8	Buzlu
40377200	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 865 T8	Buzlu
41168500	Ledtube DE 1200mm 18W 740 T8 G13 RCA	-
41170800	Ledtube DE 1200mm 18W 765 T8 G13 RCA	-
41172200	Ledtube DE 600mm 9W 740 T8 G13 RCA	-
41174600	Ledtube DE 600mm 9W 765 T8 G13 RCA	-

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.
69700600	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I	-20 °C ila 45 °C	16 kWh
69702000	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I	-20 °C ila 45 °C	16 kWh
69704400	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I	-20 °C ila 45 °C	8 kWh
69706800	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I	-20 °C ila 45 °C	8 kWh
69708200	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I	-20 °C ila 45 °C	20 kWh
28061800	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I TR	-20 ila +45 °C	20 kWh
69710500	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I	-20 °C ila 45 °C	20 kWh
28063200	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I TR	-20 ila +45 °C	20 kWh
28053300	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I TR	-20 ila +45 °C	16 kWh
25786300	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I RCA	-20 °C ila 45 °C	16 kWh
28055700	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I TR	-20 ila +45 °C	16 kWh

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.
25788700	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I RCA	-20 °C ila 45 °C	16 kWh
28057100	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I TR	-20 ila +45 °C	8 kWh
25782500	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I RCA	-20 °C ila 45 °C	8 kWh
28059500	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I TR	-20 ila +45 °C	8 kWh
25784900	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I RCA	-20 °C ila 45 °C	8 kWh
26612400	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S	-20 °C ila 45 °C	23 kWh
26614800	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S	-20 °C ila 45 °C	23 kWh
40375800	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8	-20 °C ila 45 °C	20 kWh
40377200	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 865 T8	-20 °C ila 45 °C	20 kWh
41168500	Ledtube DE 1200mm 18W 740 T8 G13 RCA	-20 °C ila 45 °C	18 kWh
41170800	Ledtube DE 1200mm 18W 765 T8 G13 RCA	-20 °C ila 45 °C	18 kWh

Ecofit Ledtubes T8

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.
41172200	Ledtube DE 600mm 9W 740 T8 G13 RCA	-20 °C ila 45 °C	9 kWh
41174600	Ledtube DE 600mm 9W 765 T8 G13 RCA	-20 °C ila 45 °C	9 kWh

