



经济实惠的 LEDTube T8 解决方案

Ecofit Ledtubes T8

使用 Ecofit LED 灯管升级至高效节能、持久耐用的 LED 灯管。Ecofit LED 灯管可通过先进高效的 LED 技术，快速、轻松地替代过时的荧光灯管。它具有出色的照明质量和自然的照明效果，适用于普通照明应用，而且初始成本低，是一款环保型解决方案。

优点

- 相比传统荧光灯系统最高节能 50%
- 轻松安装：通过改造对现有 T8 灯进行替换，提高灯光质量
- 初期投入低

特点


- 使用寿命长达 15,000 小时的改造解决方案
- 节能高达 50%
- 瞬时启动，无闪烁或鸣响

应用

- 家用
- 小型办公室和零售商店




Ecofit Ledtubes T8

Versions



LEDtube DE GMGC 9,5W G13

二维绘图



Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ledtube DE HO 600mm 10W 740 T8 G13	25.7 mm	28 mm	588.5 mm	595.5 mm	602.5 mm

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ledtube DE 1200mm 18.5W 840 T8 G13 TW	25.7 mm	28 mm	1,198.2 mm	1,205.3 mm	1,212.4 mm
Ledtube DE 1200mm 18.5W 865 T8 G13 TW	25.7 mm	28 mm	1,198.2 mm	1,205.3 mm	1,212.4 mm

Product	A1	A2	A3		
Ledtube DE 1200mm 16W 740 T8 G13	1,198 mm	1,205 mm	1,212 mm		
Ledtube DE 1200mm 16W 765 T8 G13					
Ledtube DE 1200mm 16W 765 T8 G13	1,198 mm	1,205 mm	1,212 mm		
Ledtube DE 600mm 8W 740 T8 G13	588.5 mm	595.5 mm	602.5 mm		
Ledtube DE 600mm 8W 765 T8 G13	588.5 mm	595.5 mm	602.5 mm		
Ledtube E DE HO 1200mm 20W 765 T8 G13	25.7 mm	28 mm	1,198 mm	1,205 mm	1,212 mm

一般信息	
底盖	G13
切换循环	50,000
灯技术	
光束角度 (标称)	240 °
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %
操作和电气	
输入频率	50 至 60 Hz
启动时间 (标称)	0.5 s
控制和调光	
可调光	否
机械和外壳	
灯泡外形	T8

一般信息

Order Code	Full Product Name	标称使用寿命
929003125715	Ledtube DE 1200mm 18.5W 840 T8 G13 TW	20,000 小时
929003125915	Ledtube DE 1200mm 18.5W 865 T8 G13 TW	20,000 小时
929002351640	Ledtube DE 600mm 8W 740 T8 G13	15,000 小时
929002351740	Ledtube DE 600mm 8W 765 T8 G13	15,000 小时
929002351840	Ledtube DE 1200mm 16W 740 T8 G13	15,000 小时
929002351940	Ledtube DE 1200mm 16W 765 T8 G13	15,000 小时
929002351970	Ledtube DE 1200mm 16W 765 T8 G13	15,000 小时
929003064840	Ledtube DE HO 600mm 10W 740 T8 G13	15,000 小时
929003576210	Ledtube E DE HO 1200mm 20W 765 T8 G13	15,000 小时

灯技术

Order Code	Full Product Name	相关色温(标称)	显色指数 (CRI)	颜色代码	光通量
929003125715	Ledtube DE 1200mm 18.5W 840 T8 G13 TW	4000 K	80	840	2,350 lm
929003125915	Ledtube DE 1200mm 18.5W 865 T8 G13 TW	6500 K	80	865	2,350 lm
929002351640	Ledtube DE 600mm 8W 740 T8 G13	4000 K	70	740	800 lm
929002351740	Ledtube DE 600mm 8W 765 T8 G13	6500 K	70	765	800 lm
929002351840	Ledtube DE 1200mm 16W 740 T8 G13	4000 K	70	740	1,600 lm

Order Code	Full Product Name	相关色温(标称)	显色指数 (CRI)	颜色代码	光通量
929002351940	Ledtube DE 1200mm 16W 765 T8 G13	6500 K	70	765	1,600 lm
929002351970	Ledtube DE 1200mm 16W 765 T8 G13	6500 K	70	765	1,600 lm
929003064840	Ledtube DE HO 600mm 10W 740 T8 G13	4000 K	70	740	1,050 lm
929003576210	Ledtube E DE HO 1200mm 20W 765 T8 G13	6500 K	70	765	2,000 lm

操作和电气

Order Code	Full Product Name	纹频率	功耗	瓦数相当
929003125715	Ledtube DE 1200mm 18.5W 840 T8 G13 TW	-	18.5 W	-
929003125915	Ledtube DE 1200mm 18.5W 865 T8 G13 TW	-	18.5 W	-
929002351640	Ledtube DE 600mm 8W 740 T8 G13	50 to 60 Hz	8 W	-
929002351740	Ledtube DE 600mm 8W 765 T8 G13	50 to 60 Hz	8 W	-
929002351840	Ledtube DE 1200mm 16W 740 T8 G13	50 to 60 Hz	16 W	-

Order Code	Full Product Name	纹频率	功耗	瓦数相当
929002351940	Ledtube DE 1200mm 16W 765 T8 G13	50 to 60 Hz	16 W	-
929002351970	Ledtube DE 1200mm 16W 765 T8 G13	-	16 W	36 W
929003064840	Ledtube DE HO 600mm 10W 740 T8 G13	-	10 W	18 W
929003576210	Ledtube E DE HO 1200mm 20W 765 T8 G13	50 to 60 Hz	20 W	36 W

温度

Order Code	Full Product Name	最大外壳温度 (标称)
929003125715	Ledtube DE 1200mm 18.5W 840 T8 G13 TW	50 °C
929003125915	Ledtube DE 1200mm 18.5W 865 T8 G13 TW	50 °C
929002351640	Ledtube DE 600mm 8W 740 T8 G13	60 °C
929002351740	Ledtube DE 600mm 8W 765 T8 G13	60 °C
929002351840	Ledtube DE 1200mm 16W 740 T8 G13	60 °C

Order Code	Full Product Name	最大外壳温度 (标称)
929002351940	Ledtube DE 1200mm 16W 765 T8 G13	60 °C
929002351970	Ledtube DE 1200mm 16W 765 T8 G13	55 °C
929003064840	Ledtube DE HO 600mm 10W 740 T8 G13	40 °C
929003576210	Ledtube E DE HO 1200mm 20W 765 T8 G13	60 °C

机械和外壳

Order Code	Full Product Name	灯泡外观
929003125715	Ledtube DE 1200mm 18.5W 840 T8 G13 TW	磨砂
929003125915	Ledtube DE 1200mm 18.5W 865 T8 G13 TW	磨砂
929002351640	Ledtube DE 600mm 8W 740 T8 G13	-
929002351740	Ledtube DE 600mm 8W 765 T8 G13	-
929002351840	Ledtube DE 1200mm 16W 740 T8 G13	-

Order Code	Full Product Name	灯泡外观
929002351940	Ledtube DE 1200mm 16W 765 T8 G13	-
929002351970	Ledtube DE 1200mm 16W 765 T8 G13	-
929003064840	Ledtube DE HO 600mm 10W 740 T8 G13	磨砂
929003576210	Ledtube E DE HO 1200mm 20W 765 T8 G13	磨砂

审批和申请

Order Code	Full Product Name	环境温度范围	能耗 kWh/ 1000 h
929003125715	Ledtube DE 1200mm 18.5W 840 T8 G13 TW	-20 至 +45°C	-
929003125915	Ledtube DE 1200mm 18.5W 865 T8 G13 TW	-20 至 +45°C	-
929002351640	Ledtube DE 600mm 8W 740 T8 G13	-20 °C 至 45 °C	8 kWh
929002351740	Ledtube DE 600mm 8W 765 T8 G13	-20 °C 至 45 °C	8 kWh
929002351840	Ledtube DE 1200mm 16W 740 T8 G13	-20 °C 至 45 °C	16 kWh
929002351940	Ledtube DE 1200mm 16W 765 T8 G13	-20 °C 至 45 °C	16 kWh
929002351970	Ledtube DE 1200mm 16W 765 T8 G13	-20 至 +45°C	-
929003064840	Ledtube DE HO 600mm 10W 740 T8 G13	-20 至 +45°C	-
929003576210	Ledtube E DE HO 1200mm 20W 765 T8 G13	-20 至 +45°C	-

