



經濟實惠的 LEDTube T8 解決方案

Ecofit Ledtubes T8

使用 Ecofit LED 燈管升級為高效能且長效的 LED 燈管。Ecofit LED 燈管採用現代、高效能 LED 技術，可快速簡便地更換您的舊日光燈管。具備自然光的高品質燈光，適合初期低投資的一般照明用途 — 一款環保照明方案。

优点

- 與傳統日光燈系統相較，可節約高達 50% 的電力
- 安裝簡便：適用現有 T8 燈管之改裝更換，改善燈光品質
- 低初始投資成本

特点


- 具備 15,000 小時長效使用壽命的改裝解決方案
- 節能效果高達 50%
- 立即啟動，不閃爍、無蜂鳴

应用

- 居家應用
- 小型辦公室和零售空間

Ecofit Ledtubes T8

二维绘图



Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ledtube DE 1200mm 18.5W 830 T8 G13 TW	25.7 mm	28 mm	1,198.2 mm	1,205.3 mm	1,212.4 mm
Ledtube DE 1200mm 18.5W 840 T8 G13 TW	25.7 mm	28 mm	1,198.2 mm	1,205.3 mm	1,212.4 mm
Ledtube DE 1200mm 18.5W 865 T8 G13 TW	25.7 mm	28 mm	1,198.2 mm	1,205.3 mm	1,212.4 mm
Ledtube DE 580mm 9.5W 830 T8 G13 TW	25.7 mm	28 mm	580.1 mm	587.2 mm	594.3 mm
Ledtube DE 580mm 9.5W 840 T8 G13 TW	25.7 mm	28 mm	580.1 mm	587.2 mm	594.3 mm
Ledtube DE 580mm 9.5W 865 T8 G13 TW	25.7 mm	28 mm	580.1 mm	587.2 mm	594.3 mm

一般資訊	
燈座基底	G13
切換週期	50,000
標稱使用壽命	20,000 h
照明技術	
光束角 (Nom)	240 °
演色性指數 (CRI)	80
LLMF 標稱壽命結束 (規範)	70 %
運轉與電力	
輸入頻率	50 至 60 Hz
起始時間 (標稱)	0.5 s
溫度	
T 盒上限 (正常情況)	50 °C
控制與調光	
可調光	否
機械與外罩	
燈泡表層	霧面
燈泡形狀	T8
認證與應用	
環境溫度範圍	-20 至 +45 °C

照明技術

Order Code	Full Product Name	相關色溫 (標稱)	色碼	光通量
929003125215	Ledtube DE 580mm 9.5W 830 T8 G13 TW	3000 K	830	1,150 lm
929003125315	Ledtube DE 580mm 9.5W 840 T8 G13 TW	4000 K	840	1,200 lm
929003125515	Ledtube DE 580mm 9.5W 865 T8 G13 TW	6500 K	865	1,200 lm
929003125615	Ledtube DE 1200mm 18.5W 830 T8 G13 TW	3000 K	830	2,250 lm
929003125715	Ledtube DE 1200mm 18.5W 840 T8 G13 TW	4000 K	840	2,350 lm
929003125915	Ledtube DE 1200mm 18.5W 865 T8 G13 TW	6500 K	865	2,350 lm

運轉與電力

Order Code	Full Product Name	耗電量
929003125215	Ledtube DE 580mm 9.5W 830 T8 G13 TW	9.5 W
929003125315	Ledtube DE 580mm 9.5W 840 T8 G13 TW	9.5 W
929003125515	Ledtube DE 580mm 9.5W 865 T8 G13 TW	9.5 W
929003125615	Ledtube DE 1200mm 18.5W 830 T8 G13 TW	18.5 W
929003125715	Ledtube DE 1200mm 18.5W 840 T8 G13 TW	18.5 W

Order Code	Full Product Name	耗電量
929003125915	Ledtube DE 1200mm 18.5W 865 T8 G13 TW	18.5 W

Ecofit Ledtubes T8

