



Tu lámpara LED cotidiana

Lámparas LED Essential

Las Essential LEDbulbs son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y bajo consumo. Además, ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan el costo de inversión inicial.

Beneficios

- Hasta un 90 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas incandescentes tradicionales
- Costos de mantenimiento más bajos
- Baja inversión inicial

Características

- Fácil renovación con E27 existente
- Vida útil de hasta 10 000 horas
- No regulable
- Luz sin UV ni IR

Aplicaciones

- Aplicaciones del hogar



Lámparas LED Essential

Versions



LEDbulb ECC A60 E27 FR 1

Plano de dimensiones



Product	D	C
ESS LEDBulb 7.5W E27 6500K HV 1PF/20 AR	60 mm	107 mm

Product	D	C
ESS LEDBulb 14W E27 3000K HV 1PF/20 AR	60 mm	120 mm
ESS LEDBulb 14W E27 6500K HV 1PF/20 AR	60 mm	120 mm

Lámparas LED Essential

Información general	
Tapa-base	E27
Ciclo del interruptor	50.000
Vida útil nominal	12.000 hora(s)
Información técnica sobre la luz	
Ángulo de haz (nominal)	150 °
Índice de producción de color (IRC)	90
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	A60
Aprobación y aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Código de color	Flujo luminoso
929003483292	ESS LEDBulb 14W E27 3000K HV 1PF/20 AR	3000 K	930	1.300 lm
929003483392	ESS LEDBulb 14W E27 6500K HV 1PF/20 AR	6500 K	965	1.400 lm
929003482792	ESS LEDBulb 7.5W E27 6500K HV 1PF/20 AR	6500 K	965	700 lm



Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929003483292	ESS LEDBulb 14W E27 3000K HV 1PF/20 AR	14 W	100 W
929003483392	ESS LEDBulb 14W E27 6500K HV 1PF/20 AR	14 W	100 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929003482792	ESS LEDBulb 7.5W E27 6500K HV 1PF/20 AR	7,5 W	65 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929003483292	ESS LEDBulb 14W E27 3000K HV 1PF/20 AR	105 °C
929003483392	ESS LEDBulb 14W E27 6500K HV 1PF/20 AR	105 °C
929003482792	ESS LEDBulb 7.5W E27 6500K HV 1PF/20 AR	95 °C



Lámparas LED Essential

