



Tu lámpara LED cotidiana

Lámparas LED Essential

Las Essential LEDbulbs son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Además, ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan el costo de inversión inicial.

Beneficios

- Hasta un 90 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas incandescentes tradicionales
- Costos de mantenimiento más bajos
- Baja inversión inicial

Características



- Fácil renovación con E27 existente
- Vida útil de hasta 10 000 horas
- No regulable
- Luz sin UV ni IR

Aplicaciones

- Aplicaciones del hogar

Lámparas LED Essential

Plano de dimensiones



Product	D	C
Ess LEDBulb 10-75W E27 3000K A19 1PK	60 mm	109 mm
Ess LEDBulb 10-75W E27 6500K A19 1PK	60 mm	109 mm
Ess LEDBulb 12-100W E27 3000K A19 1PK	60 mm	109 mm
Ess LEDBulb 12-100W E27 3000K A19 4PK	60 mm	109 mm
Ess LEDBulb 12-100W E27 6500K A19 1PK	60 mm	109 mm
Ess LEDBulb 12-100W E27 6500K A19 4PK	60 mm	109 mm

Product	D	C
Ess LEDBulb 5.5-40W E27 3000K A19 1PK	60 mm	107 mm
Ess LEDBulb 5.5-40W E27 6500K 1PF/6 MX	60 mm	108 mm
Ess LEDBulb 5.5-40W E27 6500K A19 1PK	60 mm	107 mm
Ess LEDBulb 8-60W E27 3000K 8CT/5 MX	60 mm	108 mm
Ess LEDBulb 8-60W E27 3000K A19 1PK	60 mm	107 mm
Ess LEDBulb 8-60W E27 3000K A19 4PK	60 mm	107 mm
Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K 8CT/5 MX	60 mm	108 mm
Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K A19 1PK	60 mm	107 mm
Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K A19 4PK	60 mm	107 mm

Información general	
Tapa-base	E27
Ciclo del interruptor	50,000
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Información técnica sobre la luz	
Ángulo de haz (nominal)	150 °
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	A19

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color	Código de color	Flujo luminoso
		correlacionada (nominal)		
929003797712	Ess LEDBulb 10-75W E27 3000K A19 1PK	3000 K	830	910 lm
929003797812	Ess LEDBulb 10-75W E27 6500K A19 1PK	6500 K	865	910 lm
929003797912	Ess LEDBulb 12-100W E27 3000K A19 1PK	3000 K	830	1,310 lm
929003797942	Ess LEDBulb 12-100W E27 3000K A19 4PK	3000 K	830	1,310 lm
929003798012	Ess LEDBulb 12-100W E27 6500K A19 1PK	6500 K	865	1,310 lm
929003798042	Ess LEDBulb 12-100W E27 6500K A19 4PK	6500 K	865	1,310 lm
929002312211	Ess LEDBulb 5.5-40W E27 6500K 1PF/6 MX	6500 K	865	450 lm
929002312394	Ess LEDBulb 8-60W E27 3000K 8CT/5 MX	3000 K	830	800 lm
929002312494	Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K 8CT/5 MX	6500 K	865	800 lm
929003797312	Ess LEDBulb 5.5-40W E27 3000K A19 1PK	3000 K	830	450 lm
929003797412	Ess LEDBulb 5.5-40W E27 6500K A19 1PK	6500 K	865	450 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color	Código de color	Flujo luminoso
		correlacionada (nominal)		
929003797512	Ess LEDBulb 8-60W E27 3000K A19 1PK	3000 K	830	800 lm
929003797542	Ess LEDBulb 8-60W E27 3000K A19 4PK	3000 K	830	800 lm
929003797612	Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K A19 1PK	6500 K	865	800 lm
929003797642	Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K A19 4PK	6500 K	865	800 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Frecuencia de entrada	Frecuencia de línea	Consumo de energía	Equivalente en potencia
					en vatios
929003797712	Ess LEDBulb 10-75W E27 3000K A19 1PK	60 Hz	-	10 W	75 W
929003797812	Ess LEDBulb 10-75W E27 6500K A19 1PK	60 Hz	-	10 W	75 W
929003797912	Ess LEDBulb 12-100W E27 3000K A19 1PK	60 Hz	-	12 W	100 W
929003797942	Ess LEDBulb 12-100W E27 3000K A19 4PK	60 Hz	-	12 W	100 W
929003798012	Ess LEDBulb 12-100W E27 6500K A19 1PK	60 Hz	-	12 W	100 W
929003798042	Ess LEDBulb 12-100W E27 6500K A19 4PK	60 Hz	-	12 W	100 W
929002312211	Ess LEDBulb 5.5-40W E27 6500K 1PF/6 MX	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	5.5 W	40 W
929002312394	Ess LEDBulb 8-60W E27	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W

Order Code	Full Product Name	Frecuencia de entrada	Frecuencia de línea	Consumo de energía	Equivalente en potencia
					en vatios
	3000K 8CT/5 MX				
929002312494	Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K 8CT/5 MX	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W
929003797312	Ess LEDBulb 5.5-40W E27 3000K A19 1PK	60 Hz	-	5.5 W	40 W
929003797412	Ess LEDBulb 5.5-40W E27 6500K A19 1PK	60 Hz	-	5.5 W	40 W
929003797512	Ess LEDBulb 8-60W E27 3000K A19 1PK	60 Hz	-	8 W	60 W
929003797542	Ess LEDBulb 8-60W E27 3000K A19 4PK	60 Hz	-	8 W	60 W
929003797612	Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K A19 1PK	60 Hz	-	8 W	60 W
929003797642	Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K A19 4PK	60 Hz	-	8 W	60 W

Temperatura



Lámparas LED Essential

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929003797712	Ess LEDBulb 10-75W E27 3000K A19 1PK	80 °C
929003797812	Ess LEDBulb 10-75W E27 6500K A19 1PK	80 °C
929003797912	Ess LEDBulb 12-100W E27 3000K A19 1PK	85 °C
929003797942	Ess LEDBulb 12-100W E27 3000K A19 4PK	85 °C
929003798012	Ess LEDBulb 12-100W E27 6500K A19 1PK	85 °C
929003798042	Ess LEDBulb 12-100W E27 6500K A19 4PK	85 °C
929002312211	Ess LEDBulb 5.5-40W E27 6500K 1PF/6 MX	85 °C
929002312394	Ess LEDBulb 8-60W E27 3000K 8CT/5 MX	90 °C

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929002312494	Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K 8CT/5 MX	90 °C
929003797312	Ess LEDBulb 5.5-40W E27 3000K A19 1PK	75 °C
929003797412	Ess LEDBulb 5.5-40W E27 6500K A19 1PK	75 °C
929003797512	Ess LEDBulb 8-60W E27 3000K A19 1PK	80 °C
929003797542	Ess LEDBulb 8-60W E27 3000K A19 4PK	80 °C
929003797612	Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K A19 1PK	80 °C
929003797642	Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K A19 4PK	80 °C

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
929003797712	Ess LEDBulb 10-75W E27 3000K A19 1PK	-20 a +45 °C
929003797812	Ess LEDBulb 10-75W E27 6500K A19 1PK	-20 a +45 °C
929003797912	Ess LEDBulb 12-100W E27 3000K A19 1PK	-20 a +45 °C
929003797942	Ess LEDBulb 12-100W E27 3000K A19 4PK	-20 a +45 °C
929003798012	Ess LEDBulb 12-100W E27 6500K A19 1PK	-20 a +45 °C
929003798042	Ess LEDBulb 12-100W E27 6500K A19 4PK	-20 a +45 °C
929002312211	Ess LEDBulb 5.5-40W E27 6500K 1PF/6 MX	-
929002312394	Ess LEDBulb 8-60W E27 3000K 8CT/5 MX	-
929002312494	Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K 8CT/5 MX	-
929003797312	Ess LEDBulb 5.5-40W E27 3000K A19 1PK	-20 a +45 °C
929003797412	Ess LEDBulb 5.5-40W E27 6500K A19 1PK	-20 a +45 °C
929003797512	Ess LEDBulb 8-60W E27 3000K A19 1PK	-20 a +45 °C
929003797542	Ess LEDBulb 8-60W E27 3000K A19 4PK	-20 a +45 °C
929003797612	Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K A19 1PK	-20 a +45 °C
929003797642	Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K A19 4PK	-20 a +45 °C



Lámparas LED Essential

