



日常用 LED 灯泡

Essential LED 灯泡

Essential LED 灯泡与带有 E27 支座的现有灯具兼容，专为改造更换白炽灯、卤素灯和节能灯泡而设计，不仅节能效果出众，还可以最大限度地降低初始投资

优点

- 相比传统白炽灯最高节能 90%
- 降低维护成本
- 初始投资低

特点

- 使用现有 E27 即可轻松改造
- 使用寿命长达 10,000 小时
- 不可调光
- 光线中不含紫外线和红外线

应用

- 家用

Versions







CorePro LEDbulb 150W E27 827 FR A80



LEDbulb A65 E27 FR P1

二维绘图



Product	D	C
ESS LEDBulb 23W E27 3000K 1CT/12 CN	80 mm	155 mm
ESS LEDBulb 23W E27 6500K 1CT/12 CN	80 mm	155 mm

Product	D	C
11W (85W) E27 cap Cool daylight Bulb	60 mm	108 mm
11W-80W E27 cap White Bulb	60 mm	108 mm
9W (63W) E27 cap White Bulb	60 mm	108 mm
ESS LEDBulb 11W E27 4000K 230V 1CT/12 CN	60 mm	108 mm
ESS LEDBulb 9W E27 4000K 230V 1CT/12 CN	60 mm	108 mm
ESS LEDBulb 9W E27 6500K 230V 1CT/12 CN	60 mm	108 mm

Product	D	C
ESS LEDBulb 13W E27 3000K 230V 1CT/12 CN	60 mm	120 mm
ESS LEDBulb 13W E27 6500K 230V 1CT/12 CN	60 mm	120 mm

Product	D	C
5 W (40 W) E27 cap Cool daylight Bulb	60 mm	108 mm
5 W (40 W) E27 cap White Bulb	60 mm	108 mm
7W (50W) E27 cap Cool daylight Bulb	60 mm	108 mm
7W (50W) E27 cap White Bulb	60 mm	108 mm

Essential LED 灯泡

一般信息	
底盖	E27
额定使用寿命 (小时)	12,000 小时
切换循环	50,000
标称使用寿命	12,000 小时
灯技术	
光束角度 (标称)	150 °
显色指数 (CRI)	80
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %
操作和电气	
输入频率	50 至 60 Hz
线频率	50 to 60 Hz
启动时间 (标称)	0.5 s
控制和调光	
可调光	否

灯技术

Order Code	Full Product Name	相关色温 (标称)	颜色代码	光通量
929002004209	ESS LEDBulb 23W E27 3000K 1CT/12 CN	3000 K	830	2,500 lm
929002004309	ESS LEDBulb 23W E27 6500K 1CT/12 CN	6500 K	865	2,700 lm
929002305009	ESS LEDBulb 13W E27 3000K 230V 1CT/12 CN	3000 K	830	1,300 lm
929002305309	ESS LEDBulb 13W E27 6500K 230V 1CT/12 CN	6500 K	865	1,400 lm
929002299209	9W (63W) E27 cap White Bulb	3000 K	830	850 lm
929002299309	ESS LEDBulb 9W E27 4000K 230V 1CT/12 CN	4000 K	840	900 lm
929002299409	ESS LEDBulb 9W E27 6500K 230V 1CT/12 CN	6500 K	865	900 lm
929002299509	11W-80W E27 cap White Bulb	3000 K	830	1,100 lm
929002299709	ESS LEDBulb 11W E27 4000K 230V 1CT/12 CN	4000 K	840	1,200 lm
929002299809	11W (85W) E27 cap Cool daylight Bulb	6500 K	865	1,200 lm
929002298609	5 W (40 W) E27 cap White Bulb	3000 K	830	500 lm
929002298809	5 W (40 W) E27 cap Cool daylight Bulb	6500 K	865	500 lm
929002298909	7W (50W) E27 cap White Bulb	3000 K	830	650 lm
929002299109	7W (50W) E27 cap Cool daylight Bulb	6500 K	865	650 lm

操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗	瓦数相当
929002004209	ESS LEDBulb 23W E27 3000K 1CT/12 CN	23 W	175 W
929002004309	ESS LEDBulb 23W E27 6500K 1CT/12 CN	23 W	180 W
929002305009	ESS LEDBulb 13W E27 3000K 230V 1CT/12 CN	13 W	90 W
929002305309	ESS LEDBulb 13W E27 6500K 230V 1CT/12 CN	13 W	95 W
929002299209	9W (63W) E27 cap White Bulb	9 W	63 W
929002299309	ESS LEDBulb 9W E27 4000K 230V 1CT/12 CN	9 W	66 W
929002299409	ESS LEDBulb 9W E27 6500K 230V 1CT/12 CN	9 W	66 W

Order Code	Full Product Name	功耗	瓦数相当
929002299509	11W-80W E27 cap White Bulb	11 W	80 W
929002299709	ESS LEDBulb 11W E27 4000K 230V 1CT/12 CN	11 W	85 W
929002299809	11W (85W) E27 cap Cool daylight Bulb	11 W	85 W
929002298609	5 W (40 W) E27 cap White Bulb	5 W	40 W
929002298809	5 W (40 W) E27 cap Cool daylight Bulb	5 W	40 W
929002298909	7W (50W) E27 cap White Bulb	7 W	50 W
929002299109	7W (50W) E27 cap Cool daylight Bulb	7 W	50 W

温度



Order Code	Full Product Name	最大外壳温度 (标称)
929002004209	ESS LEDBulb 23W E27 3000K 1CT/12 CN	90 °C
929002004309	ESS LEDBulb 23W E27 6500K 1CT/12 CN	90 °C
929002305009	ESS LEDBulb 13W E27 3000K 230V 1CT/12 CN	95 °C
929002305309	ESS LEDBulb 13W E27 6500K 230V 1CT/12 CN	95 °C
929002299209	9W (63W) E27 cap White Bulb	90 °C
929002299309	ESS LEDBulb 9W E27 4000K 230V 1CT/12 CN	90 °C
929002299409	ESS LEDBulb 9W E27 6500K 230V 1CT/12 CN	90 °C

Order Code	Full Product Name	最大外壳温度 (标称)
929002299509	11W-80W E27 cap White Bulb	95 °C
929002299709	ESS LEDBulb 11W E27 4000K 230V 1CT/12 CN	95 °C
929002299809	11W (85W) E27 cap Cool daylight Bulb	95 °C
929002298609	5 W (40 W) E27 cap White Bulb	75 °C
929002298809	5 W (40 W) E27 cap Cool daylight Bulb	75 °C
929002298909	7W (50W) E27 cap White Bulb	75 °C
929002299109	7W (50W) E27 cap Cool daylight Bulb	75 °C

机械和外壳

Order Code	Full Product Name	灯泡外观	灯泡外形
929002004209	ESS LEDBulb 23W E27 3000K 1CT/12 CN	-	A80
929002004309	ESS LEDBulb 23W E27 6500K 1CT/12 CN	-	A80
929002305009	ESS LEDBulb 13W E27 3000K 230V 1CT/12 CN	磨砂	A65
929002305309	ESS LEDBulb 13W E27 6500K 230V 1CT/12 CN	磨砂	A65
929002299209	9W (63W) E27 cap White Bulb	磨砂	A60
929002299309	ESS LEDBulb 9W E27 4000K 230V 1CT/12 CN	磨砂	A60
929002299409	ESS LEDBulb 9W E27 6500K 230V 1CT/12 CN	磨砂	A60

Order Code	Full Product Name	灯泡外观	灯泡外形
929002299509	11W-80W E27 cap White Bulb	磨砂	A60
929002299709	ESS LEDBulb 11W E27 4000K 230V 1CT/12 CN	磨砂	A60
929002299809	11W (85W) E27 cap Cool daylight Bulb	磨砂	A60
929002298609	5 W (40 W) E27 cap White Bulb	磨砂	A60
929002298809	5 W (40 W) E27 cap Cool daylight Bulb	磨砂	A60
929002298909	7W (50W) E27 cap White Bulb	磨砂	A60
929002299109	7W (50W) E27 cap Cool daylight Bulb	磨砂	A60



Essential LED 灯泡

