



A solução acessível de lâmpada LED

Standard LED bulbs

As Standard LED bulbs são compatíveis com as instalações existentes com base E27 e foram desenvolvidas para substituição das lâmpadas halógenas incandescentes e de economia de energia. Elas oferecem uma enorme economia de energia e minimizam os custos de manutenção. A Standard LED bulb é a lâmpada perfeita para suas necessidades básicas de iluminação e oferece uma luz agradável e o desempenho que você espera de uma tecnologia LED com preço acessível.

Benefícios

- Essa lâmpada, com design original e elegante, é uma substituição perfeita para as lâmpadas foscas convencionais.
- Até 90% de economia de energia em comparação com as lâmpadas incandescentes tradicionais
- Longa vida útil e menores custos de manutenção

Características

- Fácil retrofit com os soquetes E27 existentes
- Iluminação plena instantânea: as lâmpadas de LED Philips oferecem um nível pleno de iluminação assim que ligadas.
- Longa vida útil e ótima qualidade de luz
- Disponíveis em 3.000K e 6.500K
- Iluminação sem ultravioleta e infravermelho

Aplicação

- Hotéis, restaurantes, bares, cafés
- Quartos de hotel, saguões, corredores, escadas, banheiros

Standard LED bulbs

Versions



LEDbulb A65 E27 FR P1






LEDbulb LATAM1 A70 E27 FR



LEDbulb LATAM1 A80 E27 FR

Desenho dimensional





Product	D	C
LEDBulb 11W E27 3000K W 1PF/40 BR	60 mm	120 mm
LEDBulb 11W E27 4000K W 1PF/40 BR	60 mm	120 mm
LEDBulb 11W E27 6500K W 1PF/40 BR	60 mm	120 mm
LEDBulb 13W E27 3000K W 1PF/40 BR	60 mm	120 mm
LEDBulb 13W E27 6500K W 1PF/40 BR	60 mm	120 mm
LEDBulb 16W E27 3000K W 1PF/40 BR	60 mm	120 mm
LEDBulb 16W E27 6500K W 1PF/40 BR	60 mm	120 mm

Product	D	C
LEDBulb 18W E27 6500K W A70 1PF/6 BR	71 mm	142 mm

Product	D	C
LEDBulb 4.5W E27 3000K W 1PF/40 BR	60 mm	108 mm
LEDBulb 4.5W E27 6500K W 1PF/40 BR	60 mm	108 mm
LEDBulb 7W E27 3000K W 1PF/40 BR	60 mm	108 mm
LEDBulb 7W E27 6500K W 1PF/40 BR	60 mm	108 mm

Standard LED bulbs

Desenho dimensional



Product	D	C
LEDBulb 22W E27 6500K W A80 1PF/6 BR	80 mm	156 mm

Product	D	C
LEDBulb 9W E27 3000K W 1PF/40 BR	60 mm	108 mm
LEDBulb 9W E27 4000K W 1PF/40 BR	60 mm	108 mm
LEDBulb 9W E27 6500K W 1PF/40 BR	60 mm	108 mm

Informações gerais	
Casquilho	E27
Ciclo de comutação	50.000
Vida útil nominal	25.000 hora(s)
Dados técnicos de luz	
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Dados elétricos e de operação	
Frequência de entrada	50° a 60° Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Controles e dimerização	
Regulável	Não
Dados mecânicos e de compartimento	
Acabamento de lâmpada	Fosco

Dados técnicos de luz

Order Code	Full Product Name	Ângulo do feixe (Nom.)	Temperatura de cor	Código da cor	Fluxo luminoso
			correlacionada (nom.)		
929002984512	LEDBulb 13W E27 3000K W 1PF/40 BR	180 °	3000 K	830	1.311 lm
929002984612	LEDBulb 13W E27 6500K W 1PF/40 BR	180 °	6500 K	865	1.311 lm
929002984712	LEDBulb 16W E27 3000K W 1PF/40 BR	180 °	3000 K	830	1.521 lm
929002984812	LEDBulb 16W E27 6500K W 1PF/40 BR	180 °	6500 K	865	1.521 lm
929003532112	LEDBulb 11W E27 3000K W 1PF/40 BR	180 °	3000 K	830	1.018 lm
929003532212	LEDBulb 11W E27 4000K W 1PF/40 BR	180 °	4000 K	840	1.018 lm
929003532312	LEDBulb 11W E27 6500K W 1PF/40 BR	180 °	6500 K	865	1.018 lm
929002428392	LEDBulb 18W E27 6500K W A70 1PF/6 BR	150 °	6500 K	865	1.800 lm
929002037412	LEDBulb 4.5W E27 3000K W 1PF/40 BR	180 °	3000 K	830	480 lm
929002037512	LEDBulb 4.5W E27 6500K W 1PF/40 BR	180 °	6500 K	865	480 lm
929002037612	LEDBulb 7W E27 3000K W 1PF/40 BR	180 °	3000 K	830	560 lm

Standard LED bulbs

Order Code	Full Product Name	Ângulo do feixe (Nom.)	Temperatura de cor		Fluxo luminoso
			correlacionada (nom.)	Código da cor	
929002037712	LEDBulb 7W E27 6500K W 1PF/40 BR	180 °	6500 K	865	560 lm
929002037812	LEDBulb 9W E27 3000K W 1PF/40 BR	180 °	3000 K	830	806 lm
929002037912	LEDBulb 9W E27 4000K W 1PF/40 BR	180 °	4000 K	840	806 lm
929002038012	LEDBulb 9W E27 6500K W 1PF/40 BR	180 °	6500 K	865	806 lm
929002428492	LEDBulb 22W E27 6500K W A80 1PF/6 BR	150 °	6500 K	865	2.300 lm

Dados elétricos e de operação

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia	Potência equivalente	Order Code	Full Product Name	Consumo de energia	Potência equivalente
929002984512	LEDBulb 13W E27 3000K W 1PF/40 BR	13 W	90 W	929002037412	LEDBulb 4.5W E27 3000K W 1PF/40 BR	4,5 W	35 W
929002984612	LEDBulb 13W E27 6500K W 1PF/40 BR	13 W	90 W	929002037512	LEDBulb 4.5W E27 6500K W 1PF/40 BR	4,5 W	35 W
929002984712	LEDBulb 16W E27 3000K W 1PF/40 BR	16 W	100 W	929002037612	LEDBulb 7W E27 3000K W 1PF/40 BR	7 W	40 W
929002984812	LEDBulb 16W E27 6500K W 1PF/40 BR	16 W	100 W	929002037712	LEDBulb 7W E27 6500K W 1PF/40 BR	7 W	40 W
929003532112	LEDBulb 11W E27 3000K W 1PF/40 BR	11 W	75 W	929002037812	LEDBulb 9W E27 3000K W 1PF/40 BR	9 W	60 W
929003532212	LEDBulb 11W E27 4000K W 1PF/40 BR	11 W	75 W	929002037912	LEDBulb 9W E27 4000K W 1PF/40 BR	9 W	60 W
929003532312	LEDBulb 11W E27 6500K W 1PF/40 BR	11 W	75 W	929002038012	LEDBulb 9W E27 6500K W 1PF/40 BR	9 W	60 W
929002428392	LEDBulb 18W E27 6500K W A70 1PF/6 BR	18 W	110 W	929002428492	LEDBulb 22W E27 6500K W A80 1PF/6 BR	22 W	140 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	T-máxima na caixa (Nom)	Order Code	Full Product Name	T-máxima na caixa (Nom)
929002984512	LEDBulb 13W E27 3000K W 1PF/40 BR	95 °C	929002037412	LEDBulb 4.5W E27 3000K W 1PF/40 BR	60 °C
929002984612	LEDBulb 13W E27 6500K W 1PF/40 BR	95 °C	929002037512	LEDBulb 4.5W E27 6500K W 1PF/40 BR	60 °C
929002984712	LEDBulb 16W E27 3000K W 1PF/40 BR	95 °C	929002037612	LEDBulb 7W E27 3000K W 1PF/40 BR	85 °C
929002984812	LEDBulb 16W E27 6500K W 1PF/40 BR	95 °C	929002037712	LEDBulb 7W E27 6500K W 1PF/40 BR	85 °C
929003532112	LEDBulb 11W E27 3000K W 1PF/40 BR	95 °C	929002037812	LEDBulb 9W E27 3000K W 1PF/40 BR	90 °C
929003532212	LEDBulb 11W E27 4000K W 1PF/40 BR	95 °C	929002037912	LEDBulb 9W E27 4000K W 1PF/40 BR	90 °C
929003532312	LEDBulb 11W E27 6500K W 1PF/40 BR	95 °C	929002038012	LEDBulb 9W E27 6500K W 1PF/40 BR	90 °C
929002428392	LEDBulb 18W E27 6500K W A70 1PF/6 BR	90 °C	929002428492	LEDBulb 22W E27 6500K W A80 1PF/6 BR	90 °C

Dados mecânicos e de compartimento

Order Code	Full Product Name	Forma da lâmpada	Order Code	Full Product Name	Forma da lâmpada
929002984512	LEDBulb 13W E27 3000K W 1PF/40 BR	A60	929002984712	LEDBulb 16W E27 3000K W 1PF/40 BR	A60
929002984612	LEDBulb 13W E27 6500K W 1PF/40 BR	A60	929002984812	LEDBulb 16W E27 6500K W 1PF/40 BR	A60



Standard LED bulbs

Order Code	Full Product Name	Forma da lâmpada
929003532112	LEDBulb 11W E27 3000K W 1PF/40 BR	A60
929003532212	LEDBulb 11W E27 4000K W 1PF/40 BR	A60
929003532312	LEDBulb 11W E27 6500K W 1PF/40 BR	A60
929002428392	LEDBulb 18W E27 6500K W A70 1PF/6 BR	A70
929002037412	LEDBulb 4.5W E27 3000K W 1PF/40 BR	A60
929002037512	LEDBulb 4.5W E27 6500K W 1PF/40 BR	A60










Order Code	Full Product Name	Forma da lâmpada
929002037612	LEDBulb 7W E27 3000K W 1PF/40 BR	A60
929002037712	LEDBulb 7W E27 6500K W 1PF/40 BR	A60
929002037812	LEDBulb 9W E27 3000K W 1PF/40 BR	A60
929002037912	LEDBulb 9W E27 4000K W 1PF/40 BR	A60
929002038012	LEDBulb 9W E27 6500K W 1PF/40 BR	A60
929002428492	LEDBulb 22W E27 6500K W A80 1PF/6 BR	A80

Aprovação e aplicação

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente
929002984512	LEDBulb 13W E27 3000K W 1PF/40 BR	-20 °C a 45 °C
929002984612	LEDBulb 13W E27 6500K W 1PF/40 BR	-20 °C a 45 °C
929002984712	LEDBulb 16W E27 3000K W 1PF/40 BR	-20 °C a 45 °C
929002984812	LEDBulb 16W E27 6500K W 1PF/40 BR	-20 °C a 45 °C
929003532112	LEDBulb 11W E27 3000K W 1PF/40 BR	-20 °C a 45 °C
929003532212	LEDBulb 11W E27 4000K W 1PF/40 BR	-20 °C a 45 °C
929003532312	LEDBulb 11W E27 6500K W 1PF/40 BR	-20 °C a 45 °C
929002428392	LEDBulb 18W E27 6500K W A70 1PF/6 BR	-
929002037412	LEDBulb 4.5W E27 3000K W 1PF/40 BR	-20 °C a 45 °C
929002037512	LEDBulb 4.5W E27 6500K W 1PF/40 BR	-20 °C a 45 °C
929002037612	LEDBulb 7W E27 3000K W 1PF/40 BR	-20 °C a 45 °C
929002037712	LEDBulb 7W E27 6500K W 1PF/40 BR	-20 °C a 45 °C
929002037812	LEDBulb 9W E27 3000K W 1PF/40 BR	-20 °C a 45 °C
929002037912	LEDBulb 9W E27 4000K W 1PF/40 BR	-20 °C a 45 °C
929002038012	LEDBulb 9W E27 6500K W 1PF/40 BR	-20 °C a 45 °C
929002428492	LEDBulb 22W E27 6500K W A80 1PF/6 BR	-



Standard LED bulbs



Standard LED bulbs

