



# La solución de vela LED asequible

## Velas y gotas LED versión estándar

Las velas LED versión estándar son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las velas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan los costos de mantenimiento. La vela LED versión estándar es la vela perfecta para tus necesidades básicas de iluminación. Brinda una luz encantadora y el rendimiento que esperás de la tecnología LED a un precio asequible.

### Beneficios

- Con un diseño puro y elegante, esta vela es el reemplazo perfecto para tus velas mate convencionales
- Hasta un 90 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas incandescentes tradicionales
- Vida útil prolongada con costos de mantenimiento bajos

### Características


- Fácil renovación con conectores E27 y E14 existentes
- Encendido instantáneo de luz plena: las lámparas LED Philips emiten su nivel máximo de brillo de inmediato al encenderlas
- Vida útil prolongada y con muy buena calidad de luz
- Disponible en 3000 K y 6500 K
- Luz sin UV ni IR

### Aplicaciones

- Hoteles, restaurantes, bares, cafés
- Habitaciones de hotel, salas de espera, pasillos, huecos de escalera, baños

# Velas y gotas LED versión estándar

## Plano de dimensiones



Product	D	C
EcoHome LEDBulb 4W E27 3000K G45 1PF AR	45 mm	77 mm
EcoHome LEDBulb 4W E27 6500K G45 1PF AR	45 mm	77 mm

### Información general

Tapa-base	E27
Ciclo del interruptor	50.000
Vida útil nominal	10.000 hora(s)

### Información técnica sobre la luz

Ángulo de haz (nominal)	150 °
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Flujo luminoso	350 lm

### Operación y aspectos eléctricos

Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Consumo de energía	4 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Equivalente en potencia en vatios	40 W

### Temperatura

T° estuche máxima (nominal)	75 °C
-----------------------------	-------

### Controles y atenuación


Regulable	No
-----------	----

### Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	G45

## Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Código de color
929001991971	EcoHome LEDBulb 4W E27 3000K G45 1PF AR	3000 K	830
929001992071	EcoHome LEDBulb 4W E27 6500K G45 1PF AR	6500 K	865



## Velas y gotas LED versión estándar

