



La solución de vela LED asequible

Velas y gotas LED versión estándar

Las velas LED versión estándar son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las velas incandescentes, halógenas y de ahorro. Ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan los costos de mantenimiento. La vela LED versión estándar es la vela perfecta para tus necesidades básicas de iluminación. Brinda una luz encantadora y el rendimiento que esperás de la tecnología LED a un precio asequible.

Beneficios

- Con un diseño puro y elegante, esta vela es el reemplazo perfecto para tus velas mate convencionales
- Hasta un 90 % de ahorro de energía en comparación con las ampollitas incandescentes tradicionales
- Vida útil prolongada con costos de mantenimiento bajos

Características

- Fácil renovación con conectores E27 y E14 existentes
- Encendido instantáneo de luz plena: las ampollitas LED Philips emiten su nivel máximo de brillo de inmediato al encenderlas
- Vida útil prolongada y con muy buena calidad de luz
- Disponible en 3000 K y 6500 K
- Luz sin UV ni IR

Aplicaciones

- Hoteles, restaurantes, bares, cafés
- Habitaciones de hotel, salas de espera, pasillos, huecos de escalera, baños


Velas y gotas LED versión estándar

Versions



LEDbulb G45 E27 FR

Plano de dimensiones



Product	D	C
EcoHome LEDBulb 4W E27 3000K G45 1PF AR	45 mm	77 mm
EcoHome LEDBulb 4W E27 6500K G45 1PF AR	45 mm	77 mm

Velas y gotas LED versión estándar

Información general

Tapa-base	E27
Ciclo del interruptor	50.000
Vida útil nominal	10.000 hora(s)

Información técnica sobre la luz

Ángulo de haz (nominal)	150 °
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Flujo luminoso	350 lm

Operación y aspectos eléctricos

Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Consumo de energía	4 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Equivalente en potencia en vatios	40 W

Temperatura

T° estuche máxima (nominal)	75 °C
-----------------------------	-------

Controles y atenuación

Regulable	No
-----------	----

Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	G45

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color	
		correlacionada (nominal)	Código de color
929001991971	EcoHome LEDBulb 4W E27 3000K G45 1PF AR	3000 K	830
929001992071	EcoHome LEDBulb 4W E27 6500K G45 1PF AR	6500 K	865

