



La solución de vela LED asequible

Velas y gotas LED versión estándar

Las velas LED versión estándar son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las velas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan los costos de mantenimiento. La vela LED versión estándar es la vela perfecta para tus necesidades básicas de iluminación. Brinda una luz encantadora y el rendimiento que esperás de la tecnología LED a un precio asequible.

Beneficios

- Con un diseño puro y elegante, esta vela es el reemplazo perfecto para tus velas mate convencionales
- Hasta un 90 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas incandescentes tradicionales
- Vida útil prolongada con costos de mantenimiento bajos

Características

- Fácil renovación con conectores E27 y E14 existentes
- Encendido instantáneo de luz plena: las lámparas de luz LED Philips emiten su nivel máximo de brillo de inmediato al encenderlas
- Vida útil prolongada y con muy buena calidad de luz
- Disponible en 3000 K y 6500 K
- Luz sin UV ni IR

Aplicaciones

- Hoteles, restaurantes, bares, cafés
- Habitaciones de hotel, salas de espera, pasillos, huecos de escalera, baños


Velas y gotas LED versión estándar

Versions



LEDbulb B35 E14 FR 1

Plano de dimensiones



Product	D	C
LED 3.5-40W E14/E27 2700K WV B35FRND 1PF	35 mm	103 mm
LED 3.5-40W E14/E27 6500K WV B35FRND 1PF	35 mm	103 mm

Velas y gotas LED versión estándar

Información general

Tapa-base	E14
Ciclo del interruptor	50,000
Vida útil nominal	15,000 hora(s)

Información técnica sobre la luz

Ángulo de haz (nominal)	150 °
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Flujo luminoso	350 lm

Operación y aspectos eléctricos

Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Consumo de energía	3.5 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Equivalente en potencia en vatios	40 W

Temperatura

T° estuche máxima (nominal)	65 °C
-----------------------------	-------

Controles y atenuación

Regulable	No
-----------	----

Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	B35

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color	
		correlacionada (nominal)	Código de color
929002426411	LED 3.5-40W E14/E27 2700K WV B35FRND 1PF	2700 K	827
929002426511	LED 3.5-40W E14/E27 6500K WV B35FRND 1PF	6500 K	865

