



Den nye generation af universelle T8 LED-lystofrør

CorePro LED-lysrør Universal T8

Det nye Philips CorePro LED-lysrør Universal T8 gør det nemt og enkelt at gennemføre dit belysningsprojekt. Du behøver ikke længere at overholde driverteknologien: Det unikke design gør det muligt at montere Philips CorePro LED-lysrør Universal T8 direkte i armaturer, der enten er baseret på elektromagnetiske forkoblinger eller elektroniske HF-forkoblinger eller tilslutning til 230V. Det er nemt at betjene, og du behøver ikke længere at have to typer rør på lager. Philips CorePro LED-lysrør Universal T8 er pålidelig og nem at installere, samtidig med, at det er et ideelt alternativ til almindelige lysstofrør, når man vil spare energi og reducere sine investeringer.

Fordele

- Reducerede driftsomkostninger takket være lavere energiforbrug
- Lavere vedligeholdelsesomkostninger takket være længere levetid end traditionelle lyskilder
- Hurtigste og nemmeste løsning, hvis man vil opgradere sine armaturer til LED-teknologi

Funktioner


- Udskiftning af eksisterende T8-lyskilder på både EM/HF-forkoblinger og installationer tilsluttet 230V
- Energibesparelser sammenlignet med lysstofrør
- InstantFit-teknologi sikrer stor kompatibilitet for forkoblinger
- Intet kviksølv

Anvendelsesområder

- Kontorer, butikker og klasseværelser

CorePro LED-lysrør Universal T8

Målskitse



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	27,9 mm	28 mm	1.199,4 mm	1.205,3 mm	1.213,6 mm
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	27,9 mm	28 mm	1.199,4 mm	1.205,3 mm	1.213,6 mm
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	27,9 mm	28 mm	1.199,4 mm	1.205,3 mm	1.213,6 mm
CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8	26 mm	28 mm	1.199 mm	1.205 mm	1.213 mm
CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8	26 mm	28 mm	1.199 mm	1.205 mm	1.213 mm
CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W865 T8	26 mm	28 mm	1.199 mm	1.205 mm	1.213 mm
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	27,9 mm	28 mm	1.500 mm	1.505,9 mm	1.514,2 mm
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	27,9 mm	28 mm	1.500 mm	1.505,9 mm	1.514,2 mm
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	27,9 mm	28 mm	1.500 mm	1.505,9 mm	1.514,2 mm
CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8	26 mm	28 mm	1.500 mm	1.506 mm	1.514 mm
CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8	26 mm	28 mm	1.500 mm	1.506 mm	1.514 mm
CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8	26 mm	28 mm	1.500 mm	1.506 mm	1.514 mm
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	25,7 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	25,7 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	25,7 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm

CorePro LED-lysrør Universal T8

Generelle oplysninger	
Fod	G13
Skiftecyklus	50.000
Normeret levetid	50.000 t
Lysteknisk	
Spredningsvinkel (nom.)	240 °
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Matteret
Lyskildeform	T8
Godkendelse og anvendelsesområde	
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +45 °C

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Korreleret		
		farvetemperatur (nom.)	Farvekode	Lysstrøm
929001869202	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	3000 K	830	1.850 lm
929001869302	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	4000 K	840	2.000 lm
929001869402	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	6500 K	865	2.000 lm
929001869502	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	3000 K	830	2.500 lm
929001869602	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	4000 K	840	2.700 lm
929001869702	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	6500 K	865	2.700 lm
929002419802	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	3000 K	830	850 lm
929002419902	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	4000 K	840	900 lm
929002420002	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	6500 K	865	900 lm
929003648102	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8	3000 K	830	2.200 lm
929003648202	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8	4000 K	840	2.400 lm
929003648302	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W865 T8	6500 K	865	2.400 lm
929003648402	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8	3000 K	830	3.200 lm
929003648502	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8	4000 K	840	3.500 lm
929003648602	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8	6500 K	865	3.500 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforsbrug
929001869202	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	18 W
929001869302	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	18 W
929001869402	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	18 W
929001869502	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	23 W
929001869602	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	23 W
929001869702	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	23 W
929002419802	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	8 W
929002419902	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	8 W

Order Code	Full Product Name	Strømforsbrug
929002420002	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	8 W
929003648102	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8	15,5 W
929003648202	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8	15,5 W
929003648302	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W865 T8	15,5 W
929003648402	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8	23 W
929003648502	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8	23 W
929003648602	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8	23 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
929001869202	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	55 °C
929001869302	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	55 °C


Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
929001869402	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	55 °C
929001869502	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	60 °C

CorePro LED-lysrør Universal T8





Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
929001869602	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	60 °C
929001869702	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	60 °C
929002419802	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	45 °C
929002419902	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	45 °C
929002420002	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	45 °C
929003648102	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8	50 °C

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/ 1000 t.
929001869202	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	18 kWh
929001869302	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	18 kWh
929001869402	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	18 kWh
929001869502	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	23 kWh
929001869602	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	23 kWh
929001869702	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	23 kWh
929002419802	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	8 kWh
929002419902	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	8 kWh
929002420002	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	8 kWh
929003648102	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8	16 kWh
929003648202	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8	16 kWh
929003648302	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W865 T8	16 kWh
929003648402	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8	23 kWh
929003648502	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8	23 kWh
929003648602	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8	23 kWh



Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
929003648202	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8	50 °C
929003648302	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W865 T8	50 °C
929003648402	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8	55 °C
929003648502	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8	55 °C
929003648602	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8	55 °C



CorePro LED-lysrør Universal T8

