



La nouvelle génération de tubes LED T8 universels

CorePro LED tube Universal T8

Le nouveau Philips CorePro LEDtube Universal T8 apporte la simplicité à votre projet d'éclairage. Vous n'avez plus besoin de faire attention à la technologie du conducteur. Grâce à une conception unique, le Philips CorePro LEDtube Universal T8 s'intègre directement dans les luminaires fonctionnant soit sur des ballasts électromagnétiques, soit sur des ballasts électroniques HF, soit sur une connexion secteur. Il est très simple à utiliser et vous n'avez pas besoin de transporter des produits en double ! Parfaitement sûr, fiable et facile à installer, le Philips CorePro LEDtube Universal T8 est l'alternative idéale aux tubes fluorescents standard pour économiser de l'énergie et réduire les investissements.

Avantages

- Coût de fonctionnement réduit grâce à une consommation d'énergie encore plus faible
- Coût de maintenance réduit grâce à une durée de vie supérieure à celle des lampes classiques
- Le moyen le plus rapide et le plus simple pour passer de luminaires existants à la technologie LED

CorePro LED tube Universal T8


Fonctions

- Remplacement des lampes T8 actuelles sur les installations avec ballast EM/HF et raccordées au secteur
- Économies d'énergie par rapport aux tubes fluorescents
- Technologie InstantFit pour une plus large compatibilité de ballast
- Soutenez la mise en place du HACCP, appuyé par un certificat NSF au niveau du produit
- Sans mercure

Application

- Bureaux, magasins, salles de classe

Schéma dimensionnel



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	27,9 mm	28 mm	1 199,4 mm	1 205,3 mm	1 213,6 mm
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	27,9 mm	28 mm	1 199,4 mm	1 205,3 mm	1 213,6 mm
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	27,9 mm	28 mm	1 500 mm	1 505,9 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	27,9 mm	28 mm	1 500 mm	1 505,9 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	25,7 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	25,7 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm

CorePro LED tube Universal T8

Informations générales

Culot	G13
Cycle d'allumage	50 000
Durée de vie nominale	50 000 h

Données techniques de l'éclairage

Angle d'émission du faisceau (nom.)	240 degré(s)
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Forme de l'ampoule	T8

Approbation et application

Plage de température ambiante	-20 à +45 °C
-------------------------------	--------------

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Code couleur	Flux lumineux
929001869302	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	4000 K	840	2 000 lm
929001869402	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	6500 K	865	2 000 lm
929001869602	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	4000 K	840	2 700 lm
929001869702	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	6500 K	865	2 700 lm
929002419902	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	4000 K	840	900 lm
929002420002	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	6500 K	865	900 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
929001869302	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	18 W
929001869402	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	18 W
929001869602	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	23 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
929001869702	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	23 W
929002419902	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	8 W
929002420002	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	8 W

Température

Order Code	Full Product Name	Température maximale du boîtier (nom.)
929001869302	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	55 °C
929001869402	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	55 °C
929001869602	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	60 °C

Order Code	Full Product Name	Température maximale du boîtier (nom.)
929001869702	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	60 °C
929002419902	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	45 °C
929002420002	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	45 °C

Approbation et application

CorePro LED tube Universal T8

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
929001869302	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	18 kWh
929001869402	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	18 kWh
929001869602	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	23 kWh
929001869702	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	23 kWh
929002419902	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	8 kWh
929002420002	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	8 kWh

