



Den nye generasjonen universal T8-rørbelysning

CorePro LED tube Universal T8

Den nye Philips CorePro LEDtube Universal T8 gir enkelhet til belysningsprosjektet ditt. Du trenger ikke lenger å ta hensyn til driverteknologien. Takket være en unik design passer Philips CorePro LEDtube Universal T8 direkte i lysarmaturer som opererer enten på elektromagnetiske forkoblinger eller HF elektroniske forkoblinger eller nettstrømtilkobling. Veldig enkel å betjene og ikke nødvendig å ha dobbelt lager av produkter! Philips CorePro LEDtube Universal T8 er helt trygg, pålitelig og enkelt å installere, og er det ideelle alternativet til standard lysrør for å spare energi og redusere investeringen.

Fordeler

- Reduserte driftskostnader takket være lavere energiforbruk
- Lavere vedlikeholdskostnader takket være lengre levetid enn tradisjonelle lyskilder
- Den raskeste og enkleste måten å oppgradere eksisterende armaturer til LED-teknologi. Et helt trygt produkt og sikker installering

Funksjoner


- Utskifting av eksisterende T8-lysrør på både EM-/HF-forkoblinger og direkte på strømnettet
- Energibesparelser sammenlignet med lysrør
- InstantFit-teknologi for høyest forkoblingskompatibilitet
- Aktiver implementering av HACCP, støttet av NSF-sertifikat på produktnivå
- Uten kvikksølv

Søknad

- Kontorer, butikker, klasserom

CorePro LED tube Universal T8

Målskisse



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	27,9 mm	28 mm	1 199,4 mm	1 205,3 mm	1 213,6 mm
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	27,9 mm	28 mm	1 199,4 mm	1 205,3 mm	1 213,6 mm
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	27,9 mm	28 mm	1 199,4 mm	1 205,3 mm	1 213,6 mm
CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8	26 mm	28 mm	1 199 mm	1 205 mm	1 213 mm
CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8	26 mm	28 mm	1 199 mm	1 205 mm	1 213 mm
CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W865 T8	26 mm	28 mm	1 199 mm	1 205 mm	1 213 mm
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	27,9 mm	28 mm	1 500 mm	1 505,9 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	27,9 mm	28 mm	1 500 mm	1 505,9 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	27,9 mm	28 mm	1 500 mm	1 505,9 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8	26 mm	28 mm	1 500 mm	1 506 mm	1 514 mm
CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8	26 mm	28 mm	1 500 mm	1 506 mm	1 514 mm
CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8	26 mm	28 mm	1 500 mm	1 506 mm	1 514 mm
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	25,7 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	25,7 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	25,7 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm

CorePro LED tube Universal T8

Generell informasjon	
Sokkelbase	G13
Brytersyklus	50 000
Nominell levetid	50 000 time(r)
Teknisk belysning	
Spredningsvinkel (nom.)	240 grad(er)
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Starttid (nom.)	0,5 s
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T8
Godkjenning og bruksområde	
For omgivelsestemperaturer mellom	−20 til +45 °C

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Korrelerert fargetemperatur		Fargekode	Lysytelse
		(nom.)			
929001869202	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	3000 K		830	1 850 lm
929001869302	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	4000 K		840	2 000 lm
929001869402	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	6500 K		865	2 000 lm
929001869502	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	3000 K		830	2 500 lm
929001869602	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	4000 K		840	2 700 lm
929001869702	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	6500 K		865	2 700 lm
929002419802	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	3000 K		830	850 lm
929002419902	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	4000 K		840	900 lm
929002420002	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	6500 K		865	900 lm
929003648102	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8	3000 K		830	2 200 lm
929003648202	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8	4000 K		840	2 400 lm
929003648302	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W865 T8	6500 K		865	2 400 lm
929003648402	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8	3000 K		830	3 200 lm
929003648502	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8	4000 K		840	3 500 lm
929003648602	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8	6500 K		865	3 500 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
929001869202	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	18 W
929001869302	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	18 W
929001869402	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	18 W
929001869502	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	23 W
929001869602	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	23 W
929001869702	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	23 W
929002419802	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	8 W
929002419902	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	8 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
929002420002	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	8 W
929003648102	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8	15,5 W
929003648202	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8	15,5 W
929003648302	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W865 T8	15,5 W
929003648402	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8	23 W
929003648502	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8	23 W
929003648602	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8	23 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
929001869202	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	55 °C

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
929001869302	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	55 °C


CorePro LED tube Universal T8

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
929001869402	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	55 °C
929001869502	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	60 °C
929001869602	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	60 °C
929001869702	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	60 °C
929002419802	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	45 °C
929002419902	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	45 °C
929002420002	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	45 °C
929003648102	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8	50 °C

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
929003648202	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8	50 °C
929003648302	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W865 T8	50 °C
929003648402	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8	55 °C
929003648502	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8	55 °C
929003648602	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8	55 °C

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
929001869202	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	18 kWh
929001869302	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	18 kWh
929001869402	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	18 kWh
929001869502	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	23 kWh
929001869602	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	23 kWh
929001869702	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	23 kWh
929002419802	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	8 kWh
929002419902	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	8 kWh
929002420002	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	8 kWh
929003648102	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8	16 kWh
929003648202	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8	16 kWh
929003648302	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W865 T8	16 kWh
929003648402	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8	23 kWh
929003648502	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8	23 kWh
929003648602	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8	23 kWh



CorePro LED tube Universal T8

