



Noua generație de tuburi de iluminat universale LEDtube T8

Tubul CorePro LED Universal T8

Noul tub Philips CorePro LEDtube Universal T8 simplifică proiectul dvs. de iluminat. Nu mai trebuie să acordați atenție tehnologiei balastului. Designul unic permite montarea directă a tubului Philips CorePro LEDtube Universal T8 în corpurile de iluminat care funcționează fie pe balasturi electromagnetice, fie pe balasturi electronice cu înaltă frecvență, fie cu conexiune directă la rețeaua de alimentare. Este foarte ușor de folosit și nu veți mai avea nevoie să păstrați stocuri duble de produse! Ușor de instalat, fiabil și absolut sigur, tubul Philips CorePro LEDtube Universal T8 este alternativa ideală la tuburile fluorescente standard pentru economii la energie și o investiție redusă.

Beneficii

- Cost de exploatare redus, datorită consumului mai mic de energie
- Costuri de întreținere mai mici, mulțumită duratei de viață mai mare comparativ cu a lămpilor convenționale
- Cea mai rapidă și mai ușoară modalitate de a actualiza aparatele de iluminat existente la tehnologia LED
- Produs și proces de instalare în totalitate sigur

Caracteristici


- Înlocuirea lămpilor T8 existente pe balasturile EM/HF și pe instalația cu conexiune la rețeaua electrică
- Reducere a consumului de energie în comparație cu tuburile fluorescente
- Tehnologie InstantFit pentru cea mai extinsă compatibilitate a balastului
- Compatibilitate cu implementarea HACCP, susținută de certificatul NSF la nivel de produs
- Fără mercur

Tubul CorePro LED Universal T8

Cerere

- Birouri
- Magazine
- Săli de clasă

Cote



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	27,9 mm	28 mm	1.199,4 mm	1.205,3 mm	1.213,6 mm
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	27,9 mm	28 mm	1.199,4 mm	1.205,3 mm	1.213,6 mm
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	27,9 mm	28 mm	1.199,4 mm	1.205,3 mm	1.213,6 mm
CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8	26 mm	28 mm	1.199 mm	1.205 mm	1.213 mm
CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8	26 mm	28 mm	1.199 mm	1.205 mm	1.213 mm
CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W865 T8	26 mm	28 mm	1.199 mm	1.205 mm	1.213 mm
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	27,9 mm	28 mm	1.500 mm	1.505,9 mm	1.514,2 mm
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	27,9 mm	28 mm	1.500 mm	1.505,9 mm	1.514,2 mm
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	27,9 mm	28 mm	1.500 mm	1.505,9 mm	1.514,2 mm
CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8	26 mm	28 mm	1.500 mm	1.506 mm	1.514 mm
CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8	26 mm	28 mm	1.500 mm	1.506 mm	1.514 mm
CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8	26 mm	28 mm	1.500 mm	1.506 mm	1.514 mm
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	25,7 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	25,7 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	25,7 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm

Tubul CorePro LED Universal T8

Informații generale	
Baza elementului de fixare	G13
Ciclu de comutare	50.000
Durată de viață nominală	50.000 ore
Date tehnice lumină	
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	240 °
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului	70 %
luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	
Funcționare și sistem electric	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Mat
Formă bec	T8
Aprobare și aplicație	
Interval temperatură ambientală	De la -20 până la +45 �C

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare		
		corelată (nom.)	Cod culoare	Flux luminos
80166600	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	3000 K	830	1.850 lm
80168000	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	4000 K	840	2.000 lm
80170300	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	6500 K	865	2.000 lm
80172700	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	3000 K	830	2.500 lm
80174100	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	4000 K	840	2.700 lm
80176500	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	6500 K	865	2.700 lm
78277100	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	3000 K	830	850 lm
78279500	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	4000 K	840	900 lm
78281800	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	6500 K	865	900 lm
19996500	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8	3000 K	830	2.200 lm
19998900	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8	4000 K	840	2.400 lm
20000500	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W865 T8	6500 K	865	2.400 lm
20002900	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8	3000 K	830	3.200 lm
20004300	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8	4000 K	840	3.500 lm
20006700	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8	6500 K	865	3.500 lm

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
80166600	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	18 W
80168000	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	18 W
80170300	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	18 W
80172700	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	23 W
80174100	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	23 W
80176500	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	23 W
78277100	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	8 W
78279500	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	8 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
78281800	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	8 W
19996500	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8	15,5 W
19998900	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8	15,5 W
20000500	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W865 T8	15,5 W
20002900	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8	23 W
20004300	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8	23 W
20006700	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8	23 W

Temperatură

Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
80166600	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	55 �C
80168000	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	55 �C
80170300	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	55 �C
80172700	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	60 �C
80174100	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	60 �C
80176500	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	60 �C

Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
78277100	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	45 �C
78279500	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	45 �C
78281800	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	45 �C
19996500	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8	50 �C
19998900	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8	50 �C
20000500	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W865 T8	50 �C



Tubul CorePro LED Universal T8

Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
20002900	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8	55 °C
20004300	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8	55 °C

Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
20006700	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8	55 °C

Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/ 1000 h
80166600	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	18 kWh
80168000	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	18 kWh
80170300	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	18 kWh
80172700	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	23 kWh
80174100	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	23 kWh
80176500	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	23 kWh
78277100	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	8 kWh
78279500	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	8 kWh
78281800	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	8 kWh
19996500	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8	16 kWh
19998900	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8	16 kWh
20000500	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W865 T8	16 kWh
20002900	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8	23 kWh
20004300	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8	23 kWh
20006700	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8	23 kWh



Tubul CorePro LED Universal T8

