



Den nya generationen universell T8 LEDtube-belysning

CorePro LEDtube Universal T8

Nya Philips CorePro LEDtube Universal T8 gör ditt belysningsprojekt enkelt. Du behöver inte tänka på driftdonsteknik längre. Tack vare den unika designen kan Philips CorePro LEDtube Universal T8 installeras i armaturer som drivs antingen med elektromagnetiska driftdon, HF-driftdon eller nätspänningsanslutning. Så enkel att använda och inget behov av att ha dubbla lager av produkter! Philips CorePro LEDtube Universal T8 är säker, tillförlitlig och enkel att installera och är det perfekta alternativet till konventionella lysrör för att spara energi och sänka investeringskostnaderna.

Fördelar

- Lägre energiförbrukning ger minskade driftskostnader
- Den utökade livslängden skapar lägre underhållskostnader jämfört med konventionella ljuskällor
- Det snabbaste och enklaste sättet att uppgradera befintliga armaturer till LED. Helt säker produkt och installationsprocess

Funktioner


- Ersättning av befintliga T8-ljuskällor på installationer med både EM/HF-driftdon och nätspänningsanslutning
- Förbrukar mindre energi än vanliga lysrör
- InstantFit-teknologi med den största kompatibiliteten
- Fria från kvicksilver

Användning

- Kontor, butiker, klassrum,

CorePro LEDtube Universal T8

Måttskiss



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	27,9 mm	28 mm	1 199,4 mm	1 205,3 mm	1 213,6 mm
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	27,9 mm	28 mm	1 199,4 mm	1 205,3 mm	1 213,6 mm
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	27,9 mm	28 mm	1 199,4 mm	1 205,3 mm	1 213,6 mm
CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8	26 mm	28 mm	1 199 mm	1 205 mm	1 213 mm
CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8	26 mm	28 mm	1 199 mm	1 205 mm	1 213 mm
CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W865 T8	26 mm	28 mm	1 199 mm	1 205 mm	1 213 mm
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	27,9 mm	28 mm	1 500 mm	1 505,9 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	27,9 mm	28 mm	1 500 mm	1 505,9 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	27,9 mm	28 mm	1 500 mm	1 505,9 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8	26 mm	28 mm	1 500 mm	1 506 mm	1 514 mm
CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8	26 mm	28 mm	1 500 mm	1 506 mm	1 514 mm
CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8	26 mm	28 mm	1 500 mm	1 506 mm	1 514 mm
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	25,7 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	25,7 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	25,7 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm

CorePro LEDtube Universal T8

Allmän information	
Socket	G13
Driftcykel	50 000
Nominell livslängd	50 000 h
Ljusteknik	
Spridningsvinkel (nom)	240 °
Färgåtergivningsex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Tändningstid (nom)	0,5 s
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Lampform	T8
Användning och godkännande	
Omgivningstemperatur	–20 till +45 °C

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Korrelerad	
		färgtemperatur (Nom)	Färgkod Ljusflöde
929001869202	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	3000 K	830 1 850 lm
929001869302	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	4000 K	840 2 000 lm
929001869402	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	6500 K	865 2 000 lm
929001869502	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	3000 K	830 2 500 lm
929001869602	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	4000 K	840 2 700 lm
929001869702	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	6500 K	865 2 700 lm
929002419802	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	3000 K	830 850 lm
929002419902	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	4000 K	840 900 lm
929002420002	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	6500 K	865 900 lm
929003648102	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8	3000 K	830 2 200 lm
929003648202	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8	4000 K	840 2 400 lm
929003648302	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W865 T8	6500 K	865 2 400 lm
929003648402	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8	3000 K	830 3 200 lm
929003648502	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8	4000 K	840 3 500 lm
929003648602	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8	6500 K	865 3 500 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
929001869202	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	18 W
929001869302	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	18 W
929001869402	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	18 W
929001869502	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	23 W
929001869602	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	23 W
929001869702	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	23 W
929002419802	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	8 W
929002419902	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	8 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
929002420002	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	8 W
929003648102	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8	15,5 W
929003648202	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8	15,5 W
929003648302	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W865 T8	15,5 W
929003648402	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8	23 W
929003648502	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8	23 W
929003648602	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8	23 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	T-Case max. (nom)
929001869202	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	55 °C
929001869302	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	55 °C
929001869402	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	55 °C
929001869502	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	60 °C
929001869602	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	60 °C
929001869702	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	60 °C
929002419802	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	45 °C
929002419902	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	45 °C

Order Code	Full Product Name	T-Case max. (nom)
929002420002	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	45 °C
929003648102	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8	50 °C
929003648202	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8	50 °C
929003648302	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W865 T8	50 °C
929003648402	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8	55 °C
929003648502	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8	55 °C
929003648602	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8	55 °C

Användning och godkännande

CorePro LEDtube Universal T8

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/ 1 000 tim
929001869202	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	18 kWh
929001869302	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	18 kWh
929001869402	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	18 kWh
929001869502	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	23 kWh
929001869602	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	23 kWh
929001869702	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	23 kWh
929002419802	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	8 kWh
929002419902	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	8 kWh
929002420002	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	8 kWh
929003648102	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8	16 kWh
929003648202	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8	16 kWh
929003648302	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W865 T8	16 kWh
929003648402	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8	23 kWh
929003648502	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8	23 kWh
929003648602	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8	23 kWh

