



Нове покоління універсальних світильників T8 LEDtube

CorePro LED tube Universal T8

Нова лампа Philips CorePro LEDtube Universal T8 робить ваш проєкт освітлення простим. Вам більше не потрібно звертати увагу на технологію драйвера. Завдяки унікальній конструкції Philips CorePro LEDtube Universal T8 безпосередньо вставляється в світильники, що працюють з електромагнітними чи височастотними електронними пускорегулювальними апаратами, а також з підключенням до мережі. Настільки проста в експлуатації і не потребує подвійного запасу продукції! Абсолютно безпечна, надійна і проста в установці лампа Philips CorePro LEDtube Universal T8 є ідеальною альтернативою стандартним флуоресцентним трубкам для енергозбереження та зниження інвестицій.

Переваги

- Зниження експлуатаційних витрат завдяки меншому споживанню енергії
- Менші витрати на обслуговування завдяки довшому терміну служби порівняно зі звичайними лампами
- Найшвидший і найпростіший спосіб модернізації існуючих світильників до світлодіодної технології; абсолютно безпечний виріб і процес встановлення

Характеристики


- Заміна наявних ламп T8 як на баластовому опорі ЕМ/НФ, так і на установці з підключенням до електромережі
- Енергозбереження порівняно з флуоресцентними трубками
- Технологія InstantFit для максимальної сумісності баластового опору
- Підтримує стандарт HACCP, сертифікат NSF рівня продукту
- Без ртуті

CorePro LED tube Universal T8

Застосування

- Офіси, магазини, класні кімнати

Розміри



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	27,9 mm	28 mm	1 199,4 mm	1 205,3 mm	1 213,6 mm
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	27,9 mm	28 mm	1 199,4 mm	1 205,3 mm	1 213,6 mm
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	27,9 mm	28 mm	1 199,4 mm	1 205,3 mm	1 213,6 mm
CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8	26 mm	28 mm	1 199 mm	1 205 mm	1 213 mm
CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8	26 mm	28 mm	1 199 mm	1 205 mm	1 213 mm
CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W865 T8	26 mm	28 mm	1 199 mm	1 205 mm	1 213 mm
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	27,9 mm	28 mm	1 500 mm	1 505,9 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	27,9 mm	28 mm	1 500 mm	1 505,9 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	27,9 mm	28 mm	1 500 mm	1 505,9 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8	26 mm	28 mm	1 500 mm	1 506 mm	1 514 mm
CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8	26 mm	28 mm	1 500 mm	1 506 mm	1 514 mm
CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8	26 mm	28 mm	1 500 mm	1 506 mm	1 514 mm
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	25,7 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	25,7 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	25,7 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm

CorePro LED tube Universal T8

Загальна інформація	
Розташування виводів	G13
Цикл перемикання	50 000
Номінальний термін служби	50 000 година (- н)
Світлотехнічні	
Кут променю (ном.)	240 °
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	80
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %
Експлуатаційні й електричні	
Вхідна частота	Від 50 до 60 Hz
Частота мережі	50 to 60 Hz
Час увімкнення (ном.)	0,5 s
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Hi
Механічні деталі й корпус	
Обробка лампи	Матовий
Форма лампи	T8
Затвердження й застосування	
Діапазон температури довкілля	від -20 °C до +45 °C

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Корельована колірна температура (ном.)	Код кольору	Світловий потік
929001869202	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	3000 K	830	1 850 lm
929001869302	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	4000 K	840	2 000 lm
929001869402	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	6500 K	865	2 000 lm
929001869502	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	3000 K	830	2 500 lm
929001869602	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	4000 K	840	2 700 lm
929001869702	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	6500 K	865	2 700 lm
929002419802	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	3000 K	830	850 lm
929002419902	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	4000 K	840	900 lm
929002420002	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	6500 K	865	900 lm
929003648102	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8	3000 K	830	2 200 lm
929003648202	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8	4000 K	840	2 400 lm
929003648302	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W865 T8	6500 K	865	2 400 lm
929003648402	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8	3000 K	830	3 200 lm
929003648502	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8	4000 K	840	3 500 lm
929003648602	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8	6500 K	865	3 500 lm

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
929001869202	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	18 W
929001869302	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	18 W
929001869402	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	18 W
929001869502	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	23 W
929001869602	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	23 W
929001869702	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	23 W
929002419802	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	8 W
929002419902	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	8 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
929002420002	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	8 W
929003648102	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8	15,5 W
929003648202	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8	15,5 W
929003648302	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W865 T8	15,5 W
929003648402	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8	23 W
929003648502	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8	23 W
929003648602	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8	23 W

Температура

Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929001869202	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	55 °C
929001869302	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	55 °C
929001869402	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	55 °C

Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929001869502	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	60 °C
929001869602	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	60 °C
929001869702	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	60 °C



CorePro LED tube Universal T8

Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929002419802	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	45 °C
929002419902	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	45 °C
929002420002	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	45 °C
929003648102	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8	50 °C
929003648202	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8	50 °C

Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929003648302	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W865 T8	50 °C
929003648402	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8	55 °C
929003648502	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8	55 °C
929003648602	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8	55 °C

Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Споживання енергії кВт/1000 год
929001869202	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	18 kWh
929001869302	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	18 kWh
929001869402	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	18 kWh
929001869502	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	23 kWh
929001869602	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	23 kWh
929001869702	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	23 kWh
929002419802	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	8 kWh
929002419902	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	8 kWh
929002420002	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	8 kWh
929003648102	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8	16 kWh
929003648202	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8	16 kWh
929003648302	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W865 T8	16 kWh
929003648402	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8	23 kWh
929003648502	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8	23 kWh
929003648602	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8	23 kWh



CorePro LED tube Universal T8

