

For en optimal kombination af værdi og ydelse

MASTER Value dekorative LED-pærer

Den nye kollektion af MASTER Value dekorative LED-pærer vil forvandle ethvert hjem. Dekorative LED-pærer er ideelle til dekorative belysningsprojekter – de tilbyder en perfekt blanding af (varmt) hvidt lys og en minimalistisk belysningsoplevelse. Med en meget lang levetid og op til 90 % energibesparelse, ingen flimren og en øjeblikkelig fuld lysstyrke kan du nyde en blød og jævnt lysfordeling. Og takket være de dæmpbare LED-pærer kan du skrue op eller ned for lysstyrken, så den passer til dit humør. Dermed kan du skabe en indbydende harmoni i dit rum med dekorative LED-lamper, der skinner med en trendy og stilfuld charme.

Fordele

- Sparer omkring 90 % energi sammenlignet med konventionelle dekorative lamper
- Meget lang levetid, der reducerer behovet for udskiftninger
- Nem eftermontering af traditionelle lamper

Funktioner

- Perfekt pasform og finish i høj kvalitet
- Utrolig god lyskvalitet og farvegengivelse (CRI>80)
- De er designet til at blive set, og ser godt ud både tændt og slukket
- Miljøvenlige: indeholder ikke kviksølv eller andre farlige stoffer

Anvendelsesområder


- Boligområder
- Hotel og restaurant

MASTER Value dekorative LED-pærer

Versions



LEDbulb E27 ST6 5.5W






LEDbulb E27 A60 5.5W



LEDbulb E27 T32 5.5W

Målskitse



Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 T32 GOLD SP G	33 mm	137 mm

Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G	61 mm	106 mm

Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G	65 mm	143 mm

MASTER Value dekorative LED-pærer

Generelle oplysninger

Fod	E27
Skiftcyklus	20.000
Normeret levetid	15.000 t

Lysteknisk

Korreleret farvetemperatur (nom.)	1800 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Farvekode	818
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm	250 lm

Drift og el

Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Strømforbrug	4 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Wattforbrugsækvivalent	25 W

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	35 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
---------	-----------------------------

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Ravfarvet
-------------	-----------

Godkendelse og anvendelsesområde

Omgivelsestemperaturområde	-20 til +45 °C
Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Lyskildeform
929002982902	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G	ST64
929002982802	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G	A60
929002983102	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 T32 GOLD SP G	T32

MASTER Value dekorative LED-pærer

