

Die Classic LEDbulb Deko-Kollektion

Dekorative MASTER Value LED-Glühlampen

Die neue Deko-Kollektion transformiert Ihr Zuhause in ein schönes Ambiente, mit einer perfekten Mischung aus (warm-) weißem Licht und einem schlanken, minimalistischen Beleuchtungserlebnis. Mit einer sehr langen Nutzlebensdauer, bis zu 90 % Energieeinsparung, keinem sichtbaren Flackern und sofortiger voller Helligkeit kommen Sie zudem in den Genuss eines weichen und gleichmäßig verteilten Lichts, das einen trendigen und stilvollen Charme ausstrahlt und im Heimbereich für einladende Harmonie sorgt.

Vorteile

- Ca. 90 % Energieeinsparung
- Geringere Wartungskosten dank langer Lebensdauer
- Einfacher Ersatz klassischer herkömmlicher Lampen
- Umweltfreundlich: enthält weder Quecksilber noch andere gefährlichen Substanzen
- Entspricht dem aktuellen Einrichtungstrend
- Spiralförmige / Lineare Anordnung der LED-Elemente

Merkmale


- Perfekt passend und mit goldfarbener oder rauchiger Beschichtung
- LED-Lampen im Classic/Modern-Look
- Außergewöhnliche Formen: herz-, pilz- und diamantförmig

Anwendung

- Wohnbereich: Wohn- und Schlafzimmer
- Hotel- und Gastgewerbe: Restaurants und Hotels
- Dekorative, offene Leuchten

Dekorative MASTER Value LED-Glühlampen

Versions



LEDbulb E27 ST6 5.5W






LEDbulb E27 A60 5.5W



LEDbulb E27 T32 5.5W

Abmessungsskizzen



Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 T32 GOLD SP G	33 mm	137 mm

Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G	61 mm	106 mm

Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G	65 mm	143 mm

Dekorative MASTER Value LED-Glühlampen

Allgemeine Informationen

Sockel	E27
Schaltzyklus	20'000
Nennlebensdauer	15'000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten

Ähnlichste Farbtemperatur	1800 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Farbcode	818
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Lichtstrom	250 lm

Betrieb und Elektrik

Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Systemleistung	4 W
Startzeit (Nom)	0.5 s
Äquivalente Leistung	25 W

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	35 °C
-------------------------	-------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
---------	-------------------------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Bernsteinfarben
------------------	-----------------

Genehmigung und Anwendung

Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	4 kWh

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Kolbenform
31553200	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G	ST64
31551800	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G	A60
31555600	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 T32 GOLD SP G	T32

Dekorative MASTER Value LED-Glühlampen

