

Για βέλτιστο συνδυασμό αξίας και απόδοσης

MASTER Value Διακοσμητικοί λαμπτήρες LED

Η νέα συλλογή των λαμπτήρων LED MASTER Value Decorative θα μεταμορφώσει κάθε σπίτι. Οι διακοσμητικοί λαμπτήρες LED είναι ιδανικοί για εφαρμογές διακοσμητικού φωτισμού, προσφέρουν τον τέλειο συνδυασμό (θερμού) λευκού φωτός και μινιμαλιστική εμπειρία φωτισμού. Με πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής, εξοικονόμηση ενέργειας έως 90%, χωρίς αναλαμπές και άμεσο πλήρες επίπεδο φωτεινότητας, θα απολαμβάνετε επίσης απαλό φως που κατανέμεται ομοιόμορφα. Επιπλέον, χάρη στους λαμπτήρες LED με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης, μπορείτε να την αυξομειώσετε για να ταιριάζει με τη διάθεσή σας. Έτσι, μπορείτε να δημιουργήσετε μια φιλόξενη αρμονία στον χώρο σας με διακοσμητικούς λαμπτήρες LED που λάμπουν με μοντέρνα και κομψή γοητεία.

Οφέλη

- Εξοικονομεί περίπου 90% ενέργεια σε σύγκριση με τους συμβατικούς διακοσμητικούς λαμπτήρες
- Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής που μειώνει την ανάγκη για αντικατάσταση
- Εύκολη αντικατάσταση εκ των υστέρων για συμβατικούς λαμπτήρες

Χαρακτηριστικά

- Τέλεια εφαρμογή και φινίρισμα υψηλής ποιότητας
- Πολύ καλή ποιότητα φωτισμού με καλή χρωματική απόδοση (CRI>80)
- Με σχεδίαση που αξίζει να φαίνεται, είναι εξίσου καλαίσθητοι αναμμένοι και σβηστοί
- Φιλικό προς το περιβάλλον: δεν περιέχει υδράργυρο ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

Εφαρμογή

- Κατοικίες
- Χώροι φιλοξενίας

MASTER Value Διακοσμητικοί λαμπτήρες LED

Versions



LEDbulb E27 ST6 5.5W



LEDbulb E27 A60 5.5W





Bulb G95 230V 5W-25W 250lm
2000K E27 D



LEDbulb E27 T32 5.5W


Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 T32 GOLD SP G	33 mm	137 mm

Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD4-25WE27 G93GOLD SP G	96 mm	143 mm

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G	61 mm	106 mm



Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G	65 mm	143 mm

MASTER Value Διακοσμητικοί λαμπτήρες LED

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E27
Κύκλος λειτουργίας	20.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής	15.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	1800 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
Κωδικός χρώματος	818
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Φωτεινή ροή	250 lm
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	4 W
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Αντίστοιχη ισχύς	25 W
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Κεχριμπαρένιο
Έγκριση και Εφαρμογή	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 έως +45 °C
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	4 kWh

Θερμοκρασία

Order Code	Full Product Name	Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)
31553200	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G	35 °C
31551800	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G	35 °C
38548100	MAS VLE LEDBulbD4-25WE27 G93GOLD SP G	38 °C
31555600	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 T32 GOLD SP G	35 °C

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Order Code	Full Product Name	Σχήμα λαμπτήρα
31553200	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G	ST64
31551800	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G	A60
38548100	MAS VLE LEDBulbD4-25WE27 G93GOLD SP G	G93
31555600	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 T32 GOLD SP G	T32

MASTER Value Διακοσμητικοί λαμπτήρες LED

