



Erinomainen hinnan ja suorituskyvyn suhde

MASTER Value – Koristeelliset LED-lamput

Uudet MASTER Value Decorative LED -lamput sopivat ihanteellisesti kodin sisustusprojekteihin, sillä niissä yhdistyy lämpimän valkoinen valo ja minimalistinen tyyli. Erittäin pitkän käyttöiän, jopa 90 %:n energiansäästön, välkkymättömyyden ja välittömän täyden kirkkauden ansiosta voit nauttia pehmeästä ja tasaisesti jakautuvasta valosta. Himmennettävien LED-lamppujen ansiosta voit säätää kirkkautta mielesi mukaan. Luo viihtyisän trendikäs tunnelma koristeellisilla LED-lampuilla.

Hyödyt

- Säästää noin 90 % energiaa verrattuna perinteisiin koristelamppuihin
- Erittäin pitkän polttoiän ansiosta lamppua ei tarvitse vaihtaa usein
- Korvaa helposti perinteiset valonlähteet

Ominaisuudet


- Täydellinen sopivuus ja laadukas viimeistely
- Hyvä värintoisto ($Ra > 80$) kirkkaissa väreissä
- Näyttävä lamppu niin sytytettyinä kuin sammutettuna
- Vihremäpi valinta: ei sisällä elohopeaa eikä muita haitallisia aineita

Käyttökohteet

- Asuinalueet
- Hotellit ja ravintolat

MASTER Value – Koristeelliset LED-lamput

Versions



LEDbulb E27 ST6 5.5W






LEDbulb E27 A60 5.5W



LEDbulb E27 T32 5.5W

Mittapiirros



Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 T32 GOLD SP G	33 mm	137 mm

Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G	61 mm	106 mm

Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G	65 mm	143 mm

MASTER Value – Koristeelliset LED-lamput

Yleistä tietoa

Kanta	E27
Sytytys	20 000
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot

Väriämpötila (nim.)	1800 K
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Värikoodi	818
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Valovirta	250 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Syöttötaajuus	50–60 Hz
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Virrankulutus	4 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Vastaa teholtaan	25 W

Käyttölämpötila

T-Case, maksimi (nim.)	35 °C
------------------------	-------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Vain tiettyjen himentimien kanssa
---------------	---

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta	Amber
--------------	-------

Merkinnät ja luokitukset

Ympäristön lämpötila	–20...+45 °C
Energiankulutus kWh/1000 h	4 kWh

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Hehkulampun muoto
929002982902	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G	ST64
929002982802	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G	A60
929002983102	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 T32 GOLD SP G	T32

MASTER Value – Koristeelliset LED-lamput

