

Ontworpen om gezien te worden, altijd mooi, aan of uit.

MASTER Value Decoratieve LEDbulb

De nieuwe collectie MASTER Value decoratieve LED-lampen zal elke woning transformeren. Decoratieve LED-lampen zijn ideaal omdat ze een perfecte hoeveelheid (warm) wit licht geven en minimaal aanwezig zijn in de ruimte. Door de lange levensduur, tot 90% energiebesparingen, geen flikkeringen en een directe volledige helderheid profiteer je van zacht en gelijk verdeeld licht. En dankzij de dimbare LED-lampen kun je de hoeveelheid licht aanpassen aan je stemming. Daarmee creëer je een prettige harmonie in je ruimte. De LED-lampen hebben een trendy en stijlvolle uitstraling.

Voordelen

- Gemakkelijke vervanging van klassieke conventionele lampen.
- Zeer lange levensduur waardoor het vervangingsonderhoud sterk vermindert.
- Circa 90% energiebesparing.
- Hoge kleurweergave-index (CRI > 80) voor sprankelende levendige kleuren.

Kenmerken


- Kwalitatief hoogwaardige afwerking waardoor deze perfect past in decoratieve toepassingen.
- Milieuvriendelijk: bevat geen kwik of andere schadelijke stoffen.

Toepassing

- Perfect voor decoratieve toepassingen in woningen, verblijfsruimten in zorgcentra en horecagelegenheden zoals restaurants en grand cafe's.

MASTER Value Decoratieve LEDbulb

Versions



LEDbulb E27 ST6 5.5W






LEDbulb E27 A60 5.5W



LEDbulb E27 T32 5.5W

Maatschets



Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 T32 GOLD SP G	33 mm	137 mm

Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G	61 mm	106 mm

Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G	65 mm	143 mm

MASTER Value Decoratieve LEDbulb

Algemene informatie

Lampvoet	E27
Schakelcyclus	20.000
Nominale levensduur	15.000 hr

Gegevens lichttechniek

Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	1800 K
Kleurweergave-index (CRI)	80
Kleurcode	818
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom	250 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Energieverbruik	4 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Overeenkomstig vermogen	25 W

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	35 °C
-----------------------------	-------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
---------	-------------------------------

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Amber
---------------	-------

Keurmerken en classificaties

Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C
Energieverbruik kWh/1.000 uur	4 kWh

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Lampvorm
8719514315532	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G	ST64
8719514315518	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G	A60
8719514315556	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 T32 GOLD SP G	T32

MASTER Value Decoratieve LEDbulb

