

Ger en optimal kombination av värde och prestanda

MASTER Value Decorative LED bulbs

Den nya serien MASTER Value Decorative LED bulbs kan förändra alla hem. Dekorativa LED-lampor är perfekta för dekorativa belysningsprojekt, de ger en perfekt kombination av (varmt) vitt ljus och minimalistisk belysning. Med en mycket lång livslängd, upp till 90 % energibesparing, inget flimmer och omedelbar full ljusstyrka får du mjukt och jämnt fördelat ljus. Tack vare de dimbara LED-lamporna kan du öka eller minska ljuset för att passa ditt humör. Du kan skapa en välkomnande harmonisk känsla i dina utrymmen med dekorativa LED-lampor som lyser med trendig och elegant charm.

Fördelar

- Sparar cirka 90 % energi jämfört med konventionella dekorativa ljuskällor
- Mycket lång livslängd som minskar behovet av lampbyten
- Enkel eftermontering som ersättning för konventionella ljuskällor

Funktioner


- Perfekt passform och ytbehandling i hög kvalitet
- Mycket bra ljusqualität med god färgåtergivning (CRI>80)
- Designad för att synas – snygg både när den är tänd och släckt
- Miljövänlig: innehåller inget kvicksilver eller andra farliga ämnen

Användning

- Bostadsområden
- Hotell och restaurang

MASTER Value Decorative LED bulbs

Versions



LEDbulb E27 ST6 5.5W






LEDbulb E27 A60 5.5W



LEDbulb E27 T32 5.5W

Måttskiss



Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 T32 GOLD SP G	33 mm	137 mm

Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G	61 mm	106 mm

Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G	65 mm	143 mm

MASTER Value Decorative LED bulbs

Allmän information

Sockel	E27
Driftcykel	20 000
Nominell livslängd	15 000 h

Ljusteknik

Korrelerad färgtemperatur (Nom)	1800 K
Färgåtergivningsindex	80
Färgkod	818
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Ljusflöde	250 lm

Drift och elektricitet

Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Effektförbrukning	4 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Motsvarande effekt	25 W

Temperatur

T-Case max. (nom)	35 °C
-------------------	-------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Endast med särskilda dimmers
--------	---------------------------------

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Amber
--------------------------	-------

Användning och godkännande

Omgivningstemperatur	–20 till +45 °C
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	4 kWh

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Lampform
929002982902	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G	ST64
929002982802	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G	A60
929002983102	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 T32 GOLD SP G	T32

MASTER Value Decorative LED bulbs

MASTER Value Decorative LED bulbs

