



La nouvelle génération d'éclairage LEDtube direct 230V T5

MASTER LEDtube secteur T5

Le nouveau Philips Master LEDtube direct 230V T5 simplifie vos projets d'éclairage. Plus besoin de vérifier la technologie du ballast. Grâce à une conception unique, le Philips MASTER LEDtube direct 230V T5 s'installe sur des luminaires qui fonctionnent sur secteur. Tellement simple à utiliser ! . Parfaitement sûr, fiable et facile à installer, le Philips MASTER LEDtube direct 230V T5 constitue une alternative idéale aux tubes fluorescents standard. Il offre le meilleur rapport qualité/durée de vie, avec une consommation d'énergie et des coûts de maintenance réduits.

Avantages

- Coût de fonctionnement réduit grâce à une consommation d'énergie encore plus réduite
- Coût de maintenance réduit grâce à une durée de vie supérieure à celle des lampes classiques
- Le moyen le plus rapide et simple pour passer des luminaires existants à la technologie LED. Produit et processus d'installation totalement sûrs

Fonctions


- Remplacement des lampes T5 actuelles : fonctionne sur secteur
- Économies d'énergie par rapport aux tubes fluorescents
- Longue durée de vie
- Soutenez la mise en place du HACCP, appuyé par un certificat NSF au niveau du produit
- Sans mercure

MASTER LEDtube secteur T5

Application

- Bureaux, magasins, salles de classe
- Installations industrielles et entrepôts

Schéma dimensionnel



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	15.5 mm	17.1 mm	1'149 mm	1'156 mm	1'163 mm
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	15.5 mm	17.1 mm	1'149 mm	1'156 mm	1'163 mm
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	15.5 mm	17.1 mm	1'149 mm	1'156 mm	1'163 mm
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	15.5 mm	17.1 mm	1'449 mm	1'456 mm	1'463 mm
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	15.5 mm	17.1 mm	1'449 mm	1'456 mm	1'463 mm
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	15.5 mm	17.1 mm	1'449 mm	1'456 mm	1'463 mm
MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5		19 mm	549 mm	556.1 mm	563.2 mm
MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5		19 mm	549 mm	556.1 mm	563.2 mm
MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 865 T5		19 mm	549 mm	556.1 mm	563.2 mm
MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 830 T5		19 mm	849 mm	856.1 mm	863.2 mm
MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 840 T5		19 mm	849 mm	856.1 mm	863.2 mm
MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5		19 mm	849 mm	856.1 mm	863.2 mm

MASTER LEDtube secteur T5

Informations générales	
Culot	G5
Nombre de cycles d'allumage	200'000
Durée de vie nominale	50'000 h
Données techniques de l'éclairage	
Angle du faisceau (nom.)	200 degré(s)
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	T5
Approbation et application	
Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Code couleur	Flux lumineux
81921000	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	3000 K	830	3'600 lm
81923400	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	4000 K	840	3'900 lm
81925800	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	6500 K	865	3'900 lm
81929600	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	3000 K	830	3'600 lm
81931900	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	4000 K	840	3'900 lm
81933300	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	6500 K	865	3'900 lm
27521800	MASTER LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5	3000 K	830	1'500 lm
27531700	MASTER LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5	4000 K	840	1'600 lm
27523200	MASTER LEDtube 600mm HO 10.5W 865 T5	6500 K	865	1'600 lm
27525600	MASTER LEDtube 900mm HO 18.5W 830 T5	3000 K	830	2'600 lm
27527000	MASTER LEDtube 900mm HO 18.5W 840 T5	4000 K	840	2'800 lm
27529400	MASTER LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5	6500 K	865	2'800 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Fréquence linéaire	Consommation électrique
81921000	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	50 to 60 Hz	26 W
81923400	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	50 to 60 Hz	26 W
81925800	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	50 to 60 Hz	26 W
81929600	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	50 to 60 Hz	26 W
81931900	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	50 to 60 Hz	26 W
81933300	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	50 to 60 Hz	26 W

Order Code	Full Product Name	Fréquence linéaire	Consommation électrique
27521800	MASTER LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5	-	10.5 W
27531700	MASTER LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5	-	10.5 W
27523200	MASTER LEDtube 600mm HO 10.5W 865 T5	-	10.5 W
27525600	MASTER LEDtube 900mm HO 18.5W 830 T5	-	18.5 W
27527000	MASTER LEDtube 900mm HO 18.5W 840 T5	-	18.5 W
27529400	MASTER LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5	-	18.5 W

Température

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
81921000	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	65 °C
81923400	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	65 °C
81925800	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	65 °C

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
81929600	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	65 °C
81931900	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	65 °C
81933300	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	65 °C

MASTER LEDtube secteur T5

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
27521800	MASTER LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5	60 °C
27531700	MASTER LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5	60 °C
27523200	MASTER LEDtube 600mm HO 10.5W 865 T5	60 °C

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
27525600	MASTER LEDtube 900mm HO 18.5W 830 T5	60 °C
27527000	MASTER LEDtube 900mm HO 18.5W 840 T5	60 °C
27529400	MASTER LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5	60 °C

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
81921000	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	26 kWh
81923400	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	26 kWh
81925800	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	26 kWh
81929600	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	26 kWh
81931900	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	26 kWh
81933300	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	26 kWh
27521800	MASTER LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5	11 kWh
27531700	MASTER LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5	11 kWh
27523200	MASTER LEDtube 600mm HO 10.5W 865 T5	11 kWh
27525600	MASTER LEDtube 900mm HO 18.5W 830 T5	19 kWh
27527000	MASTER LEDtube 900mm HO 18.5W 840 T5	19 kWh
27529400	MASTER LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5	19 kWh

