



Generasi yang baru dari lampu Mains T5 LEDtube

MASTER LEDtube Mains T5

Philips Master LEDtube Mains T5 baru menghadirkan kemudahan dan kesederhanaan untuk penataan lampu Anda. Anda tidak perlu lagi menyesuaikan teknologi driver. Berkat desainnya yang unik, Philips MASTER LEDtube Mains T5 dapat dipasang dalam pengoperasian luminer pada koneksi daya listrik. Sangat mudah dioperasikan! Philips MASTER LEDtube Mains T5 yang benar-benar aman, andal, dan mudah dipasang adalah alternatif yang ideal untuk tabung fluoresen standar guna memaksimalkan nilai terhadap masa pakai dengan penghematan energi yang tinggi dan biaya perawatan yang lebih rendah.

Benefits

- Pengurangan biaya operasional berkat pemakaian energi yang lebih rendah
- Biaya perawatan yang lebih rendah berkat masa pakai yang lebih lama daripada lampu konvensional
- Cara tercepat dan termudah untuk meningkatkan lampu lama ke teknologi
- LED; produk dan proses pemasangan yang sangat aman

Features

- Pengganti untuk lampu T5 yang sudah ada: bekerja dengan koneksi daya listrik
- Hemat energi dibandingkan dengan tabung neon
- Awet
- Memungkinkan penerapan HACCP, didukung dengan sertifikat NSF tingkat produk
- Bebas merkuri

Application

- Kantor, toko, ruang kelas
- Fasilitas industri dan gudang penyimpanan


MASTER LEDtube Mains T5

Versions



LEDtube MAS 36W G5

Dimensional drawing



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	15,5 mm	17,1 mm	1.149 mm	1.156 mm	1.163 mm
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	15,5 mm	17,1 mm	1.149 mm	1.156 mm	1.163 mm
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	15,5 mm	17,1 mm	1.149 mm	1.156 mm	1.163 mm
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	15,5 mm	17,1 mm	1.449 mm	1.456 mm	1.463 mm
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	15,5 mm	17,1 mm	1.449 mm	1.456 mm	1.463 mm
MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	15,5 mm	18,8 mm	1.449 mm	1.456,1 mm	1.463,2 mm

MASTER LEDtube Mains T5

Informasi Umum	
Tutup-Dasar	G5
Siklus Sakelar	200.000
Nominal masa pakai	50.000 jam
Teknis Lampu	
Sudut Cahaya (Nom)	200 °
Indeks renderasi warna (CRI)	80
LLMF di Akhir Masa Pakai Nominal (Nom)	70 %
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Frekuensi Input	50 hingga 60 Hz
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Waktu Mulai (Nom)	0,5 s
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Mekanis dan Housing	
Lapisan bohlam	Suram
Bentuk Bohlam	T5

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Suhu Warna Terkorelasi	
		(Nom)	Kode Warna Flux Cahaya
929002475002	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	6500 K	865 5.600 lm
929001908502	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	3000 K	830 3.600 lm
929001908602	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	4000 K	840 3.900 lm
929001908702	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	6500 K	865 3.900 lm
929001908802	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	3000 K	830 3.600 lm
929001909002	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	6500 K	865 3.900 lm

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
929002475002	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	36 W
929001908502	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	26 W
929001908602	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	26 W

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
929001908702	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	26 W
929001908802	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	26 W
929001909002	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	26 W

Suhu

Order Code	Full Product Name	T-Case Maksimum (Nom)
929002475002	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	75 °C
929001908502	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	65 °C
929001908602	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	65 °C

Order Code	Full Product Name	T-Case Maksimum (Nom)
929001908702	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	65 °C
929001908802	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	65 °C
929001909002	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	65 °C

Penyetujuan dan Aplikasi

Order Code	Full Product Name	Kisaran suhu	Penggunaan Energi
		ambien	kWh/1000 h
929002475002	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	-20 °C hingga 45 °C	36 kWh
929001908502	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	-20 hingga +45 °C	26 kWh
929001908602	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	-20 hingga +45 °C	26 kWh
929001908702	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	-20 hingga +45 °C	26 kWh
929001908802	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	-20 hingga +45 °C	26 kWh

Order Code	Full Product Name	Kisaran suhu	Penggunaan Energi
		ambien	kWh/1000 h
929001909002	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	-20 hingga +45 °C	26 kWh

MASTER LEDtube Mains T5

