



Den nye generasjonen Mains T5-LED rørbelysning

MASTER LEDtube, nettspenning T5

Den nye Philips Master LED-rør Mains T5 gir enkelhet til belysningsprosjektet ditt. Du trenger ikke å ta hensyn til driverteknologien lenger. Takket være en unik design, monteres Philips MASTER LED-lysrør T5 i armaturer med nettstrømtilkobling. Så enkle å betjene! Helt trygt, pålitelig og enkle å installere – Philips MASTER LED-lysrør Mains T5 er et ideelt alternativ til vanlige lysrør, for å maksimere verdien gjennom hele levetiden med høye energibesparelser og lavere vedlikeholdskostnader.

Fordeler

- Reduserte driftskostnader takket være lavere energiforbruk
- Lavere vedlikeholdskostnader takket være lengre levetid enn tradisjonelle lyskilder
- Raskeste og enkleste måten å oppgradere eksisterende armaturer til LED
- teknologi: Helt trygt produkt- og monteringsprosess

Funksjoner

- Utskifting av eksisterende T5-lamper: brukes med tilkobling til strømnettet
- Energibesparelser sammenlignet med tradisjonelle lysrør
- Lang levetid
- Aktiver implementering av HACCP, støttet av NSF-sertifikat på produktnivå
- Uten kvikksølv

Søknad

- Kontorer, butikker, klasserom
- Industrierom og lager

MASTER LEDtube, nettspenning T5

Versions




LEDtube MAS 36W G5

MAS LEDtube HE T5 Mains EU 20240507

MASTER LEDtube, nettspenning T5

Målskisse



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU	15,7 mm	19 mm	1 149 mm	1 156,1 mm	1 163,2 mm
MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU	15,7 mm	19 mm	1 149 mm	1 156,1 mm	1 163,2 mm
MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU	15,7 mm	19 mm	1 149 mm	1 156,1 mm	1 163,2 mm
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	15,5 mm	17,1 mm	1 149 mm	1 156 mm	1 163 mm
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	15,5 mm	17,1 mm	1 149 mm	1 156 mm	1 163 mm
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	15,5 mm	17,1 mm	1 149 mm	1 156 mm	1 163 mm
MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU	15,7 mm	19 mm	1 449 mm	1 456,1 mm	1 463,2 mm
MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU	15,7 mm	19 mm	1 449 mm	1 456,1 mm	1 463,2 mm
MAS LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU	15,7 mm	19 mm	1 449 mm	1 456,1 mm	1 463,2 mm
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	15,5 mm	17,1 mm	1 449 mm	1 456 mm	1 463 mm
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	15,5 mm	17,1 mm	1 449 mm	1 456 mm	1 463 mm
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	15,5 mm	17,1 mm	1 449 mm	1 456 mm	1 463 mm
MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5	15,5 mm	18,8 mm	1 449 mm	1 456,1 mm	1 463,2 mm
MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5	15,5 mm	18,8 mm	1 449 mm	1 456,1 mm	1 463,2 mm
MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	15,5 mm	18,8 mm	1 449 mm	1 456,1 mm	1 463,2 mm
MAS LEDtube 600mm HE 7W 830 T5 EU	15,7 mm	19 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm
MAS LEDtube 600mm HE 7W 840 T5 EU	15,7 mm	19 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm
MAS LEDtube 600mm HE 7W 865 T5 EU	15,7 mm	19 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm
MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5		19 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm
MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5		19 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm
MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 865 T5		19 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm
MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 830 T5 EU	15,7 mm	19 mm	849 mm	856,1 mm	863,2 mm
MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 840 T5 EU	15,7 mm	19 mm	849 mm	856,1 mm	863,2 mm
MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 865 T5 EU	15,7 mm	19 mm	849 mm	856,1 mm	863,2 mm
MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 830 T5		19 mm	849 mm	856,1 mm	863,2 mm

MASTER LEDtube, nettspenning T5

Målskisse

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 840 T5		19 mm	849 mm	856,1 mm	863,2 mm
MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5		19 mm	849 mm	856,1 mm	863,2 mm

Generell informasjon	
Sokkelbase	G5
Brytersyklus	200 000
Nominell levetid	50 000 time(r)
Teknisk belysning	
Spredningsvinkel (nom.)	200 grad(er)
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Starttid (nom.)	0,5 s
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T5

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Korrelert		
		fargetemperatur (nom.)	Fargekode	Lysytelse
929002474802	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5	3000 K	830	5 200 lm
929002474902	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5	4000 K	840	5 600 lm
929002475002	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	6500 K	865	5 600 lm
929001908502	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	3000 K	830	3 600 lm
929001908602	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	4000 K	840	3 900 lm
929001908702	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	6500 K	865	3 900 lm
929001908802	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	3000 K	830	3 600 lm
929001908902	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	4000 K	840	3 900 lm
929001909002	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	6500 K	865	3 900 lm
929002421202	MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU	3000 K	830	2 800 lm
929002421302	MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU	4000 K	840	3 000 lm
929002421402	MAS LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU	6500 K	865	3 000 lm
929003044402	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU	3000 K	830	2 300 lm
929003044502	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU	4000 K	840	2 500 lm
929003044602	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU	6500 K	865	2 500 lm
929003734002	MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 830 T5 EU	3000 K	830	1 600 lm
929003734102	MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 840 T5 EU	4000 K	840	1 700 lm
929003734202	MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 865 T5 EU	6500 K	865	1 700 lm
929003734302	MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5	3000 K	830	1 500 lm
929003734402	MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5	4000 K	840	1 600 lm
929003734502	MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 865 T5	6500 K	865	1 600 lm
929003734602	MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 830 T5	3000 K	830	2 600 lm
929003734702	MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 840 T5	4000 K	840	2 800 lm
929003734802	MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5	6500 K	865	2 800 lm
929003795402	MAS LEDtube 600mm HE 7W 830 T5 EU	3000 K	830	1 000 lm
929003795502	MAS LEDtube 600mm HE 7W 840 T5 EU	4000 K	840	1 050 lm
929003795602	MAS LEDtube 600mm HE 7W 865 T5 EU	6500 K	865	1 050 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Line Frequency	Effektforbruk
929002474802	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5	50 to 60 Hz	36 W
929002474902	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5	50 to 60 Hz	36 W
929002475002	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	50 to 60 Hz	36 W

Order Code	Full Product Name	Line Frequency	Effektforbruk
929001908502	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	50 to 60 Hz	26 W
929001908602	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	50 to 60 Hz	26 W
929001908702	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	50 to 60 Hz	26 W

MASTER LEDtube, nettspenning T5

Order Code	Full Product Name	Line Frequency	Effektforbruk
929001908802	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	50 to 60 Hz	26 W
929001908902	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	50 to 60 Hz	26 W
929001909002	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	50 to 60 Hz	26 W
929002421202	MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU	50 to 60 Hz	20 W
929002421302	MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU	50 to 60 Hz	20 W
929002421402	MAS LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU	50 to 60 Hz	20 W
929003044402	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU	50 to 60 Hz	16,5 W
929003044502	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU	50 to 60 Hz	16,5 W
929003044602	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU	50 to 60 Hz	16,5 W
929003734002	MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 830 T5 EU	50 to 60 Hz	11,5 W
929003734102	MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 840 T5 EU	50 to 60 Hz	11,5 W

Order Code	Full Product Name	Line Frequency	Effektforbruk
929003734202	MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 865 T5 EU	50 to 60 Hz	11,5 W
929003734302	MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5	-	10,5 W
929003734402	MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5	-	10,5 W
929003734502	MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 865 T5	-	10,5 W
929003734602	MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 830 T5	-	18,5 W
929003734702	MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 840 T5	-	18,5 W
929003734802	MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5	-	18,5 W
929003795402	MAS LEDtube 600mm HE 7W 830 T5 EU	-	7 W
929003795502	MAS LEDtube 600mm HE 7W 840 T5 EU	-	7 W
929003795602	MAS LEDtube 600mm HE 7W 865 T5 EU	-	7 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
929002474802	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5	75 °C
929002474902	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5	75 °C
929002475002	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	75 °C
929001908502	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	65 °C
929001908602	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	65 °C
929001908702	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	65 °C
929001908802	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	65 °C
929001908902	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	65 °C
929001909002	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	65 °C
929002421202	MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU	55 °C
929002421302	MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU	55 °C
929002421402	MAS LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU	55 °C
929003044402	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU	55 °C
929003044502	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU	55 °C

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
929003044602	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU	55 °C
929003734002	MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 830 T5 EU	45 °C
929003734102	MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 840 T5 EU	45 °C
929003734202	MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 865 T5 EU	45 °C
929003734302	MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5	60 °C
929003734402	MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5	60 °C
929003734502	MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 865 T5	60 °C
929003734602	MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 830 T5	60 °C
929003734702	MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 840 T5	60 °C
929003734802	MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5	60 °C
929003795402	MAS LEDtube 600mm HE 7W 830 T5 EU	50 °C
929003795502	MAS LEDtube 600mm HE 7W 840 T5 EU	50 °C
929003795602	MAS LEDtube 600mm HE 7W 865 T5 EU	50 °C

Godkjenning og bruksområde


Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer mellom	Energiforbruk kWh/1000 t
929002474802	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5	-20 °C til 45 °C	36 kWh

Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer mellom	Energiforbruk kWh/1000 t
929002474902	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5	-20 °C til 45 °C	36 kWh



MASTER LEDtube, nettspenning T5

Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer mellom	Energiforbruk kWh/1000 t
929002475002	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	-20 °C til +45 °C	36 kWh
929001908502	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	-20 til +45 °C	26 kWh
929001908602	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	-20 til +45 °C	26 kWh
929001908702	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	-20 til +45 °C	26 kWh
929001908802	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	-20 til +45 °C	26 kWh
929001908902	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	-20 til +45 °C	26 kWh
929001909002	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	-20 til +45 °C	26 kWh
929002421202	MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU	-20 til +45 °C	20 kWh
929002421302	MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU	-20 til +45 °C	20 kWh
929002421402	MAS LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU	-20 til +45 °C	20 kWh
929003044402	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU	-20 til +45 °C	17 kWh
929003044502	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU	-20 til +45 °C	17 kWh
929003044602	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU	-20 til +45 °C	17 kWh
929003734002	MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 830 T5 EU	-20 til +45 °C	12 kWh
929003734102	MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 840 T5 EU	-20 til +45 °C	12 kWh
929003734202	MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 865 T5 EU	-20 til +45 °C	12 kWh
929003734302	MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5	-20 til +45 °C	11 kWh

Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer mellom	Energiforbruk kWh/1000 t
929003734402	MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5	-20 til +45 °C	11 kWh
929003734502	MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 865 T5	-20 til +45 °C	11 kWh
929003734602	MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 830 T5	-20 til +45 °C	19 kWh
929003734702	MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 840 T5	-20 til +45 °C	19 kWh
929003734802	MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5	-20 til +45 °C	19 kWh
929003795402	MAS LEDtube 600mm HE 7W 830 T5 EU	-20 til +45 °C	7 kWh
929003795502	MAS LEDtube 600mm HE 7W 840 T5 EU	-20 til +45 °C	7 kWh
929003795602	MAS LEDtube 600mm HE 7W 865 T5 EU	-20 til +45 °C	7 kWh



MASTER LEDtube, nettspenning T5



MASTER LEDtube, nettspenning T5

