



Mains T5 LEDtube aydınlatmanın yeni nesli

MASTER LEDtube Mains T5

Yeni Philips Master LEDtube Mains T5, aydınlatma projenize kolaylık sağlar. Sürücü teknolojisine dikkat etmenize artık gerek yoktur. Benzersiz bir tasarım sayesinde, Philips MASTER LEDtube Mains T5, şebeke güç bağlantısı üzerinde çalışan aydınlatma armatürlerine doğrudan takılır. Çalıştırması oldukça kolaydır! Tamamen güvenli, güvenilir ve kurulumu kolay Philips MASTER LEDtube Mains T5, yüksek enerji tasarrufu ve daha az bakım masrafı ile kullanım ömrünü en üst düzeye çıkarmak konusunda standart floresan lambalara en uygun alternatiftir.

Faydaları

- Az enerji tüketimi sayesinde enerji maliyetlerinizi azaltabilirsiniz
- Geleneksel lambalara oranla daha uzun kullanım ömrü sayesinde düşük bakım maliyeti
- Mevcut aydınlatma armatürlerinden LED teknolojisine geçiş
- İçin en hızlı ve en kolay yol, tamamıyla güvenli ürün ve montaj süreci

Özellikler

- Mevcut T5 lambaları değiştirme: Şebeke güç bağlantısı ile çalışır
- Floresan lambalara kıyasla enerji tasarrufları
- Uzun kullanım ömrü
- Ürün seviyesinde NSF sertifikası ile desteklenen HACCP uygulamasını etkinleştirin.
- Cıva içermez

Uygulama

- Ofisler, mağazalar, sınıflar
- Endüstriyel tesisler ve depolar


MASTER LEDtube Mains T5

Versions



LEDtube MAS 36W G5

Boyutlu çizim



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	15,5 mm	17,1 mm	1.149 mm	1.156 mm	1.163 mm
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	15,5 mm	17,1 mm	1.149 mm	1.156 mm	1.163 mm
MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU	15,7 mm	19 mm	1.449 mm	1.456,1 mm	1.463,2 mm
MAS LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU	15,7 mm	19 mm	1.449 mm	1.456,1 mm	1.463,2 mm
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	15,5 mm	17,1 mm	1.449 mm	1.456 mm	1.463 mm
MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	15,5 mm	18,8 mm	1.449 mm	1.456,1 mm	1.463,2 mm
MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5		19 mm	849 mm	856,1 mm	863,2 mm

MASTER LEDtube Mains T5

Genel Bilgiler

Kapak Tabanı	G5
Anahtar Döngüsü	200.000
Nominal kullanım ömrü	50.000 h

Işık Teknik Ayrıntıları

Işın Açısı (Nom)	200 °
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik ve Muhafaza

Lamba Kaplaması	Buzlu
Lamba Biçimi	T5

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk Kodu	Işık Akısı
29054900	MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	6500 K	865	5.600 lm
81923400	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	4000 K	840	3.900 lm
81925800	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	6500 K	865	3.900 lm
81931900	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	4000 K	840	3.900 lm
33439700	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU	4000 K	840	3.000 lm
33441000	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU	6500 K	865	3.000 lm
27529400	MASTER LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5	6500 K	865	2.800 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Hat Frekansı	Güç Tüketimi
29054900	MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	50 to 60 Hz	36 W
81923400	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	50 to 60 Hz	26 W
81925800	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	50 to 60 Hz	26 W
81931900	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	50 to 60 Hz	26 W
33439700	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU	50 to 60 Hz	20 W

Order Code	Full Product Name	Hat Frekansı	Güç Tüketimi
33441000	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU	50 to 60 Hz	20 W
27529400	MASTER LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5	-	18,5 W

Sıcaklık

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimumu (Nom.)
29054900	MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	75 °C
81923400	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	65 °C
81925800	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	65 °C
81931900	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	65 °C

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimumu (Nom.)
33439700	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU	55 °C
33441000	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU	55 °C
27529400	MASTER LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5	60 °C

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.
29054900	MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	-20 °C ila 45 °C	36 kWh
81923400	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	-20 ila +45 °C	26 kWh
81925800	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	-20 ila +45 °C	26 kWh

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.
81931900	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	-20 ila +45 °C	26 kWh
33439700	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU	-20 ila +45 °C	20 kWh
33441000	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU	-20 ila +45 °C	20 kWh

MASTER LEDtube Mains T5

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.
27529400	MASTER LEDtube 900mm HO	-20 ila +45 °C	19 kWh
	18.5W 865 T5		

