



Нове покоління світильників **Mains T5 LEDtube**

MASTER LEDtube Mains T5

Нова лампа Philips Master LEDtube Mains T5 робить ваш проєкт освітлення простим. Вам більше не потрібно звертати увагу на технологію драйверів. Завдяки унікальній конструкції, Philips MASTER LEDtube Mains T5 установлюється в світильники, що працюють від мережі. Настільки проста в експлуатації! Абсолютно безпечна, надійна та проста в установці лампа Philips MASTER LEDtube Mains T5 є ідеальною альтернативою стандартним флуоресцентним трубкам, що забезпечує максимальну віддачу протягом усього терміну служби з високим рівнем енергозбереження та низькими витратами на обслуговування.

Переваги

- Зниження експлуатаційних витрат завдяки меншому споживанню енергії
- Менші витрати на обслуговування завдяки довшому терміну служби порівняно зі звичайними лампами
- Найшвидший і найпростіший спосіб модернізації існуючих світильників до світлодіодної технології; абсолютно безпечний вибір і процес встановлення

Характеристики

- Заміна наявних ламп T5: працює з підключенням до електромережі
- Енергозбереження порівняно з флуоресцентними трубками
- Довговічна лампа
- Підтримує стандарт HACCP, сертифікат NSF рівня продукту
- Без ртуті

Застосування

- Офіси, магазини, класні кімнати
- Промислові об'єкти та склади

MASTER LEDtube Mains T5


Версії



LEDtube MAS 36W G5

MASTER LEDtube Mains T5

Розміри



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU	15,7 mm	19 mm	1 149 mm	1 156,1 mm	1 163,2 mm
MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU	15,7 mm	19 mm	1 149 mm	1 156,1 mm	1 163,2 mm
MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU	15,7 mm	19 mm	1 149 mm	1 156,1 mm	1 163,2 mm
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	15,5 mm	17,1 mm	1 149 mm	1 156 mm	1 163 mm
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	15,5 mm	17,1 mm	1 149 mm	1 156 mm	1 163 mm
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	15,5 mm	17,1 mm	1 149 mm	1 156 mm	1 163 mm
MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU	15,7 mm	19 mm	1 449 mm	1 456,1 mm	1 463,2 mm
MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU	15,7 mm	19 mm	1 449 mm	1 456,1 mm	1 463,2 mm
MAS LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU	15,7 mm	19 mm	1 449 mm	1 456,1 mm	1 463,2 mm
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	15,5 mm	17,1 mm	1 449 mm	1 456 mm	1 463 mm
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	15,5 mm	17,1 mm	1 449 mm	1 456 mm	1 463 mm
MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5	15,5 mm	18,8 mm	1 449 mm	1 456,1 mm	1 463,2 mm
MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5	15,5 mm	18,8 mm	1 449 mm	1 456,1 mm	1 463,2 mm
MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	15,5 mm	18,8 mm	1 449 mm	1 456,1 mm	1 463,2 mm
MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5		19 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm
MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5		19 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm
MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 865 T5		19 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm
MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 830 T5 EU	15,7 mm	19 mm	849 mm	856,1 mm	863,2 mm
MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 840 T5 EU	15,7 mm	19 mm	849 mm	856,1 mm	863,2 mm
MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 865 T5 EU	15,7 mm	19 mm	849 mm	856,1 mm	863,2 mm
MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 830 T5		19 mm	849 mm	856,1 mm	863,2 mm
MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 840 T5		19 mm	849 mm	856,1 mm	863,2 mm
MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5		19 mm	849 mm	856,1 mm	863,2 mm

MASTER LEDtube Mains T5

Загальна інформація	
Розташування виводів	G5
Цикл перемикання	200 000
Номінальний термін служби	50 000 година (- н)
Світлотехнічні	
Кут променя (ном.)	200 °
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	80
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %
Експлуатаційні й електричні	
Вхідна частота	Від 50 до 60 Hz
Час увімкнення (ном.)	0,5 s
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Hi
Механічні деталі й корпус	
Обробка лампи	Матовий
Форма лампи	T5

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Корельована колірна		
		температура (ном.)	Код кольору	Світловий потік
929002474802	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5	3000 K	830	5 200 lm
929002474902	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5	4000 K	840	5 600 lm
929002475002	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	6500 K	865	5 600 lm
929001908502	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	3000 K	830	3 600 lm
929001908602	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	4000 K	840	3 900 lm
929001908702	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	6500 K	865	3 900 lm
929001908802	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	3000 K	830	3 600 lm
929001909002	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	6500 K	865	3 900 lm
929002421202	MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU	3000 K	830	2 800 lm
929002421302	MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU	4000 K	840	3 000 lm
929002421402	MAS LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU	6500 K	865	3 000 lm
929003044402	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU	3000 K	830	2 300 lm
929003044502	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU	4000 K	840	2 500 lm
929003044602	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU	6500 K	865	2 500 lm
929003734002	MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 830 T5 EU	3000 K	830	1 600 lm
929003734102	MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 840 T5 EU	4000 K	840	1 700 lm
929003734202	MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 865 T5 EU	6500 K	865	1 700 lm
929003734302	MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5	3000 K	830	1 500 lm
929003734402	MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5	4000 K	840	1 600 lm
929003734502	MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 865 T5	6500 K	865	1 600 lm
929003734602	MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 830 T5	3000 K	830	2 600 lm
929003734702	MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 840 T5	4000 K	840	2 800 lm
929003734802	MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5	6500 K	865	2 800 lm

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана	
		Частота мережі	потужність
929002474802	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5	50 to 60 Hz	36 W
929002474902	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5	50 to 60 Hz	36 W
929002475002	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	50 to 60 Hz	36 W
929001908502	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	50 to 60 Hz	26 W
929001908602	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	50 to 60 Hz	26 W
929001908702	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	50 to 60 Hz	26 W

Order Code	Full Product Name	Споживана	
		Частота мережі	потужність
929001908802	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	50 to 60 Hz	26 W
929001909002	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	50 to 60 Hz	26 W
929002421202	MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU	50 to 60 Hz	20 W
929002421302	MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU	50 to 60 Hz	20 W
929002421402	MAS LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU	50 to 60 Hz	20 W
929003044402	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU	50 to 60 Hz	16,5 W

MASTER LEDtube Mains T5

Order Code	Full Product Name	Споживана	
		Частота мережі	потужність
929003044502	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU	50 to 60 Hz	16,5 W
929003044602	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU	50 to 60 Hz	16,5 W
929003734002	MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 830 T5 EU	50 to 60 Hz	11,5 W
929003734102	MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 840 T5 EU	50 to 60 Hz	11,5 W
929003734202	MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 865 T5 EU	50 to 60 Hz	11,5 W
929003734302	MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5	-	10,5 W

Order Code	Full Product Name	Споживана	
		Частота мережі	потужність
929003734402	MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5	-	10,5 W
929003734502	MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 865 T5	-	10,5 W
929003734602	MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 830 T5	-	18,5 W
929003734702	MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 840 T5	-	18,5 W
929003734802	MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5	-	18,5 W

Температура

Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929002474802	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5	75 °C
929002474902	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5	75 °C
929002475002	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	75 °C
929001908502	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	65 °C
929001908602	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	65 °C
929001908702	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	65 °C
929001908802	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	65 °C
929001909002	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	65 °C
929002421202	MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU	55 °C
929002421302	MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU	55 °C
929002421402	MAS LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU	55 °C
929003044402	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU	55 °C

Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929003044502	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU	55 °C
929003044602	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU	55 °C
929003734002	MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 830 T5 EU	45 °C
929003734102	MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 840 T5 EU	45 °C
929003734202	MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 865 T5 EU	45 °C
929003734302	MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5	60 °C
929003734402	MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5	60 °C
929003734502	MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 865 T5	60 °C
929003734602	MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 830 T5	60 °C
929003734702	MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 840 T5	60 °C
929003734802	MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5	60 °C








Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Діапазон температури	Споживання
		довкілля	енергії кВт/1000 год
929002474802	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5	від -20 °C до +45 °C	36 kWh
929002474902	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5	від -20 °C до +45 °C	36 kWh
929002475002	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	від -20 °C до +45 °C	36 kWh
929001908502	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	від -20 °C до +45 °C	26 kWh
929001908602	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	від -20 °C до +45 °C	26 kWh
929001908702	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	від -20 °C до +45 °C	26 kWh
929001908802	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	від -20 °C до +45 °C	26 kWh
929001909002	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	від -20 °C до +45 °C	26 kWh

Order Code	Full Product Name	Діапазон температури	Споживання
		довкілля	енергії кВт/1000 год
929002421202	MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU	від -20 °C до +45 °C	20 kWh
929002421302	MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU	від -20 °C до +45 °C	20 kWh
929002421402	MAS LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU	від -20 °C до +45 °C	20 kWh
929003044402	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU	від -20 °C до +45 °C	17 kWh
929003044502	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU	від -20 °C до +45 °C	17 kWh
929003044602	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU	від -20 °C до +45 °C	17 kWh
929003734002	MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 830 T5 EU	від -20 °C до +45 °C	12 kWh
929003734102	MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 840 T5 EU	від -20 °C до +45 °C	12 kWh

MASTER LEDtube Mains T5

Order Code	Full Product Name	Діапазон температури довкілля	Споживання енергії кВт/ 1000 год
929003734202	MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 865 T5 EU	від -20 °C до +45 °C	12 kWh
929003734302	MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5	від -20 °C до +45 °C	11 kWh
929003734402	MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5	від -20 °C до +45 °C	11 kWh
929003734502	MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 865 T5	від -20 °C до +45 °C	11 kWh
929003734602	MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 830 T5	від -20 °C до +45 °C	19 kWh
929003734702	MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 840 T5	від -20 °C до +45 °C	19 kWh
929003734802	MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5	від -20 °C до +45 °C	19 kWh



MASTER LEDtube Mains T5

