



新一代 Mains T5 LEDtube 燈管

MASTER LEDtube Mains T5

全新推出的 Philips Master LEDtube Mains T5 燈管能讓您輕鬆完成照明專案。使用這款產品，您再也不用擔心驅動器技術。拜獨特設計之賜，Philips MASTER LEDtube Mains T5 能夠直接安裝於使用主電源的燈具中。操作就是這麼簡單！。使用起來安全無虞、可靠，安裝簡便的 Philips MASTER LEDtube Mains T5，具備高節能、低維護成本的長時使用壽命，絕對是替代標準日光燈管的理想選擇。

优点

- 耗電量降低而減少了營運成本
- 耗電量降低而減少了營運成本
- 耗電量降低而減少了營運成本
- 使用壽命比傳統燈泡長，維護成本隨著降低
- 使用壽命比傳統燈泡長，維護成本隨著降低
- 使用壽命比傳統燈泡長，維護成本隨著降低
- 既有燈具最快、最輕鬆升級成 LED 技術的方法
- 既有燈具最快、最輕鬆升級成 LED 技術的方法
- 既有燈具最快、最輕鬆升級成 LED 技術的方法
- 使用及安裝完全令人安全放心的產品
- 使用及安裝完全令人安全放心的產品
- 使用及安裝完全令人安全放心的產品

特点


- 取代既有 T5 燈泡：主電源連線操作
- 取代既有 T5 燈管：直接電源安裝操作
- 與日光燈管相比更為省電
- 與日光燈管相比更為省電
- 長效使用壽命
- 長效使用壽命
- 無汞
- 無汞

MASTER LEDtube Mains T5

应用

- 辦公室、商店、教室
- 工業設施與倉庫

二维绘图



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5	15.8 mm	19 mm	1,149 mm	1,156.1 mm	1,163.2 mm
MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5	15.8 mm	19 mm	1,149 mm	1,156.1 mm	1,163.2 mm
MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5	15.8 mm	19 mm	1,149 mm	1,156.1 mm	1,163.2 mm
MAS LEDtube 600mm HE 8W 830 T5	15.8 mm	19 mm	549 mm	556.1 mm	563.2 mm
MAS LEDtube 600mm HE 8W 840 T5	15.8 mm	19 mm	549 mm	556.1 mm	563.2 mm
MAS LEDtube 600mm HE 8W 865 T5	15.8 mm	19 mm	549 mm	556.1 mm	563.2 mm

一般資訊	
燈座基底	G5
切換週期	200,000
標稱使用壽命	50,000 h
照明技術	
光束角 (Nom)	200 °
演色性指數 (CRI)	80
LLMF 標稱壽命結束 (規範)	70 %
運轉與電力	
輸入頻率	50 至 60 Hz
線路頻率	50 to 60 Hz
起始時間 (標稱)	0.5 s
控制與調光	
可調光	否
機械與外罩	
燈泡表層	霧面
燈泡形狀	T5
認證與應用	
環境溫度範圍	-20 °C 至 45 °C

照明技術

Order Code	Full Product Name	相關色溫 (標稱)	色碼	光通量
929002420608	MAS LEDtube 600mm HE 8W 830 T5	3000 K	830	1,000 lm
929002420708	MAS LEDtube 600mm HE 8W 840 T5	4000 K	840	1,050 lm
929002420808	MAS LEDtube 600mm HE 8W 865 T5	6500 K	865	1,050 lm
929002420908	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5	3000 K	830	2,300 lm
929002421008	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5	4000 K	840	2,500 lm
929002421108	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5	6500 K	865	2,500 lm

運轉與電力

Order Code	Full Product Name	耗電量
929002420608	MAS LEDtube 600mm HE 8W 830 T5	8 W
929002420708	MAS LEDtube 600mm HE 8W 840 T5	8 W

Order Code	Full Product Name	耗電量
929002420808	MAS LEDtube 600mm HE 8W 865 T5	8 W
929002420908	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5	16.5 W

MASTER LEDtube Mains T5

Order Code	Full Product Name	耗電量
929002421008	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5	16.5 W

Order Code	Full Product Name	耗電量
929002421108	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5	16.5 W

溫度

Order Code	Full Product Name	T 盒上限 (正常情況)
929002420608	MAS LEDtube 600mm HE 8W 830 T5	60 °C
929002420708	MAS LEDtube 600mm HE 8W 840 T5	60 °C
929002420808	MAS LEDtube 600mm HE 8W 865 T5	60 °C

Order Code	Full Product Name	T 盒上限 (正常情況)
929002420908	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5	70 °C
929002421008	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5	70 °C
929002421108	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5	70 °C

認證與應用

Order Code	Full Product Name	能源消耗 kWh/1000 h
929002420608	MAS LEDtube 600mm HE 8W 830 T5	8 kWh
929002420708	MAS LEDtube 600mm HE 8W 840 T5	8 kWh
929002420808	MAS LEDtube 600mm HE 8W 865 T5	8 kWh
929002420908	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5	17 kWh
929002421008	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5	17 kWh
929002421108	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5	17 kWh

