



La mejor solución LED para el reemplazo de la lámpara HPL de descarga de alta intensidad (HID)

MAESTRO: LED HID HPL

Las lámparas Philips Master LED HPL ofrecen una solución LED de amortización fácil y corta para reemplazar las lámparas de descarga de alta intensidad (HID). Los productos ofrecen las ventajas de eficiencia energética y de larga duración del reemplazo de HPL HID por LED y entregan un ahorro instantáneo y una baja inversión inicial. Gracias al tamaño de lámpara y la distribución lumínica correctos, puedes adaptar fácilmente las lámparas urbanas Master LED HPL y omitir el balastro existente mientras mejora la calidad de la iluminación.

Beneficios

- Ahorro de costos con un mínimo tiempo de amortización
- Baja inversión inicial
- Mejora la calidad de la iluminación con integración sencilla

MAESTRO: LED HID HPL

Características

- Lámparas de alta eficiencia energética
- Larga duración: 50,000 h
- Protección contra sobretensiones 4KV
- Agradable luz de color blanco con CRI 80
- Luz omnidireccional alrededor de la lámpara.
- Ahorro de energía adicional mediante conexión directa a la red eléctrica
- Tamaño de lámpara y distribución de la iluminación correctos para renovación
- Producto IP65 (se requieren enchufes con clasificación IP para aplicaciones en exteriores)

Aplicaciones

- Estacionamientos
- Parques y plazas
- Carreteras y calles

Advertencias y seguridad


- Consulta la guía de instalación o con un representante de Philips iluminación para obtener el diagrama de cableado y las instrucciones.

Versions



LEDTForce MAS HPL ED90 E40

Plano de dimensiones



Product	D	C
MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E40 FR G	91 mm	238 mm

MAESTRO: LED HID HPL

