



La soluzione LED migliore per la sostituzione delle lampade HPL a scarica ad alta intensità (HID)

MASTER - LED HID HPL

Le lampade di urbanistica Philips TrueForce LED rappresentano una soluzione LED semplice con un ottimo periodo di ammortamento per sostituire le lampade a scarica ad alta intensità (HID). Queste lampade assicurano l'efficienza energetica e la maggiore durata del LED alla sostituzione delle lampade HID, con un basso investimento iniziale e risparmi immediati. Scegliendo la lampada con le dimensioni e la distribuzione della luce adeguate, il cliente potrà montare facilmente le lampade LED TrueForce nei sistemi esistenti, migliorando così la qualità della luce senza dover cambiare gli apparecchi o compromettere l'effetto luce.

Vantaggi

- La riduzione dei costi garantisce un rapido ammortamento
- Investimento iniziale ridotto
- Migliora la qualità della luce con il semplice utilizzo

MASTER - LED HID HPL

Caratteristiche

- Lampade ad alta efficienza energetica
- Elevata durata: 50.000 ore
- Protezione da sovratensione 4 KV
- Gradevole luce bianca con CRI 80
- Luce omnidirezionale intorno alla lampada
- Ulteriore risparmio energetico grazie al collegamento diretto alla rete elettrica
- Dimensioni della lampada e distribuzione della luce corrette per il retrofit
- Prodotto IP65 (prese con grado di protezione IP necessarie per applicazioni per esterni)

Applicazione

- Parcheggi al coperto
- Parchi e piazze
- Strade e vie

Warnings and safety


- Fare riferimento alla guida all'installazione oppure contattare un rappresentante Philips Lighting per lo schema elettrico e le istruzioni.

Versions



LEDTForce MAS HPL ED90 E40

Disegno tecnico



Product	D	C
MAS LED HPL M 6klm 33.5W 840 E40 FR G	91 mm	238 mm

MASTER - LED HID HPL

