



Pengganti LED terbaik untuk lampu jalan HID dan SON dengan MASTER – LED HID SON-T

TrueForce LED Public (Jalan – SON)

Philips MASTER – Lampu LED HID SON-T merupakan solusi LED mudah dengan waktu payback singkat untuk mengganti lampu High Intensity Discharge (HID) dan High Pressure Sodium (SON). MASTER – Solusi LED HID SON-T menghadirkan efisiensi energi dan manfaat masa pakai LED yang panjang untuk penggantian HID, memberikan penghematan instan untuk investasi awal yang rendah. Dengan ukuran lampu dan distribusi cahaya yang tepat, Anda dapat dengan mudah mengganti lampu MASTER – LED HID SON-T pada sistem SON dan SON-T yang ada, meningkatkan kualitas pencahayaan dengan LED tanpa mengubah ballast (untuk penggantian IF) atau reflektor lampu.

Benefits

- Lampu hemat biaya dengan waktu payback singkat
- Investasi awal rendah
- Cara mudah untuk meningkatkan kualitas pencahayaan

TrueForce LED Public (Jalan – SON)

Features

- Lampu Efisien Energi Tinggi
- Masa pakai lama - 70.000 jam
- Perlindungan lonjakan 6KV
- Cahaya putih yang nyaman dengan CRI 70
- Solusi penggantian lampu langsung tanpa mengubah alat atau gir untuk solusi IF
- Ukuran dan distribusi cahaya yang tepat untuk retrofit
- Produk IP40 (soket rating IP diperlukan untuk aplikasi luar ruangan)


Application

- Jalan Raya dan Jalan
- Terowongan
- Garasi Parkir

Warnings and Safety


- Lihat panduan pemasangan atau hubungi perwakilan Philips Lighting untuk diagram dan petunjuk pengkabelan.

Versions



LEDTrueForce E40 55W

Dimensional drawing



Product	D	C
MAS LED SON-T EM 8.1Klm 50W 727 E40	71 mm	262 mm

TrueForce LED Public (Jalan – SON)

