



Yüksek Yoğunluklu Deşarj (HID) lamba değişimi için en iyi LED çözümü

TrueForce LED Endüstriyel ve perakende Şebeke (Highbay – HPI/SON/HPL)

Philips MASTER – LED HID HPI EM/Ana Şebeke Yüksek Bay lambaları, yüksek tavanlı uygulamalarda HID alternatiflerini değiştirmek için size hızlı ve kolay bir geri ödeme çözümü sunar. MASTER – LED HID HPI EM/Mains çözümleri, yükseltilebilir çözüm ile enerji verimliliğinin ve uzun kullanım ömrünün LED avantajlarını sunar. MASTER – LED HID HPI EM/Mains tasarımı, armatürleri veya EM balastını değiştirmeden HID lambaların doğrudan yenilenmesine olanak sağlar (daha fazla bilgi için kurulum kılavuzuna bakın). MASTER – LED HID HPI EM/Mains lambası, bu tür yükseltmelerin uygulanabilirliğini en üst düzeye çıkarmak için hem 250 W hem de 400 W EM balast ile uyumludur.

Faydaları

- Kısa yatırım geri ödeme süresi ile maliyet tasarrufu
- Düşük başlangıç yatırımı
- Kolay benimseme ile aydınlatma kalitesini artırır

Özellikler


- Yüksek enerji tasarruflu lambalar
- Uzun ömür – 50.000 saat
- 4KV ani akım korumalı
- Fikstür veya EM balastını değiştirmeden doğrudan lamba değiştirme çözümü
- 250 W ve 400 W EM tertibatlarla uyumludur
- Doğrudan Şebeke bağlantısı ile ek Enerji tasarrufu
- CRI 80 ile hoş beyaz ışık

TrueForce LED Endüstriyel ve perakende Şebeke (Highbay – HPI/SON/HPL)

Uygulama

- Endüstriyel/perakende – depolar, fabrikalar, mağazalar, ulaşım merkezleri

Boyutlu çizim



Product	D	C
TForce HB 140W E40 840 WB GM	250 mm	290 mm
TForce HB 140W E40 865 WB GM	250 mm	290 mm

Genel Bilgiler

Kapak Tabanı	E40
Anahtar Döngüsü	50.000
Nominal kullanım ömrü	50.000 h

Işık Teknik Ayrıntıları

Işın Açısı (Nom)	120 °
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
Işık Akısı	20.000 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Güç Tüketimi	140 W
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s

Sıcaklık

Muhafaza Maksimumu (Nom.)	57 °C
---------------------------	-------

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik ve Muhafaza

Lamba Kaplaması	Şeffaf
Lamba Biçimi	Diğerleri

Onay ve Uygulama

Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +45 °C
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	140 kWh

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk Kodu
73272100	TrueForce HB 140W E40 840 WB GM	4000 K	840
73276900	TrueForce HB 140W E40 865 WB GM	6500 K	865

TrueForce LED Endüstriyel ve perakende Şebeke (Highbay – HPI/SON/HPL)

