



La mejor solución LED para el reemplazo de lámparas de descarga de alta intensidad (HID)

LED TrueForce Core industrial y comercial (Gran altura – HPI/SON/HPL)

Las lámparas Philips TrueForce Core LED I&R son una solución LED fácil y de rápida recuperación para reemplazar lámparas de descarga de alta intensidad (HID, por sus siglas en inglés). Este producto trae consigo las ventajas del ahorro de energía y de la larga vida útil de los LED como reemplazo de HID y proporciona ahorros instantáneos con una baja inversión inicial. Gracias al tamaño adecuado de la lámpara y su distribución de luz, es muy fácil retroadaptar las lámparas TrueForce Core LED I&R y derivar el balasto existente, al mismo tiempo que se mejora la calidad de la iluminación.

Beneficios

- Ahorro de costos con un mínimo tiempo de recuperación
- Iluminación en el espacio de trabajo más amplio
- Baja inversión inicial
- Mejora la calidad de la iluminación con integración sencilla

LED TrueForce Core industrial y comercial (Gran altura – HPI/SON/HPL)

Características

- Gran eficacia energética
- Vida útil de 20.000 horas
- Ángulo de haz de luz ancho de 240°
- Derive el balasto y ahorre energía adicional
- Agradable luz de color blanco con CRI 80

Aplicaciones

- Industrial/tiendas minoristas: depósitos, fábricas, tiendas, centros de transporte

Versions



Product standard image



Product standard image



Product standard image




Product standard image



Product standard image


Plano de dimensiones




Product	D	C
TForce Core HB 4Klm 40W E27 865 WV	120 mm	196 mm

LED TrueForce Core industrial y comercial (Gran altura – HPI/SON/HPL)


Plano de dimensiones




Product	D	C
TForce Core HB 5Klm 50W E40 865 WV	140 mm	227 mm



Product	D	C
TForce Core HB 3Klm 30W E27 865 WV	102 mm	168 mm



Product	D	C
TForce Core HB 5Klm 50W E27 865 WV	140 mm	224 mm



Product	D	C
TForce Core HB 2.5Klm 25W E27 865 WV	82 mm	143 mm

LED TrueForce Core industrial y comercial (Gran altura – HPI/SON/HPL)

Información general	
Ciclo del interruptor	50,000
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Información técnica sobre la luz	
Ángulo de haz (nominal)	150 °
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Índice de producción de color (IRC)	80
Código de color	865
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Aprobación y aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C

Información general

Order Code	Full Product Name	Tapa-base
929003759312	TForce Core HB 5Klm 50W E27 865 WV	E27
929003759412	TForce Core HB 5Klm 50W E40 865 WV	E40
929003759112	TForce Core HB 3Klm 30W E27 865 WV	E27
929003759212	TForce Core HB 4Klm 40W E27 865 WV	E27
929003759012	TForce Core HB 2.5Klm 25W E27 865 WV	E27

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso
929003759312	TForce Core HB 5Klm 50W E27 865 WV	5,000 lm
929003759412	TForce Core HB 5Klm 50W E40 865 WV	5,000 lm
929003759112	TForce Core HB 3Klm 30W E27 865 WV	3,000 lm

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso
929003759212	TForce Core HB 4Klm 40W E27 865 WV	4,000 lm
929003759012	TForce Core HB 2.5Klm 25W E27 865 WV	2,500 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
929003759312	TForce Core HB 5Klm 50W E27 865 WV	50 W
929003759412	TForce Core HB 5Klm 50W E40 865 WV	50 W
929003759112	TForce Core HB 3Klm 30W E27 865 WV	30 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
929003759212	TForce Core HB 4Klm 40W E27 865 WV	40 W
929003759012	TForce Core HB 2.5Klm 25W E27 865 WV	25 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929003759312	TForce Core HB 5Klm 50W E27 865 WV	78 °C
929003759412	TForce Core HB 5Klm 50W E40 865 WV	78 °C
929003759112	TForce Core HB 3Klm 30W E27 865 WV	79 °C

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929003759212	TForce Core HB 4Klm 40W E27 865 WV	81 °C
929003759012	TForce Core HB 2.5Klm 25W E27 865 WV	88 °C

Mecánica y carcasa

Order Code	Full Product Name	Forma del foco
929003759312	TForce Core HB 5Klm 50W E27 865 WV	T140
929003759412	TForce Core HB 5Klm 50W E40 865 WV	T140

Order Code	Full Product Name	Forma del foco
929003759112	TForce Core HB 3Klm 30W E27 865 WV	T100
929003759212	TForce Core HB 4Klm 40W E27 865 WV	T120

LED TrueForce Core industrial y comercial (Gran altura – HPI/SON/HPL)

Order Code	Full Product Name	Forma del foco
929003759012	TForce Core HB 2.5Klm 25W E27 865 WV	T80

