



La meilleure solution LED pour le remplacement des lampes à décharge haute intensité (HID, High-Intensity Discharge)

Lampes LED TrueForce Core pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – HPI/SON/HPL)

Les lampes LED Philips TrueForce Core offrent une solution de LED avec retour sur investissement rapide, pour remplacer les lampes à décharge haute intensité (HID). En cas de remplacement de HID, ces produits procurent les avantages propres aux LED en termes d'efficacité énergétique et de longue durée de vie, et ils garantissent une économie instantanée et un faible investissement initial. Avec la bonne taille de lampe et la bonne distribution de lumière, vous pouvez facilement installer les lampes LED TrueForce Core et contourner le ballast existant tout en améliorant la qualité de l'éclairage.

Lampes LED TrueForce Core pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – HPI/SOON/HPL)

Avantages

- Réduction des coûts grâce au court délai de récupération de l'investissement
- Lumière sur l'espace de travail au sens large
- Faible investissement initial
- Amélioration de la qualité de l'éclairage et installation facile

Fonctions

- Efficacité énergétique élevée
- Durée de vie de 20 000 heures
- Grand angle d'ouverture du faisceau de 240°
- Contournez le ballast et économisez de l'énergie supplémentaire
- Lumière blanche agréable avec IRC 80

Application

- Espaces industriels/commerciaux : entrepôts, usines, magasins, zones de transport

Versions



LEDTrueForce Core HB Tshape E27



LEDTrueForce Core Tshape E27 FR 2



LEDTrueForce Core Tshape E27 FR 3




LEDTrueForce Core Tshape E27 FR 1




LEDTrueForce Core HB Tshape E40

Lampes LED TrueForce Core pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – HPI/SON/HPL)


Schéma dimensionnel




Product	D	C
TForce Core HB 40W E27 830 GN3	118 mm	193 mm
TForce Core HB 40W E27 865 GN3	118 mm	193 mm



Product	D	C
TForce Core HB 30W E27 830 GN3	100 mm	165 mm
TForce Core HB 30W E27 865 GN3	100 mm	165 mm




Product	D	C
TForce Core HB 50W E40 865 GN3	139 mm	224 mm



Product	D	C
TForce Core HB 50W E27 830 GN3	139 mm	221 mm
TForce Core HB 50W E27 865 GN3	139 mm	221 mm

Lampes LED TrueForce Core pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – HPI/SON/HPL)

Schéma dimensionnel



Product	D	C
TForce Core HB 25W E27 830 GN3	80 mm	139 mm
TForce Core HB 25W E27 865 GN3	80 mm	139 mm

Informations générales	
Cycle d'allumage	50 000
Durée de vie nominale	15 000 h
Données techniques de l'éclairage	
Angle d'émission du faisceau (nom.)	180 degré(s)
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Dépoli
Forme de l'ampoule	Forme en T
Approbation et application	
Plage de température ambiante	-20 °C à 45 °C

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Culot
929002408708	TForce Core HB 50W E27 830 GN3	E27
929002408808	TForce Core HB 50W E27 865 GN3	E27
929002408308	TForce Core HB 30W E27 830 GN3	E27
929002408408	TForce Core HB 30W E27 865 GN3	E27
929002408508	TForce Core HB 40W E27 830 GN3	E27
929002408608	TForce Core HB 40W E27 865 GN3	E27
929002408108	TForce Core HB 25W E27 830 GN3	E27
929002408208	TForce Core HB 25W E27 865 GN3	E27
929002408908	TForce Core HB 50W E40 865 GN3	E40

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Code couleur	Flux lumineux
929002408708	TForce Core HB 50W E27 830 GN3	3000 K	830	4 800 lm
929002408808	TForce Core HB 50W E27 865 GN3	6500 K	865	5 000 lm
929002408308	TForce Core HB 30W E27 830 GN3	3000 K	830	3 000 lm
929002408408	TForce Core HB 30W E27 865 GN3	6500 K	865	3 200 lm
929002408508	TForce Core HB 40W E27 830 GN3	3000 K	830	3 700 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Code couleur	Flux lumineux
929002408608	TForce Core HB 40W E27 865 GN3	6500 K	865	4 000 lm
929002408108	TForce Core HB 25W E27 830 GN3	3000 K	830	2 600 lm
929002408208	TForce Core HB 25W E27 865 GN3	6500 K	865	2 700 lm
929002408908	TForce Core HB 50W E40 865 GN3	6500 K	865	5 000 lm

Lampes LED TrueForce Core pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – HPI/SON/HPL)



Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
929002408708	TForce Core HB 50W E27 830 GN3	50 W
929002408808	TForce Core HB 50W E27 865 GN3	50 W
929002408308	TForce Core HB 30W E27 830 GN3	30 W
929002408408	TForce Core HB 30W E27 865 GN3	30 W
929002408508	TForce Core HB 40W E27 830 GN3	40 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
929002408608	TForce Core HB 40W E27 865 GN3	40 W
929002408108	TForce Core HB 25W E27 830 GN3	25 W
929002408208	TForce Core HB 25W E27 865 GN3	25 W
929002408908	TForce Core HB 50W E40 865 GN3	50 W

Température

Order Code	Full Product Name	Température maximale du boîtier (nom.)
929002408708	TForce Core HB 50W E27 830 GN3	78 °C
929002408808	TForce Core HB 50W E27 865 GN3	78 °C
929002408308	TForce Core HB 30W E27 830 GN3	75 °C
929002408408	TForce Core HB 30W E27 865 GN3	75 °C
929002408508	TForce Core HB 40W E27 830 GN3	79 °C
929002408608	TForce Core HB 40W E27 865 GN3	79 °C
929002408108	TForce Core HB 25W E27 830 GN3	90 °C
929002408208	TForce Core HB 25W E27 865 GN3	90 °C
929002408908	TForce Core HB 50W E40 865 GN3	78 °C



Lampes LED TrueForce Core pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – HPI/SON/HPL)

