



Yüksek Yoğunluklu Deşarj (HID) lamba değişimi için en iyi LED çözümü

TrueForce Core LED Endüstriyel ve Perakende (Highbay – HPI/SON/HPL)

Philips TrueForce LED I&R lambaları Yüksek Yoğunluklu Deşarj (HID) lambalarını değiştirmek için kolay ve kısa sürede geri dönüş veren bir LED çözümü sunar. Ürünler, HID'nin LED ile değiştirilmesinin sunduğu enerji verimliliği ve uzun kullanım ömrü avantajlarına olanak tanır ve anında tasarruf sağlamanın yanı sıra düşük başlangıç yatırımı gerektirir. Doğru lamba boyutuna ve ışık dağılımına sahip TrueForce LED I&R lambaları ile mevcut sistem kolayca yenilenebilir ve mevcut balast atlanırken aydınlatma kalitesi artırılır.

Faydaları

- Kısa yatırım geri ödeme süresi ile maliyet tasarrufu
- Daha geniş çalışma alanında ışık
- Düşük başlangıç yatırımı
- Kolay benimseme ile aydınlatma kalitesini artırır

Özellikler

- Yüksek enerji verimliliği
- 20.000 saat kullanım ömrü
- Geniş ışın açısı, 240°
- Balastı atlayın ve fazladan enerji tasarrufu yapın
- CRI 80 ile hoş beyaz ışık

Uygulama

- Endüstriyel/perakende – depolar, fabrikalar, mağazalar, ulaşım merkezleri


TrueForce Core LED Endüstriyel ve Perakende (Highbay – HPI/SON/HPL)

Versions



LEDTForce Core Tshape E27 FR 2

Boyutlu çizim



Product	D	C
TForce Core HB MV ND 24W E27 840 G3	100 mm	165 mm
TForce Core HB MV ND 24W E27 865 G3	100 mm	165 mm

TrueForce Core LED Endüstriyel ve Perakende (Highbay – HPI/SON/HPL)

Genel Bilgiler

Kapak Tabanı	E27
Anahtar Döngüsü	50.000
Nominal kullanım ömrü	15.000 h

Işık Teknik Ayrıntıları

Işın Açısı (Nom)	180 °
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
Işık Akısı	3.200 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Güç Tüketimi	24 W
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s

Sıcaklık

Muhafaza Maksimumu (Nom.)	70 °C
---------------------------	-------

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik ve Muhafaza


Lamba Kaplaması	Buzlu
Lamba Biçimi	T şeklinde

Onay ve Uygulama

Ortam sıcaklığı aralığı	-20 °C ila 45 °C
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	24 kWh

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk Kodu
78113200	TrueForce Core HB MV ND 24W E27 840 G3	4000 K	840
78115600	TrueForce Core HB MV ND 24W E27 865 G3	6500 K	865



TrueForce Core LED Endüstriyel ve Perakende (Highbay – HPI/SON/HPL)

