



取代高壓氣體放電 (HID) 燈管的最佳 LED 解決方案

TrueForce 核心 LED 工業與商店照明 (高天井 – HPI/SON/HPL)

Philips LED HID 高天井 LED 燈泡為取代高強度放電 (HID) 燈具找到用法簡單、成本回收時間短的 LED 解決方案。這一系列產品擁有 LED 節能、長效使用壽命的好處，能一舉取代 HID 燈，立即節省成本和初始投資門檻低。憑藉適當尺寸的燈具和燈光分佈，您可以輕鬆以 Philips LED HID 高天井 LED 燈泡直接替換並且略過現有的安定器，同時提升照明品質。

优点

- 節省成本，回本時間短
- 照亮工作空間，面積加大
- 低初始投資成本
- 以輕鬆自在的用量提升照明品質

特点

- 超省電
- 使用壽命 50,000 小時
- 寬光束角度 120°
- 略過安定器並且節省額外能量
- 令人愉悅的 CRI 80 白光

应用

- 工業/商店照明：倉庫、工廠、工作室、交通樞紐


TrueForce 核心 LED 工業與商店照明 (高天井 – HPI/SON/HPL)

Versions



LEDTForce Core HB Tshape E40

二维绘图



Product	D	C
TForce Core HB MV ND 52W E27 865	140 mm	224 mm

