



LED zdroje s klasickými vlákny pro dekorativní osvětlení

Svíčkové a lustrové světelné zdroje LED s klasickým vláknem

LED zdroje s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických svíčkových a lustrových žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Vyzářují krásné, dekorativní, teplé bílé světlo a šetří přibližně 90 % nákladů oproti tradičním svíčkovým a lustrovým žárovkám.

Výhody

- Přibližně 90% úspora energie
- Velmi dlouhá životnost prodlužuje interval výměny
- Snadná náhrada klasických světelných zdrojů

Vlastnosti

- Klasický design a tvar
- Nepřehlédnutelný design, zajímavý vzhled v zapnutém i vypnutém stavu
- Dokonalé řešení a vysoce kvalitní povrchová úprava
- Vynikající barevné podání (CRI nad 80) je zárukou živých barev
- Šetrná k životnímu prostředí: neobsahuje rtuť ani jiné nebezpečné látky

Aplikace

- Ideální pro dekorativní osvětlení
- Domácí použití
- Pohostinství: restaurace a hotely

Svíčkové a lustrové světelné zdroje LED s klasickým vláknem

Versions



CLA LEDcandle 25W E14 827 FR P45





LEDbulb CLA T25L E14 CL



LED classic T25L E14 CL POS2

Rozměrové výkresy



Product	D	C
LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	45 mm	80 mm

Product	D	C
LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	25 mm	90 mm
LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4	25 mm	90 mm

Svíčkové a lustrové světelné zdroje LED s klasickým vláknem

Obecné informace	
Patice krytky	E14
Cyklus zapnutí	20 000
Nominální životnost	15 000 h
Světelně technické	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Index podání barev (CRI)	80
Kód barvy	827
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Provozní a elektrické	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Jmenovitá životnost (hodiny)
76343500	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	15 000 h
78333402	LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	-
78335802	LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4	-

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Světelný tok
76343500	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	470 lm
78333402	LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	250 lm

Order Code	Full Product Name	Světelný tok
78335802	LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4	470 lm

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Frekvence sítě	Spotřeba	Ekvivalentní
			energie	příkon
76343500	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	50 to 60 Hz	4,3 W	40 W
78333402	LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	-	2,1 W	25 W

Order Code	Full Product Name	Frekvence sítě	Spotřeba	Ekvivalentní
			energie	příkon
78335802	LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4	-	4,5 W	40 W

Teplota okolí

Order Code	Full Product Name	Maximální teplota (jmen.)
76343500	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	55 °C
78333402	LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	38 °C

Order Code	Full Product Name	Maximální teplota (jmen.)
78335802	LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4	57 °C

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Povrchová	Tvar žárovky
		úprava žárovky	
76343500	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	Matná	P45
78333402	LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	Číré	T25

Order Code	Full Product Name	Povrchová	Tvar žárovky
		úprava žárovky	
78335802	LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4	Číré	T25

Certifikace a použití

Svíčkové a lustrové světelné zdroje LED s klasickým vláknem

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolní teploty	Spotřeba energie kWh/1000 h
76343500	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	-20 °C až 45 °C	5 kWh
78333402	LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	-20 až +45 °C	3 kWh
78335802	LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4	-20 až +45 °C	5 kWh

