



LED-lyskilder med klassisk glødetråd giver dekorativ belysning

LED-kerner og -kroner med klassisk glødetråd

Med deres klassiske design kombinerer LED-kerner og -kroner med klassisk glødetråd de velkendte former på de klassiske kerte- og kroneformede glødepærer med fordelene ved den langtidsholdbare LED-teknologi. De giver et dekorativt, varmt hvidt lys og sparer samtidig omkring 90 % på energiregningen sammenlignet med traditionelle lyskerter og -kroner.

Fordele

- Ca. 90 % energibesparelse
- Meget lang levetid, der reducerer behovet for udskiftning
- Nem udskiftning af klassiske, traditionelle lyskilder

Funktioner

- Klassisk design og klassiske former
- De er designet til at blive set, og ser godt ud både tændt og slukket
- Perfekt pasform og overfladebehandling af høj kvalitet
- Høj farvegengivelse (CRI over 80) for levende farver
- Miljøvenlige: indeholder ikke kviksølv eller andre farlige stoffer

Anvendelsesområder

- Perfekt til dekorative installationer
- Anvendelser i hjemmet
- Hoteller og restauranter

LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

Versions



CLA LEDcandle 25W E14 827 FR
P45





LEDbulb CLA T25L E14 CL



LEDcandle Classic 35W E14 P45
Mirror Crown 827 CL ND

Målskitse



Product	D	C
LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	45 mm	80 mm
LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	45 mm	82 mm

Product	D	C
LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	25 mm	90 mm

LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

Generelle oplysninger	
Fod	E14
Skiftecyklus	20.000
Normeret levetid	15.000 t
Lysteknisk	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Farvekode	827
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Nominel levetid (timer)
929001345555	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	15.000 t
929001949028	LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	-
929001395155	LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	15.000 t

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm
929001345555	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	470 lm
929001949028	LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	250 lm

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm
929001395155	LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	397 lm

Drift og el

Full Product				
Order Code	Name	Linjefrekvens	Strømforbrug	Wattforbrugsækvivalent
929001345555	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	50 to 60 Hz	4,3 W	40 W
929001949028	LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	-	2,1 W	25 W

Full Product				
Order Code	Name	Linjefrekvens	Strømforbrug	Wattforbrugsækvivalent
929001395155	LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	50 to 60 Hz	4 W	35 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
929001345555	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	55 °C
929001949028	LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	38 °C

Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
929001395155	LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	45 °C

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Pære finish	Lyskildeform
929001345555	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	Matteret	P45
929001949028	LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	Klar	T25

Order Code	Full Product Name	Pære finish	Lyskildeform
929001395155	LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	Spejlkrone	P45

Godkendelse og anvendelsesområde

LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	Energiforbrug
			kWh/1000 t.
929001345555	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	-20 °C til 45 °C	5 kWh
929001949028	LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	-20 til +45 °C	3 kWh
929001395155	LEDClassic CM P45 - 35W WW E14 CL ND SRT4		4 kWh

