



Klassiset LED-hehkulankalamput koristevalaistukseen

Perinteiset ledihehkulankakynntilät ja -lamput

Perinteisen klassisesti muotoilluissa ledihehkulankakynntilöissä ja -lampuissa tuttu muotokieli yhdistyy lediteknikan pitkään kestoön. Ne valaisevat kauniin lämpimästi ja koristeellisesti valkoisella valolla ja säästävät energiakustannuksia noin 90 % verrattuina perinteisiin polttimoihin.

Hyödyt

- Noin 90 %:n energiansäästö
- Erittäin pitkän käyttöiän ansiosta lamppua ei tarvitse vaihtaa usein
- Helppo vaihtaa perinteisten lamppujen tilalle

Ominaisuudet

- Vanhanaikainen muotokieli
- Suunniteltu näkymään, näyttää hyvältä sytytettynä ja sammutettuna
- Täydellinen sopivuus ja laadukas viimeistely
- Erinomainen värintoistoindeksi (CRI on yli 80) takaa eloiset värit
- Ympäristöystävällinen: ei sisällä elohopeaa eikä muita vaarallisia aineita

Käyttökohteet

- Oikea valinta koristevalaistusasennuksiin
- Käyttö kotitalouksissa
- Hotellit ja ravintolat

Perinteiset ledihehkulankakyynttilät ja -lamput

Versions



CLA LEDcandle 25W E14 827 FR
P45





LEDbulb CLA T25L E14 CL



LEDcandle Classic 35W E14 P45
Mirror Crown 827 CL ND

Mittapiirros



Product	D	C
LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	45 mm	80 mm
LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	45 mm	82 mm

Product	D	C
LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	25 mm	90 mm

Perinteiset ledihehkulankakynttilät ja -lamput

Yleistä tietoa	
Kanta	E14
Sytytys	20 000
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värilämpötila (nim.)	2700 K
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Värikoodi	827
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Order Code	Full Product Name	Eliniän mitoitusarvo (tuntia)
929001345555	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	15 000 tuntia
929001949028	LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	-
929001395155	LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	15 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valovirta
929001345555	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	470 lm
929001949028	LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	250 lm

Order Code	Full Product Name	Valovirta
929001395155	LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	397 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Viivatiheys	Virrankulutus	Vastaa teholtaan
929001345555	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	50 to 60 Hz	4,3 W	40 W
929001949028	LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	-	2,1 W	25 W

Order Code	Full Product Name	Viivatiheys	Virrankulutus	Vastaa teholtaan
929001395155	LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	50 to 60 Hz	4 W	35 W

Käyttölämpötila

Order Code	Full Product Name	T-Case, maksimi (nim.)
929001345555	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	55 °C
929001949028	LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	38 °C

Order Code	Full Product Name	T-Case, maksimi (nim.)
929001395155	LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	45 °C

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Lampun pinta	Hehkulampun muoto
929001345555	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	Matta	P45
929001949028	LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	Kirkas	T25

Order Code	Full Product Name	Lampun pinta	Hehkulampun muoto
929001395155	LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	Peili, kruunu	P45

Merkinnät ja luokitukset

Perinteiset ledihehkulankakyynttilät ja -lamput

Order Code	Full Product Name	Ympäristön lämpötila	Energiankulutus kWh/1000 h
929001345555	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	-20...+45 °C	5 kWh
929001949028	LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	-20...+45 °C	3 kWh
929001395155	LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	-	4 kWh

