



# Klasszikus LED-es izzószálas fényforrás, dekoratív világítási célokra

## Klasszikus izzószálas LED-es gyertya- és csillárégők

A hagyományos kialakítású, klasszikus izzószálas LED-es gyertya- és csillárégők megszokott alakja tartós LED-technológiát rejt. Csodaszép, dekoratív, meleg fehér fényt sugároznak a hagyományos gyertya- és csillárégőkhöz képest kb. 90%-os energiamegtakarítás mellett.

### Előnyök

- Mintegy 90%-os energiamegtakarítás
- Nagyon hosszú élettartam, amely csökkenti a szükséges fényforráscserék számát
- A klasszikus, hagyományos lámpák könnyen lecserélhetők

### Szolgáltatások

- Hagományos kialakítás, klasszikus forma
- Látványra tervezve – remek megjelenés be- és kikapcsolva is
- Tökéletes illeszkedés és kiváló minőségű felületkezelés
- Kitűnő színvisszaadási index (>CRI 80) az élethű színekért
- Környezetbarát: nem tartalmaz higanyt vagy más veszélyes anyagokat

### Alkalmazás

- Dekoratív funkciójú helyekre tökéletes
- Háztartási alkalmazási területek
- Vendéglátóipar: éttermek és szállodák

# Klasszikus izzószálas LED-es gyertya- és csillárégők

## Versions



CLA LEDcandle 25W E14 827 FR P45





LEDbulb CLA T25L E14 CL



LED classic T25L E14 CL POS2

## Méretezett rajza



| Product                                 | D     | C     |
|-----------------------------------------|-------|-------|
| LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4 | 45 mm | 80 mm |

| Product                                | D     | C     |
|----------------------------------------|-------|-------|
| LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4 | 25 mm | 90 mm |
| LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4 | 25 mm | 90 mm |

# Klasszikus izzószálas LED-es gyertya- és csillárégők

| Általános információ                                             |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| Fejelés - foglalat                                               | E14      |
| Kapcsolási ciklus                                                | 20 000   |
| Névleges élettartam                                              | 15 000 h |
| Technikai adatok                                                 |          |
| Korrelált színhőmérséklet (névleges)                             | 2700 K   |
| Színvisszaadási index (CRI)                                      | 80       |
| Színkód                                                          | 827      |
| Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges) | 70 %     |
| Működtetés és elektronika                                        |          |
| Bemeneti frekvencia                                              | 50–60 Hz |
| Indulási idő (névleges)                                          | 0,5 s    |
| Vezérlők és fényerő-szabályozás                                  |          |
| Szabályozható                                                    | Nem      |

| Order Code | Full Product Name                       | Névleges élettartam (óra) |
|------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 76343500   | LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4 | 15 000 h                  |
| 78333402   | LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4  | -                         |
| 78335802   | LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4  | -                         |

## Technikai adatok

| Order Code | Full Product Name                       | Fényáram |
|------------|-----------------------------------------|----------|
| 76343500   | LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4 | 470 lm   |
| 78333402   | LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4  | 250 lm   |

| Order Code | Full Product Name                      | Fényáram |
|------------|----------------------------------------|----------|
| 78335802   | LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4 | 470 lm   |

## Működtetés és elektronika

| Order Code | Full Product Name                       | Hálózati    | Teljesítmény-        |            |
|------------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|------------|
|            |                                         | frekvencia  | Teljesítményfelvétel | egyenérték |
| 76343500   | LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4 | 50 to 60 Hz | 4,3 W                | 40 W       |
| 78333402   | LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4  | -           | 2,1 W                | 25 W       |

| Order Code | Full Product Name                      | Hálózati   | Teljesítmény-        |            |
|------------|----------------------------------------|------------|----------------------|------------|
|            |                                        | frekvencia | Teljesítményfelvétel | egyenérték |
| 78335802   | LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4 | -          | 4,5 W                | 40 W       |

## Hőmérséklet

| Order Code | Full Product Name                       | A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges) |
|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 76343500   | LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4 | 55 °C                                       |
| 78333402   | LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4  | 38 °C                                       |

| Order Code | Full Product Name                      | A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges) |
|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 78335802   | LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4 | 57 °C                                       |

## Mechanika és tokozás

| Order Code | Full Product Name                       | Fényforrás kialakítása | Fényforrásbúra formája |
|------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 76343500   | LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4 | Matt                   | P45                    |
| 78333402   | LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4  | Átlátszó               | T25                    |

| Order Code | Full Product Name                      | Fényforrás kialakítása | Fényforrásbúra formája |
|------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 78335802   | LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4 | Átlátszó               | T25                    |

# Klasszikus izzószálas LED-es gyertya- és csillárégők

## Tanúsítvány és alkalmazási területek

| Order Code | Full Product Name                          | Környezeti hőmérséklet-tartomány | Energiafogyasztás kWh/1000 óra |
|------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 76343500   | LED classic 40W P45 E14<br>WW FR ND RFSRT4 | -20 és 45 °C között              | 5 kWh                          |
| 78333402   | LED classic 25W T25L E14<br>CL ND RF SRT4  | -20 – +45 °C                     | 3 kWh                          |
| 78335802   | LED classic 40W T25L<br>E14 CL ND RF SRT4  | -20 – +45 °C                     | 5 kWh                          |

