



Lampade LED con filamento per illuminazioni decorative

Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva

Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic filament LED goccia e oliva uniscono le forme tradizionali delle classiche lampade a incandescenza ai vantaggi della tecnologia LED in termini di durata di vita. Producono una piacevole luce bianca calda consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampade tradizionali.

Vantaggi

- Circa il 90% di risparmio energetico
- Durata molto lunga che riduce l'esigenza di sostituzione
- Sostituzione semplice delle lampade tradizionali classiche

Caratteristiche

- Design tradizionale con forma classica
- Progettate per la visibilità, sia accese che spente
- Idoneità perfetta e finiture di alta qualità
- Elevata resa dei colori (CRI sopra 80) per colori vividi
- Rispetto dell'ambiente: non contiene mercurio o altre sostanze nocive

Applicazione

- Perfette per le installazioni decorative
- Applicazioni domestiche
- Hotel, ristoranti e bar

Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva

Versions




LEDbutb CL T25L E14 CL



LED classic T25L E14 CL POS2

Disegno tecnico



Product	D	C
LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	25 mm	90 mm
LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4	25 mm	90 mm

Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva

Informazioni generali

Attacco	E14
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Durata nominale	15.000 ore

Dati tecnici di illuminazione

Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K
Indice di resa cromatica (CRI)	80
Codice colore	827
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Funzionamento e parte elettrica

Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	T25

Approvazione e applicazione

Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C
---------------------------------	-----------------

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso
78333402	LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	250 lm
78335802	LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4	470 lm

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Potenza equivalente
78333402	LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	2,1 W	25 W

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Potenza equivalente
78335802	LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4	4,5 W	40 W


Temperatura

Order Code	Full Product Name	Temp. massima involucro (Nom)
78333402	LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	38 °C

Order Code	Full Product Name	Temp. massima involucro (Nom)
78335802	LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4	57 °C

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/1000 h
78333402	LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	3 kWh
78335802	LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4	5 kWh



Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva

