



Klassiske LED-trådlamper for dekorativ belysning

LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

De klassiske LED-lyskildene med glødetråd og lysskinn har et klassisk, tidløst design som kombinerer den kjente formen til glødelamper med fordelene ved den varige LED-teknologien. De gir lekkert, dekorativt varmhvitt lys samtidig som du sparer rundt 90 % av energikostnadene sammenlignet med tradisjonelle lyspærer.

Fordeler

- Sparer ca. 90 % energi
- Svært lang levetid som reduserer behovet for utskifting
- Enkel erstatning for klassiske tradisjonelle lyskilder

Funksjoner

- Klassisk design og form
- Skapt for å bli sett, ser bra ut både av og på
- Perfekt passform og utførelse av høy kvalitet
- Høy fargegjengivelse (CRI over 80) gir klare farger
- Miljøvennlig: inneholder ikke kvikksølv eller andre skadelige stoffer

Søknad

- Perfekt for dekorative installasjoner
- Bruksområder i private hjem
- Hotell- og restaurantnæringen: restauranter og hoteller

LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

Versions



CLA LEDcandle 25W E14 827 FR P45



LEDbulb CLA T25L E14 CL





LED classic T25L E14 CL POS2



LEDcandle Classic 35W E14 P45 Mirror Crown 827 CL ND

Målskisse



Product	D	C
LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	45 mm	80 mm
LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	45 mm	82 mm

Product	D	C
LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	25 mm	90 mm
LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4	25 mm	90 mm

LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

Generell informasjon	
Sokkelbase	E14
Brytersyklus	20 000
Nominell levetid	15 000 time(r)
Teknisk belysning	
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2700 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Fargekode	827
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Starttid (nom.)	0,5 s
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Anslått levetid (timer)
929001345555	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	15 000 time(r)
929001949028	LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	-
929001956728	LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4	-
929001395155	LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	15 000 time(r)

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysytelse
929001345555	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	470 lm
929001949028	LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	250 lm

Order Code	Full Product Name	Lysytelse
929001956728	LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4	470 lm
929001395155	LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	397 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Line		Effekten som tilsvarer
		Frequency	Effektforbruk	
929001345555	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	50 to 60 Hz	4,3 W	40 W
929001949028	LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	-	2,1 W	25 W

Order Code	Full Product Name	Line		Effekten som tilsvarer
		Frequency	Effektforbruk	
929001956728	LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4	-	4,5 W	40 W
929001395155	LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	50 to 60 Hz	4 W	35 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
929001345555	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	55 °C
929001949028	LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	38 °C
929001956728	LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4	57 °C

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
929001395155	LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	45 °C

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Lyspæreoverflate	Lyspæreform
929001345555	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	Matt	P45
929001949028	LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	Matt	T25

Order Code	Full Product Name	Lyspæreoverflate	Lyspæreform
929001956728	LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4	Matt	T25
929001395155	LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	Speilkrone	P45

LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer mellom	Energiforbruk kWh/1000 t
929001345555	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	-20 °C til 45 °C	5 kWh
929001949028	LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	-20 til +45 °C	3 kWh
929001956728	LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4	-20 til +45 °C	5 kWh
929001395155	LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	-	4 kWh

