



Lampy LED z klasycznym żarnikiem do oświetlenia dekoracyjnego

Świece i bańki LED z klasycznym żarnikiem

Świece i bańki LED z klasycznym żarnikiem łączą w sobie tradycyjne kształty klasycznych świec i bańek z zaletami trwałej technologii LED. Zapewniają piękne, dekoracyjne ciepłe światło białe, a jednocześnie oszczędzają około 90% kosztów energii w porównaniu z tradycyjnymi świecami i bańkami.

Korzyści

- Energooszczędność ok. 90%
- Bardzo długi okres eksploatacji, ograniczający konieczność wymiany
- Doskonały zamiennik klasycznych lamp konwencjonalnych

Cechy

- Tradycyjna konstrukcja i klasyczny kształt
- Stworzone, by je dostrzegać. Wyglądają świetnie zarówno włączone, jak i wyłączone.
- Doskonale dopasowanie i wysokiej jakości wykończenie
- Wysoki współczynnik oddawania barw (CRI powyżej 80) zapewnia żywe kolory
- Przyjazne dla środowiska: nie zawierają rtęci ani innych niebezpiecznych substancji

Zastosowanie

- Idealne do instalacji dekoracyjnych
- Zastosowania domowe
- Hotele i restauracje

Świece i bańki LED z klasycznym żarnikiem

Wersje



CLA LEDcandle 25W E14 827 FR P45





LEDbulb CLA T25L E14 CL



LED classic T25L E14 CL POS2

Rysunki techniczne



Product	D	C
LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	45 mm	80 mm

Product	D	C
LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	25 mm	90 mm
LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4	25 mm	90 mm

Świece i bańki LED z klasycznym żarnikiem

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E14
Cykl Przelączania	20 000
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
Kod barwy	827
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Trwałość Znamionowa (Godziny)
76343500	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	15 000 h
78333402	LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	-
78335802	LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4	-

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Strumień Świetlny
76343500	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	470 lm
78333402	LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	250 lm

Order Code	Full Product Name	Strumień Świetlny
78335802	LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4	470 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Częstotliwość linii	Zużycie energii	Równoważna moc w watach
76343500	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	50 to 60 Hz	4,3 W	40 W
78333402	LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	-	2,1 W	25 W

Order Code	Full Product Name	Częstotliwość linii	Zużycie energii	Równoważna moc w watach
78335802	LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4	-	4,5 W	40 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)
76343500	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	55 °C
78333402	LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	38 °C

Order Code	Full Product Name	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)
78335802	LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4	57 °C

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Wykończenie żarówki	Kształt bańki
76343500	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	Matowy	P45
78333402	LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	Przezroczyste	T25

Order Code	Full Product Name	Wykończenie żarówki	Kształt bańki
78335802	LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4	Przezroczyste	T25

Świece i bańki LED z klasycznym żarnikiem

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatury otoczenia	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
76343500	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	Od -20°C do 45°C	5 kWh
78333402	LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	Od -20°C do +45°C	3 kWh
78335802	LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4	Od -20°C do +45°C	5 kWh

