



Klasické LED žiarovky s vláknom pre dekoratívne osvetlenie

Klasické sviečkové diódy LED s vláknom a zdroje do lustrov

LED žiarovky s klasickým vláknom sa vyznačujú starožitným dizajnom. Spájajú v sebe známe tvary klasických žiaroviek s výhodami úspornej technológie LED. Poskytujú krásne a dekoratívne teplé biele svetlo, pričom v porovnaní s tradičnou technológiou šetria až 90 % nákladov na elektrickú energiu.

Výhody

- Úspora energie približne 90%
- Dlhá životnosť znižuje nutnosť výmeny
- Šetrné k životnému prostrediu: neobsahuje žiadnu ortuť ani iné nebezpečné látky

Vlastnosti

- Tradičný dizajn s klasickým tvarom banky
- Atraktívny dizajn pôsobí elegantne, keď žiarovka práve nesvieti
- Výnimočná kvalita vyhotovenia
- Vysoké farebné podanie (CRI > 80) pre živé farby
- Šetrné k životnému prostrediu: neobsahuje žiadnu ortuť ani iné nebezpečné látky

Aplikácie

- Výborné pre dekoratívnu použitie
- Domácnosti: obývacia izba, spálňa
- HoReCa: reštaurácie, hotely, kaviarne

Klasické sviečkové diódy LED s vláknom a zdroje do lustrov

Versions



CLA LEDcandle 25W E14 827 FR P45





LEDbulb CLA T25L E14 CL



LED classic T25L E14 CL POS2

Rozmerový obrázok



Product	D	C
LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	45 mm	80 mm

Product	D	C
LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	25 mm	90 mm
LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4	25 mm	90 mm

Klasické sviečkové diódy LED s vláknom a zdroje do lustrov

Všeobecné informácie	
Pätica	E14
Spínací cyklus	20 000
Nominálna životnosť	15 000 h
Svetelné technické	
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	2700 K
Index podania farieb (CRI)	80
Kód farby	827
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %
Prevádzkové a elektrické	
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Čas spustenia (nom.)	0,5 s
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Menovitá životnosť (hodiny)
76343500	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	15 000 h
78333402	LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	-
78335802	LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4	-

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok
76343500	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	470 lm
78333402	LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	250 lm

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok
78335802	LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4	470 lm

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Sietová	Ekvivalentný	
		frekvencia	Spotreba	výkon
76343500	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	50 to 60 Hz	4,3 W	40 W
78333402	LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	-	2,1 W	25 W

Order Code	Full Product Name	Sietová	Ekvivalentný	
		frekvencia	Spotreba	výkon
78335802	LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4	-	4,5 W	40 W

Teplota

Order Code	Full Product Name	Maximálna teplota krytu (nom.)
76343500	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	55 °C
78333402	LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	38 °C

Order Code	Full Product Name	Maximálna teplota krytu (nom.)
78335802	LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4	57 °C

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Povrchová	
		úprava žiarovky	Tvar žiarovky
76343500	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	Matná	P45
78333402	LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	Priehľadné	T25

Order Code	Full Product Name	Povrchová	
		úprava žiarovky	Tvar žiarovky
78335802	LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4	Priehľadné	T25

Schválenie a použitie

Klasické sviečkové diódy LED s vláknom a zdroje do lustrov

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolitých teplôt	Spotreba energie kWh/1 000 h
76343500	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	-20 °C až 45 °C	5 kWh
78333402	LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	-20 až +45 °C	3 kWh
78335802	LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4	-20 až +45 °C	5 kWh

