



Світлодіодні лампи розжарювання серії **Classic** для декоративного освітлення

Classic filament LED candles and lusters

Завдяки класичному успадкованому дизайну світлодіодні лампи-свічки та лампи-кулі з ниткою розжарювання серії Classic поєднують у собі звичні форми класичних ламп-свічок і ламп-куль розжарювання з перевагами довговічної світлодіодної технології. Вони забезпечують гарне, декоративне тепле біле світло, заощаджуючи близько 90% витрат на електроенергію порівняно з традиційними лампами-свічками та лампами-кулями.

Переваги

- Близько 90% енергозбереження
- Дуже довгий термін служби, що зменшує потребу в заміні
- Проста заміна класичних звичайних ламп

Характеристики

- Успадкований дизайн із класичною формою
- Створені милувати очі, виглядають неперевершено навіть вимкненими
- Ідеальна посадка та високоякісна обробка
- Висока кольоропередача (CRI понад 80) для яскравих кольорів
- Захист довкілля: не містить ртуті й інших небезпечних речовин

Classic filament LED candles and lusters

Застосування

- Ідеально пасує для декоративних установок
- Застосування вдома
- Готелі: ресторани та готелі

Версії



CLA LEDcandle 25W E14 827 FR
P45



LEDbulb CLA T25L E14 CL



LED classic T25L E14 CL POS2






LEDcandle Classic 35W E14 P45
Mirror Crown 827 CL ND



LED classic 25W E27 WWA60 CL
ND

Classic filament LED candles and lusters

Розміри



Product	D	C
LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	45 mm	80 mm
LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	45 mm	82 mm

Product	D	C
LED classic 25W E27 WWA60 CL ND 1PF/6	60 mm	104 mm

Product	D	C
LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	25 mm	90 mm
LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4	25 mm	90 mm

Classic filament LED candles and lusters

Загальна інформація	
Цикл перемикання	20 000
Номінальний термін служби	15 000 година (-н)
Світлотехнічні	
Корельована колірна температура (ном.)	2700 K
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	80
Код кольору	827
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %
Експлуатаційні й електричні	
Вхідна частота	Від 50 до 60 Hz
Час увімкнення (ном.)	0,5 s
Елементи керування й затемнення	
3 регульованою яскравістю	Hi

Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Розташування виводів	Номінальний строк служби (у годинах)
929001345555	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	E14	15 000 година (-н)
929001949028	LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	E14	-
929001956728	LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4	E14	-
929001395155	LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	E14	15 000 година (-н)
929002023021	LED classic 25W E27 WWA60 CL ND 1PF/6	E27	15 000 година (-н)

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Світловий потік
929001345555	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	470 lm
929001949028	LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	250 lm
929001956728	LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4	470 lm

Order Code	Full Product Name	Світловий потік
929001395155	LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	397 lm
929002023021	LED classic 25W E27 WWA60 CL ND 1PF/6	250 lm

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Частота мережі	Споживана потужність	Еквівалент потужності у ватах
929001345555	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	50 to 60 Hz	4,3 W	40 W
929001949028	LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	-	2,1 W	25 W
929001956728	LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4	-	4,5 W	40 W

Order Code	Full Product Name	Частота мережі	Споживана потужність	Еквівалент потужності у ватах
929001395155	LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	50 to 60 Hz	4 W	35 W
929002023021	LED classic 25W E27 WWA60 CL ND 1PF/6	50 to 60 Hz	2,2 W	25 W

Температура

Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929001345555	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	55 °C
929001949028	LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	38 °C
929001956728	LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4	57 °C

Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929001395155	LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	45 °C
929002023021	LED classic 25W E27 WWA60 CL ND 1PF/6	30 °C

Механічні деталі й корпус

Order Code	Full Product Name	Обробка лампи	Форма лампи
929001345555	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	Матовий	P45

Order Code	Full Product Name	Обробка лампи	Форма лампи
929001949028	LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	Прозорий	T25



Classic filament LED candles and lusters

Order Code	Full Product Name	Обробка лампи	Форма лампи
929001956728	LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4	Прозорий	T25
929001395155	LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	Дзеркальний купол	P45

Order Code	Full Product Name	Обробка лампи	Форма лампи
929002023021	LED classic 25W E27 WWA60 CL ND 1PF/6	Прозорий	A60

Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Діапазон температури довкілля	Споживання енергії кВт/1000 год
929001345555	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	від -20 °C до +45 °C	5 kWh
929001949028	LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	від -20 °C до +45 °C	3 kWh
929001956728	LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4	від -20 °C до +45 °C	5 kWh
929001395155	LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	-	4 kWh
929002023021	LED classic 25W E27 WWA60 CL ND 1PF/6	-	3 kWh



Classic filament LED candles and lusters

