



LED-spot løsning til en overkommelig pris

CorePro LED-spot Reflektor

CorePro LED-spots reflektorer er ideelle til spotbelysning og giver en varm stråle med halogeneffekt. De er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med en GU10- eller E27-sokkel og designet med henblik på eftermontering som erstatning for halogenlamper eller glødelamper. CorePro LED-spots reflektorer giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

Fordele

- Varmt hvidt lys
- Op til 80 % energibesparelse sammenlignet med halogenlamper
- Lavere vedligeholdelsesomkostninger

Funktioner

- Nem eftermontering
- Levetid på 15.000 timer
- Kompatibel med en bred vifte af lysdæmpere
- UV- og IR-frit lys
- Indeholder ikke kviksløv eller andre farlige materialer – overholder RoHS-direktivet

Anvendelsesområder

- Hoteller, restauranter, barer, caféer, muséer, butikker
- Forhaller, gangarealer, trappeskakter og toiletter, receptioner, udstillinger, udstillingsvinduer




CorePro LED-spot Reflektor

Versions



LEDspot CorePro 40W E27 R63
827 36D ND

Målskitse



Product	D	C
CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	80 mm	112 mm
CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	80 mm	112 mm

Product	D	C
CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	50 mm	84 mm
CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	50 mm	84 mm

Product	D	C
CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	63 mm	102 mm
CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	63 mm	102 mm

CorePro LED-spot Reflektor

Generelle oplysninger	
Skiftcyklus	50.000
Normeret levetid	15.000 t
Lysteknisk	
Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Farvekode	827
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Fod
929001891102	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	E14
929001891202	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	E14
929001891502	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	E27
929001891602	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	E27
929001891302	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	E27
929001891402	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	E27

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Lysstyrke (nom.)
929001891102	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	210 lm	400 cd
929001891202	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	320 lm	550 cd
929001891502	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	345 lm	620 cd

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Lysstyrke (nom.)
929001891602	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	670 lm	1.100 cd
929001891302	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	210 lm	400 cd
929001891402	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	345 lm	620 cd

Drift og el

	Full Product	Opstartstid		
Order Code	Name	Strømforbrug (nom.)	Wattforbrugsækvivalent	
929001891102	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	2,8 W	0,1 s	40 W
929001891202	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	4,3 W	0,5 s	60 W
929001891502	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	4 W	0,1 s	60 W

	Full Product	Opstartstid		
Order Code	Name	Strømforbrug (nom.)	Wattforbrugsækvivalent	
929001891602	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	8 W	0,1 s	100 W
929001891302	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	3 W	0,1 s	40 W
929001891402	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	4,5 W	0,5 s	60 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
929001891102	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	57 °C
929001891202	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	80 °C
929001891502	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	50 °C

Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
929001891602	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	72 °C
929001891302	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	47 °C
929001891402	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	80 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning

CorePro LED-spot Reflektor

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
929001891102	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	Nej
929001891202	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	Kun med visse lysdæmpere
929001891502	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	Nej

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
929001891602	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	Nej
929001891302	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	Nej
929001891402	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	Kun med visse lysdæmpere



Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Lyskildeform
929001891102	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	R50
929001891202	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	R50
929001891502	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	R80

Order Code	Full Product Name	Lyskildeform
929001891602	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	R80
929001891302	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	R63
929001891402	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	R63


Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/ 1000 t.
929001891102	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	3 kWh
929001891202	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	5 kWh
929001891502	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	4 kWh
929001891602	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	8 kWh
929001891302	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	3 kWh
929001891402	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	5 kWh




CorePro LED-spot Reflektor


Accent Diagrams




Accent Diagram - CoreProLEDspot ND 3-40W
R63 E27 827 36D




Accent Diagram - CoreProLEDspot ND 8-100W
R80 E27 827 36D



Accent Diagram - CoreProLEDspot D 4.5-60W
R63 E27 827 36D




Accent Diagram - CoreProLEDspot D 4.3-60W
R50 E14 827 36D




Accent Diagram - CoreProLEDspot ND 4-60W
R80 E27 827 36D


Beam Diagrams



Beam diagram - CoreProLEDspot ND 4-60W
R80 E27 827 36D




Beam diagram - CoreProLEDspot ND 3-40W
R63 E27 827 36D




Beam diagram - CoreProLEDspot ND 8-100W
R80 E27 827 36D

CorePro LED-spot Reflektor

Beam Diagrams



Beam diagram - CoreProLEDspot D 4.3-60W
R50 E14 827 36D



Beam diagram - CoreProLEDspot D 4.5-60W
R63 E27 827 36D

