



A megfizethető szpot LED-es megoldás

CorePro LED-szpotreflektorok

A CorePro LED-szpotreflektorok meleg, halogénlámpákhoz hasonló fényükkel ideális megoldást nyújtanak a szpotvilágításra. Kompatibilisek a legtöbb GU10 vagy E27 foglalatú lámpatesttel, és könnyedén lecserélhetők velük a halogén vagy hagyományos szpotlámpák. A CorePro LED-szpotreflektorokkal jelentős energiamegtakarítás érhető el, és minimalizálhatók az üzemeltetési költségek.

Előnyök

- meleg fehér fény
- akár 80% energiamegtakarítás a halogénlámpákhoz képest
- Alacsonyabb karbantartási költségek

Szolgáltatások

- Közvetlenül lecserélheti a meglévő megoldásokat
- 15 000 órás élettartam
- A fényerő-szabályozók széles skálájával kompatibilis
- UV- és infravörös sugárzástól mentes fény
- Nem tartalmaznak higanyt és egyéb veszélyes anyagokat – megfelelnek az RoHS irányelv előírásainak

Alkalmazás

- Hotelek, éttermek, bárók, kávézók, múzeumok, üzletek
- Előcsarnokok, folyosók, lépcsőházak, mosdók, recepciók, kiállítóterek, kirakatok

CorePro LED-szpotreflektorok

Versions






LEDspot CorePro 25W E14 R50 827 36D ND



LEDspot CorePro 60W E27 R80 827 36D ND

Méretezett rajza



Product	D	C
CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	80 mm	112 mm
CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	80 mm	112 mm

Product	D	C
CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	50 mm	84 mm
CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	50 mm	84 mm

Product	D	C
CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	63 mm	102 mm
CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	63 mm	102 mm

CorePro LED-szpotreflektorok

Általános információ	
Kapcsolási ciklus	50 000
Névleges élettartam	15 000 h
Technikai adatok	
Sugárzási szög (névleges)	36 fok
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	2700 K
Színviasszaadási index (CRI)	80
Színkód	827
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Átlátszó

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Fejelés - foglalat
81175700	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	E14
81177100	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	E14
81183200	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	E27
81185600	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	E27
81179500	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	E27
81181800	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	E27

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Fényerősség (névleges)
81175700	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	210 lm	400 cd
81177100	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	320 lm	550 cd
81183200	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	345 lm	620 cd

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Fényerősség (névleges)
81185600	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	670 lm	1 100 cd
81179500	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	210 lm	400 cd
81181800	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	345 lm	620 cd

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Indulási idő (névleges)	Teljesítmény- egyenérték
81175700	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	2,8 W	0,1 s	40 W
81177100	CoreProLEDspot D 4,3 W 4.3-60W R50 E14 827 36D	4,3 W	0,5 s	60 W
81183200	CoreProLEDspot ND 4 W 4-60W R80 E27 827 36D	4 W	0,1 s	60 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Indulási idő (névleges)	Teljesítmény- egyenérték
81185600	CoreProLEDspot ND 8 W 8-100W R80 E27 827 36D	8 W	0,1 s	100 W
81179500	CoreProLEDspot ND 3 W 3-40W R63 E27 827 36D	3 W	0,1 s	40 W
81181800	CoreProLEDspot D 4,5 W 4.5-60W R63 E27 827 36D	4,5 W	0,5 s	60 W

Hőmérséklet

Order Code	Full Product Name	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)
81175700	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	57 °C
81177100	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	80 °C
81183200	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	50 °C

Order Code	Full Product Name	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)
81185600	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	72 °C
81179500	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	47 °C
81181800	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	80 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás

CorePro LED-szpotreflektorok

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
81175700	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	Nem
81177100	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	Csak egyes fényerő-szabályozókkal
81183200	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	Nem

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
81185600	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	Nem
81179500	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	Nem
81181800	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	Csak egyes fényerő-szabályozókkal



Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Fényforrásbúra formája
81175700	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	R50
81177100	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	R50
81183200	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	R80


Order Code	Full Product Name	Fényforrásbúra formája
81185600	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	R80
81179500	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	R63
81181800	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	R63

Tanúsítvány és alkalmazási területek


Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000 óra
81175700	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	3 kWh
81177100	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	5 kWh
81183200	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	4 kWh
81185600	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	8 kWh
81179500	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	3 kWh
81181800	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	5 kWh




Accent Diagrams




Accent Diagram - CoreProLEDspot ND 3-40W
R63 E27 827 36D




Accent Diagram - CoreProLEDspot ND 8-100W
R80 E27 827 36D



Accent Diagram - CoreProLEDspot D 4.5-60W
R63 E27 827 36D




Accent Diagram - CoreProLEDspot D 4.3-60W
R50 E14 827 36D




Accent Diagram - CoreProLEDspot ND 4-60W
R80 E27 827 36D


Beam Diagrams



Beam diagram - CoreProLEDspot ND 4-60W
R80 E27 827 36D




Beam diagram - CoreProLEDspot ND 3-40W
R63 E27 827 36D




Beam diagram - CoreProLEDspot ND 8-100W
R80 E27 827 36D

Beam Diagrams



Beam diagram - CoreProLEDspot D 4.3-60W
R50 E14 827 36D



Beam diagram - CoreProLEDspot D 4.5-60W
R63 E27 827 36D

