



Den rimelige LED-spot-løsningen

CorePro LED spot Reflektorer

CorePro LED-spot reflektorer egner seg perfekt for spotbelysning og gir et varmt halogenlignende lys. De er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med GU10- eller E27-holdere og er utformet som en ettermonterbar erstatning av halogen- eller glødelamper. CorePro LED-spot reflektorer gir store energibesparelser og reduserer vedlikeholdskostnader.

Fordeler

- Varmhvitt lys
- opptil 80 % energibesparelse sammenlignet med halogenlamper
- Lavere vedlikeholdskostnader

Funksjoner

- Enkelt bytte
- Levetid på 15 000 timer
- Kompatibel med en rekke dimmere
- UV- og IR-fritt lys
- Uten kvikksølv og farlige materialer – i overensstemmelse med RoHS

Søknad

- Hoteller, restauranter, barer, kafeer, museer, butikker
- Lobbyer, korridorer, trappehus, vaskerom, resepsjonsområder, utstillinger, utstillingsmontre

CorePro LED spot Reflektorer

Versions






LEDspot CorePro 60W E27 R80
827 36D ND



LEDspot CorePro 40W E27 R63
827 36D ND

Målskisse



Product	D	C
CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	80 mm	112 mm
CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	80 mm	112 mm

Product	D	C
CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	50 mm	84 mm
CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	50 mm	84 mm

Product	D	C
CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	63 mm	102 mm
CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	63 mm	102 mm

CorePro LED spot Reflektorer

Generell informasjon	
Brytersyklus	50 000
Nominell levetid	15 000 time(r)
Teknisk belysning	
Spredningsvinkel (nom.)	36 grad(er)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2700 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Fargekode	827
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Sokkelbase
929001891102	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	E14
929001891202	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	E14
929001891502	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	E27
929001891602	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	E27
929001891302	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	E27
929001891402	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	E27

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Lysintensitet (nom.)
929001891102	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	210 lm	400 cd
929001891202	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	320 lm	550 cd
929001891502	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	345 lm	620 cd

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Lysintensitet (nom.)
929001891602	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	670 lm	1 100 cd
929001891302	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	210 lm	400 cd
929001891402	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	345 lm	620 cd

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Starttid (nom.)	Effekten som tilsvarer
929001891102	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	2,8 W	0,1 s	40 W
929001891202	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	4,3 W	0,5 s	60 W
929001891502	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	4 W	0,1 s	60 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Starttid (nom.)	Effekten som tilsvarer
929001891602	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	8 W	0,1 s	100 W
929001891302	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	3 W	0,1 s	40 W
929001891402	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	4,5 W	0,5 s	60 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
929001891102	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	57 °C
929001891202	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	80 °C
929001891502	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	50 °C

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
929001891602	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	72 °C
929001891302	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	47 °C
929001891402	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	80 °C

Kontroller og dimming

CorePro LED spot Reflektorer

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
929001891102	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	Nei
929001891202	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	Kun med bestemte dimmere
929001891502	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	Nei

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
929001891602	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	Nei
929001891302	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	Nei
929001891402	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	Kun med bestemte dimmere



Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Lyspæreform
929001891102	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	R50
929001891202	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	R50
929001891502	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	R80

Order Code	Full Product Name	Lyspæreform
929001891602	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	R80
929001891302	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	R63
929001891402	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	R63


Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
929001891102	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	3 kWh
929001891202	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	5 kWh
929001891502	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	4 kWh
929001891602	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	8 kWh
929001891302	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	3 kWh
929001891402	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	5 kWh




CorePro LED spot Reflektor


Accent Diagrams




Accent Diagram - CoreProLEDspot ND 3-40W
R63 E27 827 36D




Accent Diagram - CoreProLEDspot ND 8-100W
R80 E27 827 36D



Accent Diagram - CoreProLEDspot D 4.5-60W
R63 E27 827 36D




Accent Diagram - CoreProLEDspot D 4.3-60W
R50 E14 827 36D




Accent Diagram - CoreProLEDspot ND 4-60W
R80 E27 827 36D


Beam Diagrams



Beam diagram - CoreProLEDspot ND 4-60W
R80 E27 827 36D




Beam diagram - CoreProLEDspot ND 3-40W
R63 E27 827 36D




Beam diagram - CoreProLEDspot ND 8-100W
R80 E27 827 36D

Beam Diagrams



Beam diagram - CoreProLEDspot D 4.3-60W
R50 E14 827 36D



Beam diagram - CoreProLEDspot D 4.5-60W
R63 E27 827 36D

