



Soluția LEDspot accesibilă

Reflectoare CorePro LEDspot

Becurile LED reflector CorePro LEDspots sunt perfecte pentru iluminatul cu spoturi și furnizează o lumină caldă asemănătoare cu cea produsă de lămpile cu halogen. Acestea sunt compatibile cu majoritatea instalațiilor existente cu bază GU10 sau E27 și sunt proiectate ca alternativă de înlocuire pe vechile instalații ale spoturilor cu halogen sau cu incandescență. Refleptoarele CorePro LEDspots asigură reduceri semnificative ale consumului de energie și minimizează costurile de întreținere.

Beneficii

- Lumină albă caldă
- Reducere a consumului de energie cu până la 80% în comparație cu lămpile cu halogen
- Costuri de întreținere mai reduse

Caracteristici

- Montare simplă pe vechile instalații
- Durată de viață de 15.000 de ore
- Compatibil cu o gamă extinsă de variatoare
- Lumină fără UV și IR
- Fără mercur și materiale periculoase – în conformitate cu RoHS

Cerere

- Hoteluri, restaurante, baruri, cafenele, muzee, magazine
- Holuri, coridoare, casa scărilor, toalete, zone de recepție, săli de expoziție, vitrine




Reflectoare CorePro LEDspot

Versions



LEDspot CorePro 25W E14 R50 827
36D ND

Cote



Product	D	C
CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	80 mm	112 mm
CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	80 mm	112 mm

Product	D	C
CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	50 mm	84 mm
CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	50 mm	84 mm

Product	D	C
CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	63 mm	102 mm
CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	63 mm	102 mm

Reflectoare CorePro LEDspot

Informații generale	
Ciclu de comutare	50.000
Durată de viață nominală	15.000 ore
Date tehnice lumină	
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	36 °
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Cod culoare	827
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Funcționare și sistem electric	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Transparent

Informații generale

Order Code	Full Product Name	Baza elementului de fixare
81175700	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	E14
81177100	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	E14
81183200	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	E27
81185600	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	E27
81179500	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	E27
81181800	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	E27

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Flux luminos	Intensitate luminoasă (nom.)
81175700	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	210 lm	400 cd
81177100	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	320 lm	550 cd
81183200	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	345 lm	620 cd

Order Code	Full Product Name	Flux luminos	Intensitate luminoasă (nom.)
81185600	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	670 lm	1.100 cd
81179500	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	210 lm	400 cd
81181800	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	345 lm	620 cd

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Timp de pornire (nom.)	Echivalent putere
81175700	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	2,8 W	0,1 s	40 W
81177100	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	4,3 W	0,5 s	60 W
81183200	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	4 W	0,1 s	60 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Timp de pornire (nom.)	Echivalent putere
81185600	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	8 W	0,1 s	100 W
81179500	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	3 W	0,1 s	40 W
81181800	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	4,5 W	0,5 s	60 W

Temperatură

Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
81175700	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	57 °C
81177100	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	80 °C
81183200	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	50 °C

Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
81185600	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	72 °C
81179500	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	47 °C
81181800	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	80 °C

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Reflectoare CorePro LEDspot

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
81175700	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	Nu
81177100	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	Numai cu anumite variatoare
81183200	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	Nu

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
81185600	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	Nu
81179500	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	Nu
81181800	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	Numai cu anumite variatoare






Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Formă bec
81175700	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	R50
81177100	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	R50
81183200	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	R80


Order Code	Full Product Name	Formă bec
81185600	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	R80
81179500	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	R63
81181800	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	R63

Aprobare și aplicație


Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/1000 h
81175700	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	3 kWh
81177100	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	5 kWh
81183200	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	4 kWh
81185600	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	8 kWh
81179500	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	3 kWh
81181800	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	5 kWh




Accent Diagrams




Accent Diagram - CoreProLEDspot ND2.8-40W
R50 E14 827 36D




Accent Diagram - CoreProLEDspot ND 8-100W
R80 E27 827 36D



Accent Diagram - CoreProLEDspot D 4.5-60W
R63 E27 827 36D




Accent Diagram - CoreProLEDspot D 4.3-60W
R50 E14 827 36D




Accent Diagram - CoreProLEDspot ND 4-60W
R80 E27 827 36D


Beam Diagrams



Beam diagram - CoreProLEDspot ND 4-60W
R80 E27 827 36D




Beam diagram - CoreProLEDspot ND2.8-40W
R50 E14 827 36D




Beam diagram - CoreProLEDspot ND 8-100W
R80 E27 827 36D

Beam Diagrams



Beam diagram - CoreProLEDspot D 4.3-60W
 R50 E14 827 36D



Beam diagram - CoreProLEDspot D 4.5-60W
 R63 E27 827 36D

