



Cenovo dostupné LED reflektorové žiarovky

Reflektory CorePro LEDspot

Reflektory CorePro LEDspot sa ideálne hodia na bodové osvetlenie a vytvárajú teplé svetlo podobné tomu halogénovému. Sú kompatibilné s väčšinou existujúcich svietidiel s päticou GU10 alebo E27 a slúžia ako priama náhrada za halogénové alebo klasické reflektory. Reflektory CorePro LEDspots zabezpečujú významnú úsporu elektrickej energie a minimalizujú náklady na údržbu.

Výhody

- Teplé biele svetlo
- Úspora energie až 80 % v porovnaní s halogénovými žiarovkami
- Nižšie náklady na údržbu

Vlastnosti

- Jednoduchá výmena
- Životnosť 15 000 hodín
- Kompatibilné so širokou škálou stmievačov
- Svetlo bez ultrafialového a infračerveného žiarenia
- Bez obsahu ortuti a nebezpečných materiálov – v súlade so smernicou RoHS

Aplikácie

- Hotely, reštaurácie, bary, kaviarne, múzeá, obchody
- Vstupné haly, chodby, schodiská, toalety, recepcie, výstavy, vitríny

Reflektory CorePro LEDspot

Versions






LEDspot CorePro 60W E27 R80
827 36D ND



LEDspot CorePro 40W E27 R63
827 36D ND

Rozmerový obrázok



Product	D	C
CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	80 mm	112 mm
CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	80 mm	112 mm

Product	D	C
CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	50 mm	84 mm
CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	50 mm	84 mm

Product	D	C
CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	63 mm	102 mm
CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	63 mm	102 mm

Reflektory CorePro LEDspot

Všeobecné informácie	
Spínací cyklus	50 000
Nominálna životnosť	15 000 h
Svetelné technické	
Uhol vyžarovania (nom.)	36 stupň (stupne)
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	2700 K
Index podania farieb (CRI)	80
Kód farby	827
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %
Prevádzkové a elektrické	
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Priehľadné

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Pätica
81175700	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	E14
81177100	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	E14
81183200	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	E27
81185600	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	E27
81179500	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	E27
81181800	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	E27

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok	Intenzita svetla (nom.)
81175700	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	210 lm	400 cd
81177100	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	320 lm	550 cd
81183200	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	345 lm	620 cd

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok	Intenzita svetla (nom.)
81185600	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	670 lm	1 100 cd
81179500	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	210 lm	400 cd
81181800	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	345 lm	620 cd

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba	Čas spustenia (nom.)	Ekvivalentný výkon
81175700	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	2,8 W	0,1 s	40 W
81177100	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	4,3 W	0,5 s	60 W
81183200	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	4 W	0,1 s	60 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba	Čas spustenia (nom.)	Ekvivalentný výkon
81185600	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	8 W	0,1 s	100 W
81179500	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	3 W	0,1 s	40 W
81181800	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	4,5 W	0,5 s	60 W

Teplota

Order Code	Full Product Name	Maximálna teplota krytu (nom.)
81175700	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	57 °C
81177100	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	80 °C
81183200	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	50 °C

Order Code	Full Product Name	Maximálna teplota krytu (nom.)
81185600	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	72 °C
81179500	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	47 °C
81181800	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	80 °C

Ovládanie a stmievanie

Reflektory CorePro LEDspot

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
81175700	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	Nie
81177100	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	Len s konkrétnymi stmievačmi
81183200	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	Nie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
81185600	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	Nie
81179500	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	Nie
81181800	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	Len s konkrétnymi stmievačmi






Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Tvar žiarovky
81175700	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	R50
81177100	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	R50
81183200	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	R80


Order Code	Full Product Name	Tvar žiarovky
81185600	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	R80
81179500	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	R63
81181800	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	R63

Schválenie a použitie


Order Code	Full Product Name	Spotreba energie kWh/1 000 h
81175700	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	3 kWh
81177100	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	5 kWh
81183200	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	4 kWh
81185600	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	8 kWh
81179500	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	3 kWh
81181800	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	5 kWh




Accent Diagrams




Accent Diagram - CoreProLEDspot ND 3-40W
R63 E27 827 36D




Accent Diagram - CoreProLEDspot ND 8-100W
R80 E27 827 36D



Accent Diagram - CoreProLEDspot D 4.5-60W
R63 E27 827 36D




Accent Diagram - CoreProLEDspot D 4.3-60W
R50 E14 827 36D




Accent Diagram - CoreProLEDspot ND 4-60W
R80 E27 827 36D


Beam Diagrams



Beam diagram - CoreProLEDspot ND 4-60W
R80 E27 827 36D




Beam diagram - CoreProLEDspot ND 3-40W
R63 E27 827 36D




Beam diagram - CoreProLEDspot ND 8-100W
R80 E27 827 36D

Beam Diagrams



Beam diagram - CoreProLEDspot D 4.3-60W
R50 E14 827 36D



Beam diagram - CoreProLEDspot D 4.5-60W
R63 E27 827 36D

